


Задвижки, нержавеющая сталь, форма В, без крышки, с гайкой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.

Материал:

Задвижки 1.4308.

Резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Нажимная пружина 1.4310.

Исполнение:

Резьбовая втулка и задвижки, чистые.

Стопорный штифт, шлифованный и чистый.

Нажимная пружина, чистая.

Преимущества:

При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.

Монтаж через наружную резьбу.

По запросу:


Специальные исполнения.

Принадлежности:

Держатели K0638.

Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K1673.1050410	B	4	M10	10	38,5	25	20	9	3	6	17	1	8	14
K1673.10504101	B	4	M10x1	10	38,5	25	20	9	3	6	17	1	8	14
K1673.1050510	B	5	M10	10	38,5	25	20	9	3	6	17	1,3	8	14

Задвижки, нержавеющая сталь, форма В, без крышки, с гайкой

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW	F x 30°	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н
K1673.10505101	B	5	M10x1	10	38,5	25	20	9	3	6	17	1,3	8	14
K1673.1050610	B	6	M10	10	38,5	25	20	9	3	6	17	1,8	8	14
K1673.10506101	B	6	M10x1	10	38,5	25	20	9	3	6	17	1,8	8	14
K1673.1050512	B	5	M12	12	47,4	30	25	10,8	3,6	8	19	1,3	8	15
K1673.10505121	B	5	M12x1,5	12	47,4	30	25	10,8	3,6	8	19	1,3	8	15
K1673.1050612	B	6	M12	12	47,4	30	25	10,8	3,6	8	19	1,8	8	15
K1673.10506121	B	6	M12x1,5	12	47,4	30	25	10,8	3,6	8	19	1,8	8	15
K1673.1050812	B	8	M12	12	47,4	30	25	10,8	3,6	8	19	2,3	8	15
K1673.10508121	B	8	M12x1,5	12	47,4	30	25	10,8	3,6	8	19	2,3	8	15
K1673.1050616	B	6	M16	16	61,2	40	32	14,4	4,8	10	24	1,8	15	35
K1673.10506161	B	6	M16x1,5	16	61,2	40	32	14,4	4,8	10	24	1,8	15	35
K1673.1050816	B	8	M16	16	61,2	40	32	14,4	4,8	10	24	2,3	15	35
K1673.10508161	B	8	M16x1,5	16	61,2	40	32	14,4	4,8	10	24	2,3	15	35
K1673.1051016	B	10	M16	16	61,2	40	32	14,4	4,8	10	24	2,8	15	35
K1673.10510161	B	10	M16x1,5	16	61,2	40	32	14,4	4,8	10	24	2,8	15	35
K1673.1050820	B	8	M20	20	71	50	35	18	6	12	30	2,3	20	60
K1673.10508201	B	8	M20x1,5	20	71	50	35	18	6	12	30	2,3	20	60
K1673.1051020	B	10	M20	20	71	50	35	18	6	12	30	2,8	20	60
K1673.10510201	B	10	M20x1,5	20	71	50	35	18	6	12	30	2,8	20	60
K1673.1051220	B	12	M20	20	71	50	35	18	6	12	30	3	20	60
K1673.10512201	B	12	M20x1,5	20	71	50	35	18	6	12	30	3	20	60