

Барашковые гайки

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь (для немецкой формы мин. качество чугуна M12) или нержавеющая сталь A2.

Исполнение:

Сталь и чугун, гальваническая оцинковка.
Нержавеющая сталь, без покрытия.


Указание:

Барашковые гайки можно затягивать и (как правило) отвинчивать вручную без инструмента.

Указание на чертеже:

DE = немецкая форма, аналогичная DIN 315
AM = американская форма

Чертежи



Обзор изделий

Барашковые гайки

Номер заказа	Форма	Материал основы	A макс.	D	D2 макс.	H	H1
K2344.104	DE	Сталь	20	M4	8	10,5	4,6
K2344.105	DE	Сталь	26	M5	11	13	6,5
K2344.106	DE	Сталь	33	M6	13	17	8
K2344.108	DE	Сталь	39	M8	16	20	10
K2344.110	DE	Сталь	51	M10	20	25	12
K2344.112	DE	Ковкий чугун	65	M12	23	33,5	14
K2344.116	DE	Ковкий чугун	73	M16	29	37,5	17
K2344.120	DE	Ковкий чугун	90	M20	35	46,5	21
K2344.1104	DE	нержавеющая сталь A2	20	M4	8	10,5	4,6
K2344.1105	DE	нержавеющая сталь A2	26	M5	11	13	6,5
K2344.1106	DE	нержавеющая сталь A2	33	M6	13	17	8
K2344.1108	DE	нержавеющая сталь A2	39	M8	16	20	10
K2344.1110	DE	нержавеющая сталь A2	51	M10	20	25	12
K2344.1112	DE	нержавеющая сталь A2	65	M12	23	33,5	14
K2344.1116	DE	нержавеющая сталь A2	73	M16	29	37,5	17
K2344.1120	DE	нержавеющая сталь A2	90	M20	35	46,5	21
K2344.204	AM	Сталь	18,5	M4	8	8,8	3
K2344.205	AM	Сталь	22	M5	11	10,5	4
K2344.206	AM	Сталь	26,8	M6	13	12,9	4,9
K2344.208	AM	Сталь	30,3	M8	14	14,8	5,4

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	A макс.	D	D2 макс.	H	H1
K2344.210	AM	Сталь	35,3	M10	16,5	17,3	6,3
K2344.212	AM	Сталь	47,5	M12	22,5	22,5	7,9
K2344.1204	AM	нержавеющая сталь A2	18,5	M4	8	8,8	3
K2344.1205	AM	нержавеющая сталь A2	22	M5	11	10,5	4
K2344.1206	AM	нержавеющая сталь A2	26,8	M6	13	12,9	4,9
K2344.1208	AM	нержавеющая сталь A2	30,3	M8	14	14,8	5,4
K2344.1210	AM	нержавеющая сталь A2	35,3	M10	16,5	17,3	6,3
K2344.1212	AM	нержавеющая сталь A2	47,5	M12	22,5	22,5	7,9