


Изгибающий момент (Nm)



## Описание

### Описание продукта:

Зажимы опоры предназначены для плоского углового присоединения. Их можно прикрутить к станкам или основаниям.

Зажимы оснащены вращаемой на 360° соединительной платой на шаровом шарнире.

Можно закрепить такие элементы, как датчики, отражатели и пр., и отрегулировать их. Подходит для элементов, которые требуют точного выравнивания и частой юстировки.

Диапазон поворота соединительной платы составляет 60°.

### Материал:

Алюминиевое литье. Винт с цилиндрической головкой ISO 4762 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.

### Исполнение:

шлифованный.

Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.

### Указание:

Комбинируется с другими зажимами типоразмеров 18 и 30 мм.

Специальное покрытие поверхности шарового шарнира обеспечивает высокопрочное закрепление.

Макс. крутящий момент для затяжки зажимных винтов:

M6: 10 Н·м.

M8: 25 Н·м.


M10: 50 Н·м.

При указании усилий и моментов речь идет о необязательных ориентировочных значениях, которые могут не достигаться в отдельных случаях из-за различных условий применения, таких как температура или свойства поверхности зажимаемых профилей.

Указанные данные не гарантируют качество зажима изделий.

### Принадлежности:

- Круглые и квадратные трубки K0493



## Обзор изделий

## Зажимы опоры из алюминия, с шаровым шарниром

| Номер заказа | Форма | B   | C  | D     | D1  | E  | F  | G  | H  | K    | L  | M  | N | O    | U    | J  | P    | R    | W    | Mb (Nm) |
|--------------|-------|-----|----|-------|-----|----|----|----|----|------|----|----|---|------|------|----|------|------|------|---------|
| K0477.5181   | A     | 5,5 | 21 | M5X10 | -   | 50 | 15 | 40 | 20 | 30   | 58 | 30 | 5 | 38   | 40   | -  | -    | -    | -    | 9       |
| K0477.5301   | B     | 7   | 30 | M6    | 5,8 | -  | -  | -  | 16 | 38,1 | 80 | 60 | 8 | 39,5 | 42,5 | 34 | 41,5 | 45,5 | 30,2 | 40      |