

Crampon plaqueur

Description de l'article/illustrations du produit





Description

Matière :
Acier de traitement.





Finition :
trempé (33-39 HRC) et bruni.

Nota :
Ces crampons plaqueurs garantissent un bridage sûr pour des pièces à usiner de faible hauteur.
Élément de serrage avec action de plaquage vers le bas.
Élément de serrage et attache constituent un ensemble solide.



Indication de dessin :
La cote L1 se réfère à la position serrée.



Dessins



Conseil de montage



(Les mors créent un effet de plaquage)

- ① Pression horizontale sur la pièce
- ② La pression verticale empêche le levage de la pièce

Crampon plaqueur

Aperçu des articles

Crampon plaqueur

Référence	Forme	B	B1	D1	D2	G	H	H1	H2	J	L	L1	L2	T	Force de serrage kN max.	Couple de serrage max. Nm
K1168.104	A	15	5	4	4	M4	7	3	5	2	23	12	8	6	2	2,7
K1168.105	A	19	7	5	5	M5	9	4	6	2,5	28	14	10	7	3	5,4
K1168.204	B	15	5	4	4	M4	7	-	5	2	20	9	8	6	2,5	2,7
K1168.205	B	19	7	5	5	M5	9	-	6	2,5	25	11	10	7	3,5	5,4