

Crampon plaqueur étroit, forme A

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier de traitement.

Finition :

trempe (33-39 HRC) et bruni.

Nota :



Ces crampons plaqueurs garantissent un bridage sûr pour des pièces à usiner de faible hauteur.

Élément de serrage avec action de plaquage vers le bas.

Élément de serrage et attache constituent un ensemble solidaire.


Indication de dessin :

La cote L1 se réfère à la position serrée.





Crampon plaqueur étroit, forme A

Dessins



Conseil de montage



(Les mors créent un effet de plaquage)

- ① Pression horizontale sur la pièce
- ② La pression verticale empêche le levage de la pièce

Aperçu des articles

Référence	Forme	B	B1	D1	D2	G	H	H1	H2	J	L	L1	L2	T	Force de serrage kN max.	Couple de serrage max. Nm
K1168.104	A	15	5	4	4	M4	7	3	5	2	23	12	8	6	2	2,7
K1168.105	A	19	7	5	5	M5	9	4	6	2,5	28	14	10	7	3	5,4