

## Цилиндрические штифты с внутренней резьбой DIN EN ISO 8735

### Описание товара/фотография продукта



#### Описание

##### Материал:

Инструментальная сталь 1.2067.

##### Исполнение:

с закаленной поверхностью,  
твердость  $60 \pm 2$  HRC, отожженная, шлифованная и притертая.


##### Указание:

Цилиндрические штифты с внутренней резьбой используются преимущественным образом в глухих отверстиях. Шлифованная поверхность предотвращает сжатие воздуха в глухих отверстиях. Резьба используется для крепления съемников K0873.

##### Указание на чертеже:

1) Поверхность отшлифована

### Чертежи



### Обзор изделий

#### Цилиндрические штифты с внутренней резьбой DIN EN ISO 8735

| Номер заказа | D | L  | D1 | T | L1 ок. | L2 ок. |
|--------------|---|----|----|---|--------|--------|
| K1909.05X16  | 5 | 16 | M3 | 6 | 0,6    | 1,7    |
| K1909.05X20  | 5 | 20 | M3 | 6 | 0,6    | 1,7    |
| K1909.05X24  | 5 | 24 | M3 | 6 | 0,6    | 1,7    |
| K1909.05X28  | 5 | 28 | M3 | 6 | 0,6    | 1,7    |
| K1909.05X32  | 5 | 32 | M3 | 6 | 0,6    | 1,7    |
| K1909.05X36  | 5 | 36 | M3 | 6 | 0,6    | 1,7    |
| K1909.05X40  | 5 | 40 | M3 | 6 | 0,6    | 1,7    |
| K1909.05X45  | 5 | 45 | M3 | 6 | 0,6    | 1,7    |
| K1909.06X16  | 6 | 16 | M4 | 6 | 0,8    | 2,1    |
| K1909.06X18  | 6 | 18 | M4 | 6 | 0,8    | 2,1    |
| K1909.06X20  | 6 | 20 | M4 | 6 | 0,8    | 2,1    |
| K1909.06X24  | 6 | 24 | M4 | 6 | 0,8    | 2,1    |

# Цилиндрические штифты с внутренней резьбой DIN EN ISO 8735

## Обзор изделий

| Номер заказа | D  | L   | D1 | T  | L1 ок. | L2 ок. |
|--------------|----|-----|----|----|--------|--------|
| K1909.06X28  | 6  | 28  | M4 | 6  | 0,8    | 2,1    |
| K1909.06X32  | 6  | 32  | M4 | 6  | 0,8    | 2,1    |
| K1909.06X36  | 6  | 36  | M4 | 6  | 0,8    | 2,1    |
| K1909.06X40  | 6  | 40  | M4 | 6  | 0,8    | 2,1    |
| K1909.06X45  | 6  | 45  | M4 | 6  | 0,8    | 2,1    |
| K1909.06X50  | 6  | 50  | M4 | 6  | 0,8    | 2,1    |
| K1909.06X55  | 6  | 55  | M4 | 6  | 0,8    | 2,1    |
| K1909.06X60  | 6  | 60  | M4 | 6  | 0,8    | 2,1    |
| K1909.08X20  | 8  | 20  | M5 | 8  | 1      | 2,6    |
| K1909.08X24  | 8  | 24  | M5 | 8  | 1      | 2,6    |
| K1909.08X28  | 8  | 28  | M5 | 8  | 1      | 2,6    |
| K1909.08X32  | 8  | 32  | M5 | 8  | 1      | 2,6    |
| K1909.08X36  | 8  | 36  | M5 | 8  | 1      | 2,6    |
| K1909.08X40  | 8  | 40  | M5 | 8  | 1      | 2,6    |
| K1909.08X45  | 8  | 45  | M5 | 8  | 1      | 2,6    |
| K1909.08X50  | 8  | 50  | M5 | 8  | 1      | 2,6    |
| K1909.08X55  | 8  | 55  | M5 | 8  | 1      | 2,6    |
| K1909.08X60  | 8  | 60  | M5 | 8  | 1      | 2,6    |
| K1909.08X70  | 8  | 70  | M5 | 8  | 1      | 2,6    |
| K1909.08X80  | 8  | 80  | M5 | 8  | 1      | 2,6    |
| K1909.08X90  | 8  | 90  | M5 | 8  | 1      | 2,6    |
| K1909.08X100 | 8  | 100 | M5 | 8  | 1      | 2,6    |
| K1909.10X20  | 10 | 20  | M6 | 10 | 1,2    | 3      |
| K1909.10X24  | 10 | 24  | M6 | 10 | 1,2    | 3      |
| K1909.10X28  | 10 | 28  | M6 | 10 | 1,2    | 3      |
| K1909.10X32  | 10 | 32  | M6 | 10 | 1,2    | 3      |
| K1909.10X36  | 10 | 36  | M6 | 10 | 1,2    | 3      |
| K1909.10X40  | 10 | 40  | M6 | 10 | 1,2    | 3      |
| K1909.10X45  | 10 | 45  | M6 | 10 | 1,2    | 3      |
| K1909.10X50  | 10 | 50  | M6 | 10 | 1,2    | 3      |
| K1909.10X55  | 10 | 55  | M6 | 10 | 1,2    | 3      |
| K1909.10X60  | 10 | 60  | M6 | 10 | 1,2    | 3      |
| K1909.10X70  | 10 | 70  | M6 | 10 | 1,2    | 3      |
| K1909.10X80  | 10 | 80  | M6 | 10 | 1,2    | 3      |
| K1909.10X90  | 10 | 90  | M6 | 10 | 1,2    | 3      |
| K1909.10X100 | 10 | 100 | M6 | 10 | 1,2    | 3      |
| K1909.12X32  | 12 | 32  | M6 | 10 | 1,6    | 3,8    |
| K1909.12X36  | 12 | 36  | M6 | 10 | 1,6    | 3,8    |
| K1909.12X40  | 12 | 40  | M6 | 10 | 1,6    | 3,8    |
| K1909.12X45  | 12 | 45  | M6 | 10 | 1,6    | 3,8    |
| K1909.12X50  | 12 | 50  | M6 | 10 | 1,6    | 3,8    |
| K1909.12X55  | 12 | 55  | M6 | 10 | 1,6    | 3,8    |
| K1909.12X60  | 12 | 60  | M6 | 10 | 1,6    | 3,8    |
| K1909.12X70  | 12 | 70  | M6 | 10 | 1,6    | 3,8    |
| K1909.12X80  | 12 | 80  | M6 | 10 | 1,6    | 3,8    |
| K1909.12X90  | 12 | 90  | M6 | 10 | 1,6    | 3,8    |
| K1909.12X100 | 12 | 100 | M6 | 10 | 1,6    | 3,8    |
| K1909.12X120 | 12 | 120 | M6 | 10 | 1,6    | 3,8    |
| K1909.14X32  | 14 | 32  | M8 | 12 | 1,8    | 4      |
| K1909.14X36  | 14 | 36  | M8 | 12 | 1,8    | 4      |
| K1909.14X40  | 14 | 40  | M8 | 12 | 1,8    | 4      |
| K1909.14X45  | 14 | 45  | M8 | 12 | 1,8    | 4      |
| K1909.14X50  | 14 | 50  | M8 | 12 | 1,8    | 4      |
| K1909.14X55  | 14 | 55  | M8 | 12 | 1,8    | 4      |
| K1909.14X60  | 14 | 60  | M8 | 12 | 1,8    | 4      |
| K1909.14X70  | 14 | 70  | M8 | 12 | 1,8    | 4      |
| K1909.14X80  | 14 | 80  | M8 | 12 | 1,8    | 4      |
| K1909.14X90  | 14 | 90  | M8 | 12 | 1,8    | 4      |
| K1909.14X100 | 14 | 100 | M8 | 12 | 1,8    | 4      |
| K1909.14X120 | 14 | 120 | M8 | 12 | 1,8    | 4      |
| K1909.16X40  | 16 | 40  | M8 | 12 | 2      | 4,7    |
| K1909.16X45  | 16 | 45  | M8 | 12 | 2      | 4,7    |
| K1909.16X50  | 16 | 50  | M8 | 12 | 2      | 4,7    |

## Цилиндрические штифты с внутренней резьбой DIN EN ISO 8735

### Обзор изделий

| Номер заказа | D  | L   | D1  | T  | L1 ок. | L2 ок. |
|--------------|----|-----|-----|----|--------|--------|
| K1909.16X55  | 16 | 55  | M8  | 12 | 2      | 4,7    |
| K1909.16X60  | 16 | 60  | M8  | 12 | 2      | 4,7    |
| K1909.16X70  | 16 | 70  | M8  | 12 | 2      | 4,7    |
| K1909.16X80  | 16 | 80  | M8  | 12 | 2      | 4,7    |
| K1909.16X90  | 16 | 90  | M8  | 12 | 2      | 4,7    |
| K1909.16X100 | 16 | 100 | M8  | 12 | 2      | 4,7    |
| K1909.16X120 | 16 | 120 | M8  | 12 | 2      | 4,7    |
| K1909.20X45  | 20 | 45  | M10 | 16 | 2,5    | 6      |
| K1909.20X50  | 20 | 50  | M10 | 16 | 2,5    | 6      |
| K1909.20X55  | 20 | 55  | M10 | 16 | 2,5    | 6      |
| K1909.20X60  | 20 | 60  | M10 | 16 | 2,5    | 6      |
| K1909.20X70  | 20 | 70  | M10 | 16 | 2,5    | 6      |
| K1909.20X80  | 20 | 80  | M10 | 16 | 2,5    | 6      |
| K1909.20X90  | 20 | 90  | M10 | 16 | 2,5    | 6      |
| K1909.20X100 | 20 | 100 | M10 | 16 | 2,5    | 6      |
| K1909.20X120 | 20 | 120 | M10 | 16 | 2,5    | 6      |