K2077

Зажим для формованных деталей для наружного зажатия

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:
Стяжная гайка, алюминий.
Цанговый зажим, сталь.

Исполнение:
Стяжная гайка, твердое анодирование.

Указание:
В цанговый зажим вставляется контур зажимаемой заготовки.

При приработке контуров заготовки в цанговом зажиме требуется предварительный натяг 15°.

Благодаря выгравированному значению в градусах, даже без динамометрического ключа всегда можно обеспечить одинаковый момент затяжки для надежной фиксации заготовки.

Рабочий ход цангового зажима K2077.01910 составляет 0,025 мм в радиальном направлении на каждые 15° поворота. Рекомендуемый рабочий ход составляет 0,07 мм. Макс. допустимый рабочий ход составляет 0,38 мм.
Рабочий ход цангового зажима K2077.04950 составляет 0,05 мм в радиальном направлении на каждые 15° поворота. Рекомендуемый рабочий ход составляет 0,1 мм. Макс. допустимый рабочий ход составляет 0,64 мм.

Позиционирующий хомут обеспечивает точную посадку.

Погрешность позиционирования для заготовки: ± 0,02 мм.

Приведение в действие:
Зажимная гайка затягивается с помощью крючкового ключа.

Технические данные:
См. «Область загрузок», техническое описание.

Объем поставки:
Форма A: зажим формованных деталей, состоящий из зажимной гайки и цангового зажима.

Форма B: цанговый зажим.

Включая винты с цилиндрической головкой для крепления цангового зажима. (метрические и дюймовые)

Указание на чертеже:
1) Винт с цилиндрической головкой

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Зажим для формованных деталей для наружного зажатия

Чертежи



Обзор изделий

Зажим формованных деталей для наружного зажатия

Номер заказа	Обозначение	Форма	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	H	H1	H2	H3	H4	H5	Момент затяжки макс., Нм	Диапазон зажима	Зажимное усилие, кН
K2077.01910	Зажим Centric	A	23,9	19,1	38,1	29	M3x16	50,8	20,1	6,4	35,6	22,9	4,6	2,5	6,8	25,4	81,5	2,5 - 15,9	17,3
K2077.04950	Зажим Centric	A	55,9	49,5	76,2	63,8	M5x22	88,9	50,5	6,4	48,3	32,4	5,1	2,5	11,1	36,2	135,5	5,1 - 45,7	17,8
K2077.01911	Цанговый Зажим	B	23,9	19,1	38,1	29	M3x16	-	-	-	35,6	22,9	4,6	2,5	6,8	-	-	2,5 - 15,9	-
K2077.04951	Цанговый Зажим	B	55,9	49,5	76,2	63,8	M5x22	-	-	-	48,3	32,4	5,1	2,5	11,1	-	-	5,1 - 45,7	-

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG