

Anel de aperto bipartido

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Aço inoxidável 1.4404.
Alumínio.

Versão:

Peça em aço bruido, parafuso em aço 12.9.
Aço inoxidável 1.4305 com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Aço inoxidável 1.4404 com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A4-70.
Alumínio com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.

Indicação:

Anéis de aperto bipartidos contornam o eixo proporcionando uma distribuição uniforme da força de aperto. Isto leva a um ajuste perfeito com as mais altas forças de retenção, sem que o eixo seja danificado.

A tolerância do eixo deve estar dentro da medida h11.

Através da versão em duas peças, é possível efetuar a montagem rápida e simples, sem desmontar os componentes ao lado.

Anéis de aperto fabricados de aço inoxidável A4 são marcados com um pequeno ponto central no diâmetro externo.


Faixa de temperatura:

-40 °C - +175 °C.

Sob consulta:

Outras dimensões.

Desenhos



Anel de aperto bipartido

Visão geral dos artigos

Anéis de aperto divididos

Código do artigo	Material do corpo básico	B	C (DIN 912)	D1	D2	R
K0612.00401	aço	9	M3x8	4	16	20,7
K0612.00501	aço	9	M3x8	5	16	20,7
K0612.00601	aço	9	M3x8	6	16	20,7
K0612.00801	aço	9	M3x8	8	18	22,4
K0612.01001	aço	9	M3x10	10	24	26
K0612.01201	aço	11	M4x12	12	28	31,8
K0612.01501	aço	13	M5x16	15	34	39,4
K0612.01601	aço	13	M5x16	16	34	39,4
K0612.01801	aço	13	M5x16	18	36	41,1
K0612.02001	aço	15	M6x18	20	40	46,4
K0612.02201	aço	15	M6x18	22	42	48,1
K0612.02501	aço	15	M6x18	25	45	50,8
K0612.02801	aço	15	M6x18	28	48	53,7
K0612.03001	aço	15	M6x18	30	54	58,6
K0612.04001	aço	15	M6x18	40	60	65
K0612.05001	aço	19	M8x25	50	78	87
K0612.00402	aço inoxidável	9	M3x8	4	16	20,7
K0612.00502	aço inoxidável	9	M3x8	5	16	20,7
K0612.00602	aço inoxidável	9	M3x8	6	16	20,7
K0612.00802	aço inoxidável	9	M3x8	8	18	22,4
K0612.01002	aço inoxidável	9	M3x10	10	24	26
K0612.01202	aço inoxidável	11	M4x12	12	28	31,8
K0612.01502	aço inoxidável	13	M5x16	15	34	39,4
K0612.01602	aço inoxidável	13	M5x16	16	34	39,4
K0612.01802	aço inoxidável	13	M5x16	18	36	41,1
K0612.02002	aço inoxidável	15	M6x18	20	40	46,4
K0612.02202	aço inoxidável	15	M6x18	22	42	48,1
K0612.02502	aço inoxidável	15	M6x18	25	45	50,8
K0612.02802	aço inoxidável	15	M6x18	28	48	53,7
K0612.03002	aço inoxidável	15	M6x18	30	54	58,6
K0612.04002	aço inoxidável	15	M6x18	40	60	65
K0612.05002	aço inoxidável	19	M8x25	50	78	87
K0612.00404	aço inoxidável A4	9	M3x8	4	16	20,7
K0612.00504	aço inoxidável A4	9	M3x8	5	16	20,7
K0612.00604	aço inoxidável A4	9	M3x8	6	16	20,7
K0612.00804	aço inoxidável A4	9	M3x8	8	18	22,4
K0612.01004	aço inoxidável A4	9	M3x10	10	24	26
K0612.01204	aço inoxidável A4	11	M4x12	12	28	31,8
K0612.01504	aço inoxidável A4	13	M5x16	15	34	39,4
K0612.01604	aço inoxidável A4	13	M5x16	16	34	39,4
K0612.01804	aço inoxidável A4	13	M5x16	18	36	41,1
K0612.02004	aço inoxidável A4	15	M6x18	20	40	46,4
K0612.02204	aço inoxidável A4	15	M6x18	22	42	48,1
K0612.02504	aço inoxidável A4	15	M6x18	25	45	50,8
K0612.02804	aço inoxidável A4	15	M6x18	28	48	53,7
K0612.03004	aço inoxidável A4	15	M6x18	30	54	58,6
K0612.04004	aço inoxidável A4	15	M6x18	40	60	65
K0612.05004	aço inoxidável A4	19	M8x25	50	78	87
K0612.00403	alumínio	9	M3x8	4	16	20,7
K0612.00503	alumínio	9	M3x8	5	16	20,7
K0612.00603	alumínio	9	M3x8	6	16	20,7
K0612.00803	alumínio	9	M3x8	8	18	22,4
K0612.01003	alumínio	9	M3x10	10	24	26
K0612.01203	alumínio	11	M4x12	12	28	31,8
K0612.01503	alumínio	13	M5x16	15	34	39,4
K0612.01603	alumínio	13	M5x16	16	34	39,4
K0612.01803	alumínio	13	M5x16	18	36	41,1
K0612.02003	alumínio	15	M6x18	20	40	46,4
K0612.02203	alumínio	15	M6x18	22	42	48,1

Anel de aperto bipartido

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material do corpo básico	B	C (DIN 912)	D1	D2	R
K0612.02503	alumínio	15	M6x18	25	45	50,8
K0612.02803	alumínio	15	M6x18	28	48	53,7
K0612.03003	alumínio	15	M6x18	30	54	58,6
K0612.04003	alumínio	15	M6x18	40	60	65
K0612.05003	alumínio	19	M8x25	50	78	87