

Trava de aço com perfil quadrado

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Descrição do produto:

As travas são usadas para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais.

Ao girar a trava 180°, o pino guia de travamento retrai, permitindo alterar assim a posição de engate.

O entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição e o pino permaneça retraído.

Material:

Trava e pino de guia para travamento de aço.

Bucha 1.0403.

Mola de pressão 1.4310.

Tampa de revestimento da trava termoplástico PA.

Versão:

Bucha e trava brunidas.

Pino de guia para travamento, endurecido, polido e brunido.

Mola de pressão com superfície sem tratamento.

Tampa da trava em diferentes cores:

- cinza escuro RAL 7021
- laranja puro RAL 2004
- amarelo colza RAL 1021
- vermelho tráfego RAL 3020
- verde segurança RAL 6032
- azul tráfego RAL 5017
- cinza claro RAL 7035

Indicação:

Graças à bucha quadrada, as travas são adequadas para soldagem. Recomenda-se o posicionamento por solda a ponto para evitar o aquecimento excessivo da mola.

Vantagens:

Ao girar a trava em 180°, o pino de guia para travamento retrai.

Opcionalmente, com tampas da trava de plástico coloridas.

Bucha quadrada para soldagem.

Sob consulta:

Versões especiais.

Acessórios:

Buchas de posicionamento K1290, K1839, K1840.


Indicação de desenho:

Forma G: sem tampa da trava

Forma H: com tampa da trava

Trava de aço com perfil quadrado

Desenhos



Visão geral dos artigos

Trava de aço com perfil quadrado

Código do artigo	Forma	Cor dos componentes	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	SW	Força de mola inicial F1 aprox. N	Força de mola final F2 aprox. N
K2222.100410	G	-	4	10	38,5	25	9	3	6	1	12	8	14
K2222.100510	G	-	5	10	38,5	25	9	3	6	1,3	12	8	14
K2222.100610	G	-	6	10	38,5	25	9	3	6	1,8	12	8	14
K2222.100512	G	-	5	12	47,4	30	10,8	3,6	8	1,3	16	8	14
K2222.100612	G	-	6	12	47,4	30	10,8	3,6	8	1,8	16	8	14
K2222.100812	G	-	8	12	47,4	30	10,8	3,6	8	2,3	16	8	14
K2222.100616	G	-	6	16	61,2	40	14,4	4,8	10	1,8	20	15	35
K2222.100816	G	-	8	16	61,2	40	14,4	4,8	10	2,3	20	15	35
K2222.101016	G	-	10	16	61,2	40	14,4	4,8	10	2,8	20	15	35
K2222.100820	G	-	8	20	71	50	18	6	12	2,3	24	20	60
K2222.101020	G	-	10	20	71	50	18	6	12	2,8	24	20	60
K2222.101220	G	-	12	20	71	50	18	6	12	3	24	20	60
K2222.110410	H	grafite RAL 7021	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2222.110510	H	grafite RAL 7021	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2222.110610	H	grafite RAL 7021	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2222.110512	H	grafite RAL 7021	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2222.110612	H	grafite RAL 7021	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2222.110812	H	grafite RAL 7021	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2222.110616	H	grafite RAL 7021	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2222.110816	H	grafite RAL 7021	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2222.111016	H	grafite RAL 7021	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2222.110820	H	grafite RAL 7021	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2222.111020	H	grafite RAL 7021	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2222.111220	H	grafite RAL 7021	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2222.1104102	H	laranja RAL 2004	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2222.1105102	H	laranja RAL 2004	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2222.1106102	H	laranja RAL 2004	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14

Trava de aço com perfil quadrado

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	Cor dos componentes	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	SW	Força de mola inicial F1 aprox. N	Força de mola final F2 aprox. N
K2222.1105122	H	laranja RAL 2004	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2222.1106122	H	laranja RAL 2004	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2222.1108122	H	laranja RAL 2004	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2222.1106162	H	laranja RAL 2004	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2222.1108162	H	laranja RAL 2004	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2222.1110162	H	laranja RAL 2004	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2222.1108202	H	laranja RAL 2004	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2222.1110202	H	laranja RAL 2004	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2222.1112202	H	laranja RAL 2004	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2222.11041016	H	amarelo RAL 1021	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2222.11051016	H	amarelo RAL 1021	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2222.11061016	H	amarelo RAL 1021	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2222.11051216	H	amarelo RAL 1021	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2222.11061216	H	amarelo RAL 1021	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2222.11081216	H	amarelo RAL 1021	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2222.11061616	H	amarelo RAL 1021	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2222.11081616	H	amarelo RAL 1021	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2222.11101616	H	amarelo RAL 1021	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2222.11082016	H	amarelo RAL 1021	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2222.11102016	H	amarelo RAL 1021	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2222.11122016	H	amarelo RAL 1021	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2222.11041084	H	vermelho RAL 3020	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2222.11051084	H	vermelho RAL 3020	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2222.11061084	H	vermelho RAL 3020	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2222.11051284	H	vermelho RAL 3020	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2222.11061284	H	vermelho RAL 3020	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2222.11081284	H	vermelho RAL 3020	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2222.11061684	H	vermelho RAL 3020	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2222.11081684	H	vermelho RAL 3020	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2222.11101684	H	vermelho RAL 3020	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2222.11082084	H	vermelho RAL 3020	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2222.11102084	H	vermelho RAL 3020	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2222.11122084	H	vermelho RAL 3020	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2222.11041086	H	verde RAL 6032	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2222.11051086	H	verde RAL 6032	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2222.11061086	H	verde RAL 6032	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2222.11051286	H	verde RAL 6032	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2222.11061286	H	verde RAL 6032	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2222.11081286	H	verde RAL 6032	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2222.11061686	H	verde RAL 6032	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2222.11081686	H	verde RAL 6032	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2222.11101686	H	verde RAL 6032	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2222.11082086	H	verde RAL 6032	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2222.11102086	H	verde RAL 6032	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2222.11122086	H	verde RAL 6032	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2222.11041087	H	azul RAL 5017	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2222.11051087	H	azul RAL 5017	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2222.11061087	H	azul RAL 5017	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2222.11051287	H	azul RAL 5017	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14
K2222.11061287	H	azul RAL 5017	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2222.11081287	H	azul RAL 5017	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2222.11061687	H	azul RAL 5017	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2222.11081687	H	azul RAL 5017	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2222.11101687	H	azul RAL 5017	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2222.11082087	H	azul RAL 5017	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2222.11102087	H	azul RAL 5017	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2222.11122087	H	azul RAL 5017	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60
K2222.11051088	H	cinza RAL 7035	5	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,3	12	8	14
K2222.11041088	H	cinza RAL 7035	4	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1	12	8	14
K2222.11061088	H	cinza RAL 7035	6	10	39,5	26,3	10,9	4,9	6	1,8	12	8	14
K2222.11051288	H	cinza RAL 7035	5	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,3	16	8	14

Trava de aço com perfil quadrado

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	Cor dos componentes	D	D1	L	L1	B	B1	H	F x 30°	SW	Força de mola inicial F1 aprox. N	Força de mola final F2 aprox. N
K2222.11061288	H	cinza RAL 7035	6	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	1,8	16	8	14
K2222.11081288	H	cinza RAL 7035	8	12	48,4	31,1	12,9	5,7	8	2,3	16	8	14
K2222.11061688	H	cinza RAL 7035	6	16	62,3	41,5	16,6	7	10	1,8	20	15	35
K2222.11081688	H	cinza RAL 7035	8	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,3	20	15	35
K2222.11101688	H	cinza RAL 7035	10	16	62,3	41,5	16,6	7	10	2,8	20	15	35
K2222.11082088	H	cinza RAL 7035	8	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,3	24	20	60
K2222.11102088	H	cinza RAL 7035	10	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	2,8	24	20	60
K2222.11122088	H	cinza RAL 7035	12	20	72,3	51,3	20,5	8,5	12	3	24	20	60