Poignée à visser dynamométrique

Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Acier de traitement.

Finition :
Traité, bruni.

Nota :
Par l'intermédiaire de la vis à six pans creux, il est possible de régler le moment de débrayage pour obtenir la force de serrage désirée. La force de serrage est atteinte lorsque la poignée se plie d'environ 15°.

Remarque :
Assurez vous que la poignée est bien montée pour plier dans le sens horizontal.

Dessins









© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Poignée à visser dynamométrique

Dessins



Vérin à tirer K0910.3240...



Pour une force de serrage de 900 N la course de réglage est de 5 mm, la force manuelle sur la poignée est de 120 N.

Vérin à tirer K0910.4050...



Bride pivotante K0912....3232



Bride pivotante K0912....4540



Crampon plaqueur K0928.0500
K0928.0501



Crampon plaqueur K0928.0800
K0928.0801



Remarque:
les diagrammes d'effort ci-dessus s´appliquent à des crampons dégraissés

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Poignée à visser dynamométrique

Aperçu des articles

Poignée à visser dynamométrique

Référence	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	Force FH N
K0916.05090	89,5	60	13	18,5	6,5	8	12	5,5	M5	M5x16	0-150
K0916.06119	119	84	15	23	8	10	14	6,5	M6	M6x20	0-200

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG