

Ímã para o estabilizador de peças de usinagem

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Descrição do produto:

O ímã de fixação é conectado ao estabilizador e pode ser posicionado em qualquer posição, favorecendo o posicionamento flexível na mesa de trabalho.

Indicação:


A adesão máxima com ímã para estabilizador para o suporte de peças de usinagem tamanho de sistema 25, K1188.25161064 é alcançada a partir de 8 mm de espessura do material.

A adesão máxima com ímã para estabilizador para o suporte de peças de usinagem tamanho de sistema 50, K1188.50205087 é alcançada a partir de 15 mm de espessura do material.

Não deve ser usado como uma ferramenta de elevação.

As esferas de fixação podem ser substituídas entre os dois tamanhos de sistema com a placa adaptadora correspondente.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Imã para o estabilizador de peças de usinagem

Visão geral dos artigos

Imã para o estabilizador de peças de usinagem

| Código do artigo | Tamanho | B | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | Força de aderência N | Peso kg |
|------------------|---------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------|------------|
| K1188.25161064 | 25 | 64 | 60 | 102 | 133 | 161 | 122 | 92 | 1470 | 3,73 |
| K1188.50205087 | 50 | 87 | 78 | 134 | 181 | 205 | 162 | 145 | 1960 | 8,6 |