K1738

Cilindro posicionador, aço pneumático

Descrição do artigo/Imagens dos produtos





Descrição

Descrição do produto:
A forma A é fixada por meio de uma mola no estado inicial. O afrouxamento/liberação do cilindro posicionador ocorre por meio de ar comprimido.

A forma B é fixada no estado inicial. O cilindro posicionador é fixado por meio de ar comprimido.

Material:
Corpo básico de aço inoxidável.
Vedação em NBR.

Versão:
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.

Indicação para encomenda:
Marcação da forma A por meio de linha característica.

Indicação:
As forças de fixação e retenção especificadas referem-se a uma pressão operacional de 0,5 MPa.
Com a utilização de diversas unidades de posicionamento, a tolerância de distância de ± 0,1 mm não deve ser excedida.
A repetibilidade corresponde a ± 0,2 mm.

Montagem:
Medidas de montagem para placas com 6 mm de espessura.

Acessórios:
K1739 Buchas de alojamento de aço inoxidável.

Indicação de desenho:
1) Linha característica da forma A
2) Conexão pneumática
3) Bucha de alojamento para cilindro posicionador
4) Cilindro posicionador forma A
5) Cilindro posicionador forma B

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Cilindro posicionador, aço pneumático

Desenhos



Indicação para montagem:

Visão geral dos artigos

Cilindro posicionador, aço, pneumático

Código do artigo	Forma	Tipo da forma	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	H4	SW	Pressão operacional MPa	F N	Força de retenção N
K1738.10140	A	fixado por mola	19	10	M14x1	23	M5	5,5	21	4,5	26,5	10	19	0,3 - 0,7	50	150
K1738.10141	B	fixado pneumaticamente	19	10	M14x1	23	M5	5,5	21	4,5	26,5	10	19	0,3 - 0,7	150	300

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG