


Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, с подвижной треугольной скобой до 1000 Н, с видимыми крепежными отверстиями

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение:

оцинковано с синим пассивированием.

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Указание:

Регулируемые натяжные защелки служат надежной системой запираения и применяются в промышленности. За счет прохождения мертвой точки они становятся устойчивы к вибрации. Для выравнивания допусков натяжная защелка имеет подвижную скобу.

После того как скоба вошла в зацепление с крюком, можно стягивать соединяемые детали натяжением рукоятки до 15 мм. Для выравнивания допусков или для создания достаточного натяжения скоба регулируется шпинделем (M6).

Натяжные защелки могут привинчиваться или приклепываться. Мы рекомендуем для крепления компонентов болты с утопленной головкой.

Крюки заказываются отдельно.

Удерживающую силу F1 обеспечивает натяжная защелка, а не крюк.

По запросу:

Поставляются с защитой от раскрытия.


Принадлежности:

крюк K0050.

крюк K0044.

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, с подвижной треугольной скобой до 1000 Н, с видимыми крепежными отверстиями

Чертежи



Обзор изделий

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, с подвижной треугольной скобой до 1000 Н, с видимыми крепежными отверстиями

Номер заказа	Материал основы	Форма	Усилие зажима F1 Н
K0050.1421121	Сталь	A	1000
K0050.1421122	нержавеющая сталь	A	1000