


Призмы вертикальные

Описание товара/фотография продукта



Описание


Материал:

Углеродистая сталь.

Исполнение:

вороненая.

Призматические и опорные поверхности шлифованные.



Обзор изделий

Призмы вертикальные

Номер заказа	A	B Ø для призонного болта	C мин.	C макс.	C контрольный диаметр	D	E	F	G	Подходящий призонный болт
K0819.60012063	63	12 F7	15	80	50±0,003	M12	22	95,071	$C/2 \times \sqrt{2+34,716}$	K0815.112055
K0819.60012075	75	12 F7	15	100	70±0,003	M12	22	124,142	$C/2 \times \sqrt{2+39,645}$	K0815.112055
K0819.60016063	63	16 F7	15	80	50±0,003	M16	25	95,071	$C/2 \times \sqrt{2+34,716}$	K0815.116065
K0819.60016075	75	16 F7	15	100	70±0,003	M16	25	124,142	$C/2 \times \sqrt{2+39,645}$	K0815.116065