

## Imanes planos de SmCo

### Descripción del artículo/Imágenes del producto



### Descripción

#### Material:

Carcasa de acero.  
Núcleo magnético de SmCo.

#### Versión:

Carcasa cincada.

#### Indicación:

Imán plano, sistema blindado. Los imanes planos con núcleo de SmCo tienen una fuerza de adherencia de tres a cinco veces mayor que los imanes planos de AlNiCo o de ferrita dura.


#### Rango de temperatura:

200 °C máx.

#### Indicación sobre el dibujo:

1) Superficie de adherencia

### Planos



### Nuestros productos

#### Imanes planos de SmCo

Referencia Forma A	Referencia Forma B	D	D1	D2	H	H1	T	Fuerza de adherencia N
K0550.01	K0550.11	6 ±0,15	-6	-M3	4,5	-/11,5	-/6	5
K0550.02	K0550.12	8 ±0,15	-6	-M3	4,5	-/11,5	-/6	11
K0550.03	K0550.13	10 ±0,15	-6	-M3	4,5	-/11,5	-/6	20
K0550.04	K0550.14	13 ±0,15	-6	-M3	4,5	-/11,5	-/6	40
K0550.05	K0550.15	16 ±0,15	-6	-M4	4,5	-/11,5	-/6	60
K0550.06	K0550.16	20 ±0,15	-8	-M4	6	-/13	-/7,5	90
K0550.07	K0550.17	25 ±0,15	-8	-M4	7	-/14	-/7,5	150
K0550.08	K0550.18	32 ±0,20	-10	-M5	7	-/15,5	-/8,5	220

