


Пружинные упорные детали с внутренним шестигранником и нажимным штифтом с плоским концом, сталь, с резьбовым стопорным элементом

Описание товара/фотография продукта



KIPRlock



Описание

Материал:

Гильза из стали, класс прочности 5.8.

Упорный болт из стали.

Пружина из пружинной стали, класс D.

Резьбовой стопорной элемент из нейлона.

Исполнение:

воронение гильзы и закалка шара.

Указание:

Этот фиксатор используется преимущественно как отжимной винт и подпружиненный упор в инструментальном производстве.


Установочный штифт фиксатора фиксирует деталь в осевом направлении.

Указание на чертеже:

L2 = прибл. два шага резьбы

1) Установочный винт приклеен

Чертежи



Обзор изделий

Пружинные упорные детали с внутренним шестигранником и нажимным штифтом с плоским концом, сталь, с резьбовым стопорным элементом

Обзор изделий

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом с лыской, стандартная упругость, с резьбовым стопорным элементом

Номер заказа	D	D1	H	L	L1	T1	N	S	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н	Крутящий момент ввинчивания, ок. Нм	Крутящий момент вывинчивания, ок. Нм	Номер заказа, монтажный ключ
K1371.05	M5	2,4	2,3	18	7	0,8	0,8	1,5	6	20	0,12	0,08	K0317.905
K1371.06	M6	2,7	2,5	20	7	1	1	2	7	20	0,45	0,22	K0317.906
K1371.08	M8	3,5	3	22	8	1,4	1,2	2,5	9	35	1,05	0,37	K0317.908
K1371.10	M10	4	3	22	9	1,4	1,6	3	9	35	1,3	0,6	K0317.910
K1371.12	M12	6	4	28	10	2	2	4	12	55	2	1,3	K0317.912
K1371.16	M16	7,5	5	32	14	2,5	2,5	5	45	100	3,9	3	K0317.916