

Tuercas ranuradas de acero DIN 70852

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero 1.0503.

Versión:

Acero, acabado natural.


Acero galvanizado.

Indicación:

Las tuercas con ranura se utilizan principalmente para sujetar el rodamiento a un árbol.

Por lo demás, las tuercas con ranura se pueden utilizar para asegurar ruedas dentadas, poleas y otros componentes de máquina.

Planos



Nuestros productos

Tuercas ranuradas de acero DIN 70852

Referencia	Superficie cuerpo de base	D1	D2	D3	H	B=Ancho de ranura	T
K2059.010	acabado natural	M10x1	20	16	5	4,5	1,8
K2059.012	acabado natural	M12x1,5	22	18	6	4,5	1,8
K2059.014	acabado natural	M14x1,5	24	20	6	4,5	1,8
K2059.016	acabado natural	M16x1,5	28	23	6	5,5	2,3
K2059.018	acabado natural	M18x1,5	30	25	6	5,5	2,3
K2059.020	acabado natural	M20x1,5	32	27	6	5,5	2,3
K2059.022	acabado natural	M22x1,5	36	30	7	6,5	2,8
K2059.024	acabado natural	M24x1,5	38	32	7	6,5	2,8
K2059.026	acabado natural	M26x1,5	40	34	7	6,5	2,8
K2059.028	acabado natural	M28x1,5	42	36	7	6,5	2,8
K2059.030	acabado natural	M30x1,5	44	38	7	6,5	2,8
K2059.032	acabado natural	M32x1,5	48	41	8	7	3,3
K2059.035	acabado natural	M35x1,5	50	43	8	7	3,3
K2059.038	acabado natural	M38x1,5	54	47	8	7	3,3
K2059.040	acabado natural	M40x1,5	56	49	8	7	3,3
K2059.042	acabado natural	M42x1,5	60	52	8	8	3,3
K2059.045	acabado natural	M45x1,5	62	54	8	8	3,3

Tuercas ranuradas de acero DIN 70852

Nuestros productos

Referencia	Superficie cuerpo de base	D1	D2	D3	H	B=Ancho de ranura	T
K2059.048	acabado natural	M48x1,5	65	57	8	8	3,3
K2059.050	acabado natural	M50x1,5	68	60	8	8	3,3
K2059.052	acabado natural	M52X1,5	70	62	8	8	3,3
K2059.055	acabado natural	M55X1,5	75	67	8	8	3,3
K2059.060	acabado natural	M60x1,5	80	71	9	11	4,3
K2059.065	acabado natural	M65X1,5	85	76	9	11	4,3
K2059.070	acabado natural	M70X1,5	90	81	9	11	4,3
K2059.075	acabado natural	M75X1,5	95	86	10	11	4,3
K2059.080	acabado natural	M80X1,5	100	91	10	11	4,3
K2059.10	cincado	M10x1	20	16	5	4,5	1,8
K2059.12	cincado	M12x1,5	22	18	6	4,5	1,8
K2059.14	cincado	M14x1,5	24	20	6	4,5	1,8
K2059.16	cincado	M16x1,5	28	23	6	5,5	2,3
K2059.18	cincado	M18x1,5	30	25	6	5,5	2,3
K2059.20	cincado	M20x1,5	32	27	6	5,5	2,3
K2059.22	cincado	M22x1,5	36	30	7	6,5	2,8
K2059.24	cincado	M24x1,5	38	32	7	6,5	2,8
K2059.26	cincado	M26x1,5	40	34	7	6,5	2,8
K2059.28	cincado	M28x1,5	42	36	7	6,5	2,8
K2059.30	cincado	M30x1,5	44	38	7	6,5	2,8
K2059.32	cincado	M32x1,5	48	41	8	7	3,3
K2059.35	cincado	M35x1,5	50	43	8	7	3,3
K2059.38	cincado	M38x1,5	54	47	8	7	3,3
K2059.40	cincado	M40x1,5	56	49	8	7	3,3
K2059.42	cincado	M42x1,5	60	52	8	8	3,3
K2059.45	cincado	M45x1,5	62	54	8	8	3,3
K2059.48	cincado	M48x1,5	65	57	8	8	3,3
K2059.50	cincado	M50x1,5	68	60	8	8	3,3
K2059.52	cincado	M52X1,5	70	62	8	8	3,3
K2059.55	cincado	M55X1,5	75	67	8	8	3,3
K2059.60	cincado	M60x1,5	80	71	9	11	4,3
K2059.65	cincado	M65X1,5	85	76	9	11	4,3
K2059.70	cincado	M70X1,5	90	81	9	11	4,3
K2059.75	cincado	M75X1,5	95	86	10	11	4,3
K2059.80	cincado	M80X1,5	100	91	10	11	4,3