

Pinzas de forma hexagonal

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Tornillo hexagonal con clase de resistencia 10.9.
Puntas serradas de metal duro con dureza 72-74 HRC.


Versión:

Bruñido.

Indicación:

Las puntas serradas de metal duro están soldadas.

Planos



Nuestros productos

Pinzas de forma hexagonal

Referencia	C	A	B	D	G	Acanaladura
K0386.100612	10	12	5	7,9	M6	extra-fino
K0386.1006	10	25	5	7,9	M6	extra-fino
K0386.130812	13	12	6,4	9,5	M8	fino
K0386.130816	13	16	6,4	9,5	M8	fino
K0386.1308	13	25	6,4	9,5	M8	fino
K0386.130830	13	30	6,4	9,5	M8	fino
K0386.130835	13	35	6,4	9,5	M8	fino
K0386.1710140	17	40	7,5	12,7	M10x1,25	fino
K0386.1710125	17	25	7,5	12,7	M10x1,25	fino
K0386.171012	17	12	7,5	12,7	M10	fino
K0386.1710	17	25	7,5	12,7	M10	fino
K0386.17102	17	40	7,5	12,7	M10	fino
K0386.1912	19	25	8,7	15,9	M12	fino
K0386.19122	19	40	8,7	15,9	M12	fino
K0386.2416	24	35	11	19	M16	fino
K0386.24162	24	50	11	19	M16	fino
K0386.3020	30	40	13,7	25,4	M20	extra-fino
K0386.30202	30	60	13,7	25,4	M20	extra-fino

