



Описание

Материал:

Втулка из нержавеющей стали.
Зубчатый венец муфты, полиуретан.

Исполнение:

Втулка без покрытия.
Зубчатый венец муфты, синий, твердость по Шору 80 А.
Зубчатый венец муфты, желтый, твердость по Шору 92 А.
Зубчатый венец муфты, красный, твердость по Шору 98 А.

Указание:

Эластомерные кулачковые муфты состоят из двух втулок и эластомерного зубчатого венца. Они подходят для компенсации осевых, радиальных и угловых смещений, а также для демпфирования вибраций и скачков крутящего момента.

Зубчатый венец муфты из полиуретана доступен с различной степенью твердости. С увеличением твердости зубчатого венца муфты увеличиваются передаваемый крутящий момент и жесткость, с уменьшением твердости увеличивается величина смещения и демпфирование.

Предварительный натяг зубчатых венцов в ступицах муфты обеспечивает их плотную посадку.

Поставка осуществляется в несмонтированном виде.

Диапазон температур:

Синяя, твердость по Шору 80 А: от -50 °C до +80 °C. Кратковременно от -60 °C до +120 °C.

Желтая, твердость по Шору 92 А: от -30 °C до +90 °C. Кратковременно от -50 °C до +120 °C.

Красная, твердость по Шору 98 А: от -30 °C до +90 °C. Кратковременно от -40 °C до +120 °C.

Монтаж:

Эластомерные кулачковые муфты имеют посадку H7. Рекомендуемый зазор при посадке составляет 0,02–0,05 мм. Этот зазор при посадке и смазка шейки вала облегчают монтаж и демонтаж.


Для монтажа ступицы эластомерной кулачковой муфты надеваются на валы и фиксируются с помощью установочных штифтов.

По запросу:

Необходимые отверстия втулки D1 и D2 указываются отдельно с классом или диапазоном допусков.
Шпоночный паз по DIN 6885.

Эластомерные кулачковые муфты с установочными штифтами, нержавеющая сталь

Чертежи



Обзор изделий

Эластомерные кулачковые муфты с установочными штифтами, нержавеющая сталь

Номер заказа	Размер	Цвет компонента	Момент инерции (гм ²)	Жесткость на кручение статический (Н м/рад)	Жесткость на кручение динамический (Н м/рад)	Жесткость пружины радиальная (Н/мм)	Макс. смещение валов радиальное (мм)
K1895.14800350606	14	синий	0,016	60,2	180	153	0,21
K1895.14800350808	14	синий	0,016	60,2	180	153	0,21
K1895.14800350810	14	синий	0,016	60,2	180	153	0,21
K1895.14800350812	14	синий	0,016	60,2	180	153	0,21
K1895.14800350814	14	синий	0,016	60,2	180	153	0,21
K1895.14800351010	14	синий	0,016	60,2	180	153	0,21
K1895.14800351012	14	синий	0,016	60,2	180	153	0,21
K1895.14800351014	14	синий	0,016	60,2	180	153	0,21
K1895.14800351212	14	синий	0,016	60,2	180	153	0,21
K1895.14800351214	14	синий	0,016	60,2	180	153	0,21
K1895.14800351414	14	синий	0,016	60,2	180	153	0,21
K1895.19800661010	19	синий	0,103	618	1065	582	0,15
K1895.19800661212	19	синий	0,103	618	1065	582	0,15
K1895.19800661214	19	синий	0,103	618	1065	582	0,15
K1895.19800661215	19	синий	0,103	618	1065	582	0,15
K1895.19800661216	19	синий	0,103	618	1065	582	0,15
K1895.19800661414	19	синий	0,103	618	1065	582	0,15
K1895.19800661415	19	синий	0,103	618	1065	582	0,15
K1895.19800661416	19	синий	0,103	618	1065	582	0,15
K1895.19800661515	19	синий	0,103	618	1065	582	0,15
K1895.19800661516	19	синий	0,103	618	1065	582	0,15
K1895.19800661616	19	синий	0,103	618	1065	582	0,15
K1895.24800781616	24	синий	0,455	860	1390	840	0,2
K1895.24800781818	24	синий	0,455	860	1390	840	0,2
K1895.24800781819	24	синий	0,455	860	1390	840	0,2
K1895.24800781820	24	синий	0,455	860	1390	840	0,2
K1895.24800781825	24	синий	0,455	860	1390	840	0,2
K1895.24800781919	24	синий	0,455	860	1390	840	0,2
K1895.24800781920	24	синий	0,455	860	1390	840	0,2
K1895.24800781925	24	синий	0,455	860	1390	840	0,2
K1895.24800782020	24	синий	0,455	860	1390	840	0,2
K1895.24800782025	24	синий	0,455	860	1390	840	0,2
K1895.24800782525	24	синий	0,455	860	1390	840	0,2
K1895.28800902020	28	синий	0,972	1370	2350	990	0,2

Эластомерные кулачковые муфты с установочными штифтами, нержавеющая сталь

Обзор изделий

Номер заказа	Размер	Цвет компонента	Момент инерции (гм ²)	Жесткость на кручение статический (Н м/рад)	Жесткость на кручение динамический (Н м/рад)	Жесткость пружины радиальная (Н/мм)	Макс. смещение валов радиальное (мм)
K1895.28800902424	28	синий	0,972	1370	2350	990	0,2
K1895.28800902828	28	синий	0,972	1370	2350	990	0,2
K1895.28800903232	28	синий	0,972	1370	2350	990	0,2
K1895.14920350606	14	жёлтый	0,016	114,6	344	336	0,15
K1895.14920350808	14	жёлтый	0,016	114,6	344	336	0,15
K1895.14920350810	14	жёлтый	0,016	114,6	344	336	0,15
K1895.14920350812	14	жёлтый	0,016	114,6	344	336	0,15
K1895.14920350814	14	жёлтый	0,016	114,6	344	336	0,15
K1895.14920351010	14	жёлтый	0,016	114,6	344	336	0,15
K1895.14920351012	14	жёлтый	0,016	114,6	344	336	0,15
K1895.14920351014	14	жёлтый	0,016	114,6	344	336	0,15
K1895.14920351212	14	жёлтый	0,016	114,6	344	336	0,15
K1895.14920351214	14	жёлтый	0,016	114,6	344	336	0,15
K1895.14920351414	14	жёлтый	0,016	114,6	344	336	0,15
K1895.19920661010	19	жёлтый	0,103	1090	1815	1120	0,1
K1895.19920661212	19	жёлтый	0,103	1090	1815	1120	0,1
K1895.19920661214	19	жёлтый	0,103	1090	1815	1120	0,1
K1895.19920661215	19	жёлтый	0,103	1090	1815	1120	0,1
K1895.19920661216	19	жёлтый	0,103	1090	1815	1120	0,1
K1895.19920661414	19	жёлтый	0,103	1090	1815	1120	0,1
K1895.19920661415	19	жёлтый	0,103	1090	1815	1120	0,1
K1895.19920661416	19	жёлтый	0,103	1090	1815	1120	0,1
K1895.19920661515	19	жёлтый	0,103	1090	1815	1120	0,1
K1895.19920661516	19	жёлтый	0,103	1090	1815	1120	0,1
K1895.19920661616	19	жёлтый	0,103	1090	1815	1120	0,1
K1895.24920781616	24	жёлтый	0,455	2300	5130	1900	0,15
K1895.24920781818	24	жёлтый	0,455	2300	5130	1900	0,15
K1895.24920781819	24	жёлтый	0,455	2300	5130	1900	0,15
K1895.24920781820	24	жёлтый	0,455	2300	5130	1900	0,15
K1895.24920781825	24	жёлтый	0,455	2300	5130	1900	0,15
K1895.24920781919	24	жёлтый	0,455	2300	5130	1900	0,15
K1895.24920781920	24	жёлтый	0,455	2300	5130	1900	0,15
K1895.24920781925	24	жёлтый	0,455	2300	5130	1900	0,15
K1895.24920782020	24	жёлтый	0,455	2300	5130	1900	0,15
K1895.24920782025	24	жёлтый	0,455	2300	5130	1900	0,15
K1895.24920782525	24	жёлтый	0,455	2300	5130	1900	0,15
K1895.28920902020	28	жёлтый	0,972	4080	6745	1780	0,15
K1895.28920902424	28	жёлтый	0,972	4080	6745	1780	0,15
K1895.28920902828	28	жёлтый	0,972	4080	6745	1780	0,15
K1895.28920903232	28	жёлтый	0,972	4080	6745	1780	0,15
K1895.38921142020	38	жёлтый	2,911	6525	12000	2350	0,17
K1895.38921142828	38	жёлтый	2,911	6525	12000	2350	0,17
K1895.38921143232	38	жёлтый	2,911	6525	12000	2350	0,17
K1895.38921143838	38	жёлтый	2,911	6525	12000	2350	0,17
K1895.42921262020	42	жёлтый	6,39	10870	20500	4100	0,19
K1895.42921263232	42	жёлтый	6,39	10870	20500	4100	0,19
K1895.42921263838	42	жёлтый	6,39	10870	20500	4100	0,19
K1895.42921264545	42	жёлтый	6,39	10870	20500	4100	0,19
K1895.14980350606	14	красный	0,016	171,9	513	654	0,09
K1895.14980350808	14	красный	0,016	171,9	513	654	0,09
K1895.14980350810	14	красный	0,016	171,9	513	654	0,09
K1895.14980350812	14	красный	0,016	171,9	513	654	0,09
K1895.14980350814	14	красный	0,016	171,9	513	654	0,09
K1895.14980351010	14	красный	0,016	171,9	513	654	0,09
K1895.14980351012	14	красный	0,016	171,9	513	654	0,09
K1895.14980351014	14	красный	0,016	171,9	513	654	0,09
K1895.14980351212	14	красный	0,016	171,9	513	654	0,09
K1895.14980351214	14	красный	0,016	171,9	513	654	0,09
K1895.14980351414	14	красный	0,016	171,9	513	654	0,09
K1895.19980661010	19	красный	0,103	1512	2540	2010	0,06
K1895.19980661212	19	красный	0,103	1512	2540	2010	0,06

Эластомерные кулачковые муфты с установочными штифтами, нержавеющая сталь

Обзор изделий

Номер заказа	Размер	Цвет компонента	Момент инерции (гм ²)	Жесткость на кручение статический (Н м/рад)	Жесткость на кручение динамический (Н м/рад)	Жесткость пружины радиальная (Н/мм)	Макс. смещение валов радиальное (мм)
K1895.19980661214	19	красный	0,103	1512	2540	2010	0,06
K1895.19980661215	19	красный	0,103	1512	2540	2010	0,06
K1895.19980661216	19	красный	0,103	1512	2540	2010	0,06
K1895.19980661414	19	красный	0,103	1512	2540	2010	0,06
K1895.19980661415	19	красный	0,103	1512	2540	2010	0,06
K1895.19980661416	19	красный	0,103	1512	2540	2010	0,06
K1895.19980661515	19	красный	0,103	1512	2540	2010	0,06
K1895.19980661516	19	красный	0,103	1512	2540	2010	0,06
K1895.19980661616	19	красный	0,103	1512	2540	2010	0,06
K1895.24980781616	24	красный	0,455	3700	8130	2940	0,11
K1895.24980781818	24	красный	0,455	3700	8130	2940	0,11
K1895.24980781819	24	красный	0,455	3700	8130	2940	0,11
K1895.24980781820	24	красный	0,455	3700	8130	2940	0,11
K1895.24980781825	24	красный	0,455	3700	8130	2940	0,11
K1895.24980781919	24	красный	0,455	3700	8130	2940	0,11
K1895.24980781920	24	красный	0,455	3700	8130	2940	0,11
K1895.24980781925	24	красный	0,455	3700	8130	2940	0,11
K1895.24980782020	24	красный	0,455	3700	8130	2940	0,11
K1895.24980782025	24	красный	0,455	3700	8130	2940	0,11
K1895.24980782525	24	красный	0,455	3700	8130	2940	0,11
K1895.28980902020	28	красный	0,972	6410	9920	3200	0,11
K1895.28980902424	28	красный	0,972	6410	9920	3200	0,11
K1895.28980902828	28	красный	0,972	6410	9920	3200	0,11
K1895.28980903232	28	красный	0,972	6410	9920	3200	0,11
K1895.38981142020	38	красный	2,911	11800	21850	4400	0,12
K1895.38981142828	38	красный	2,911	11800	21850	4400	0,12
K1895.38981143232	38	красный	2,911	11800	21850	4400	0,12
K1895.38981143838	38	красный	2,911	11800	21850	4400	0,12
K1895.42981262020	42	красный	6,39	21594	37692	5940	0,14
K1895.42981263232	42	красный	6,39	21594	37692	5940	0,14
K1895.42981263838	42	красный	6,39	21594	37692	5940	0,14
K1895.42981264545	42	красный	6,39	21594	37692	5940	0,14

Номер заказа	Макс. смещение валов осевое (мм)	Макс. смещение угла (°)	макс. крутящий момент, Нм	Звездочка соединительной муфты Твердость	Номинальный крутящий момент Нм
K1895.14800350606	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
K1895.14800350808	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
K1895.14800350810	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
K1895.14800350812	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
K1895.14800350814	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
K1895.14800351010	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
K1895.14800351012	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
K1895.14800351014	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
K1895.14800351212	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
K1895.14800351214	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
K1895.14800351414	+1 / -0,5	1,1	8	80 Shore A	4
K1895.19800661010	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
K1895.19800661212	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
K1895.19800661214	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
K1895.19800661215	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
K1895.19800661216	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
K1895.19800661414	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
K1895.19800661415	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
K1895.19800661416	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
K1895.19800661515	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
K1895.19800661516	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
K1895.19800661616	+1,2 / -0,5	1,1	12	80 Shore A	6
K1895.24800781616	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
K1895.24800781818	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
K1895.24800781819	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17

Эластомерные кулачковые муфты с установочными штифтами, нержавеющая сталь

Обзор изделий

Номер заказа	Макс. смещение валов осевое (мм)	Макс. смещение угла (°)	макс. крутящий момент, Нм	Звездочка соединительной муфты Твердость	Номинальный крутящий момент Нм
K1895.24800781820	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
K1895.24800781825	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
K1895.24800781919	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
K1895.24800781920	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
K1895.24800781925	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
K1895.24800782020	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
K1895.24800782025	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
K1895.24800782525	+1,4 / -0,5	1	34	80 Shore A	17
K1895.28800902020	+1,5 / -0,7	1,3	92	80 Shore A	46
K1895.28800902424	+1,5 / -0,7	1,3	92	80 Shore A	46
K1895.28800902828	+1,5 / -0,7	1,3	92	80 Shore A	46
K1895.28800903232	+1,5 / -0,7	1,3	92	80 Shore A	46
K1895.14920350606	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
K1895.14920350808	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
K1895.14920350810	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
K1895.14920350812	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
K1895.14920350814	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
K1895.14920351010	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
K1895.14920351012	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
K1895.14920351014	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
K1895.14920351212	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
K1895.14920351214	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
K1895.14920351414	+1 / -0,5	1	15	92 Shore A	7,5
K1895.19920661010	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
K1895.19920661212	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
K1895.19920661214	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
K1895.19920661215	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
K1895.19920661216	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
K1895.19920661414	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
K1895.19920661415	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
K1895.19920661416	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
K1895.19920661515	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
K1895.19920661516	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
K1895.19920661616	+1,2 / -0,5	1	24	92 Shore A	12
K1895.24920781616	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
K1895.24920781818	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
K1895.24920781819	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
K1895.24920781820	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
K1895.24920781825	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
K1895.24920781919	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
K1895.24920781920	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
K1895.24920781925	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
K1895.24920782020	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
K1895.24920782025	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
K1895.24920782525	+1,4 / -0,5	1	70	92 Shore A	35
K1895.28920902020	+1,5 / -0,7	1	190	92 Shore A	95
K1895.28920902424	+1,5 / -0,7	1	190	92 Shore A	95
K1895.28920902828	+1,5 / -0,7	1	190	92 Shore A	95
K1895.28920903232	+1,5 / -0,7	1	190	92 Shore A	95
K1895.38921142020	+1,8 / -0,7	1	380	92 Shore A	190
K1895.38921142828	+1,8 / -0,7	1	380	92 Shore A	190
K1895.38921143232	+1,8 / -0,7	1	380	92 Shore A	190
K1895.38921143838	+1,8 / -0,7	1	380	92 Shore A	190
K1895.42921262020	+2 / -1	1	830	92 Shore A	265
K1895.42921263232	+2 / -1	1	830	92 Shore A	265
K1895.42921263838	+2 / -1	1	830	92 Shore A	265
K1895.42921264545	+2 / -1	1	830	92 Shore A	265
K1895.14980350606	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
K1895.14980350808	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
K1895.14980350810	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
K1895.14980350812	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5

Эластомерные кулачковые муфты с установочными штифтами, нержавеющая сталь

Обзор изделий

Номер заказа	Макс. смещение валов осевое (мм)	Макс. смещение угла (°)	макс. крутящий момент, Нм	Звездочка соединительной муфты Твердость	Номинальный крутящий момент Нм
K1895.14980350814	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
K1895.14980351010	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
K1895.14980351012	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
K1895.14980351014	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
K1895.14980351212	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
K1895.14980351214	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
K1895.14980351414	+1 / -0,5	0,9	25	98 Shore A	12,5
K1895.19980661010	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
K1895.19980661212	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
K1895.19980661214	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
K1895.19980661215	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
K1895.19980661216	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
K1895.19980661414	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
K1895.19980661415	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
K1895.19980661416	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
K1895.19980661515	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
K1895.19980661516	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
K1895.19980661616	+1,2 / -0,5	0,9	42	98 Shore A	21
K1895.24980781616	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
K1895.24980781818	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
K1895.24980781819	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
K1895.24980781820	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
K1895.24980781825	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
K1895.24980781919	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
K1895.24980781920	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
K1895.24980781925	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
K1895.24980782020	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
K1895.24980782025	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
K1895.24980782525	+1,4 / -0,5	0,9	120	98 Shore A	60
K1895.28980902020	+1,5 / -0,7	0,9	320	98 Shore A	160
K1895.28980902424	+1,5 / -0,7	0,9	320	98 Shore A	160
K1895.28980902828	+1,5 / -0,7	0,9	320	98 Shore A	160
K1895.28980903232	+1,5 / -0,7	0,9	320	98 Shore A	160
K1895.38981142020	+1,8 / -0,7	0,9	650	98 Shore A	325
K1895.38981142828	+1,8 / -0,7	0,9	650	98 Shore A	325
K1895.38981143232	+1,8 / -0,7	0,9	650	98 Shore A	325
K1895.38981143838	+1,8 / -0,7	0,9	650	98 Shore A	325
K1895.42981262020	+2 / -1	0,9	900	98 Shore A	450
K1895.42981263232	+2 / -1	0,9	900	98 Shore A	450
K1895.42981263838	+2 / -1	0,9	900	98 Shore A	450
K1895.42981264545	+2 / -1	0,9	900	98 Shore A	450

Номер заказа	макс. частота вращения об/мин	C (ISO 4029)	D1 (H7)	D2 (H7)	D1/D2 мин.	D1/D2 макс.	D4	L	L1	L2	L3	Момент затяжки для болтов (Нм)
K1895.14800350606	16000	1xM4	6	6	6	16	30	35	11	13	5	3
K1895.14800350808	16000	1xM4	8	8	6	16	30	35	11	13	5	3
K1895.14800350810	16000	1xM4	8	10	6	16	30	35	11	13	5	3
K1895.14800350812	16000	1xM4	8	12	6	16	30	35	11	13	5	3
K1895.14800350814	16000	1xM4	8	14	6	16	30	35	11	13	5	3
K1895.14800351010	16000	1xM4	10	10	6	16	30	35	11	13	5	3
K1895.14800351012	16000	1xM4	10	12	6	16	30	35	11	13	5	3
K1895.14800351014	16000	1xM4	10	14	6	16	30	35	11	13	5	3
K1895.14800351212	16000	1xM4	12	12	6	16	30	35	11	13	5	3
K1895.14800351214	16000	1xM4	12	14	6	16	30	35	11	13	5	3
K1895.14800351414	16000	1xM4	14	14	6	16	30	35	11	13	5	3
K1895.19800661010	12000	1xM5	10	10	10	24	40	66	25	16	10	6
K1895.19800661212	12000	1xM5	12	12	10	24	40	66	25	16	10	6
K1895.19800661214	12000	1xM5	12	14	10	24	40	66	25	16	10	6
K1895.19800661215	12000	1xM5	12	15	10	24	40	66	25	16	10	6
K1895.19800661216	12000	1xM5	12	16	10	24	40	66	25	16	10	6

Эластомерные кулачковые муфты с установочными штифтами, нержавеющая сталь

Обзор изделий

Номер заказа	макс. частота вращения об/мин	C (ISO 4029)	D1 (H7)	D2 (H7)	D1/D2 мин.	D1/D2 макс.	D4	L	L1	L2	L3	Момент затяжки для болтов (Нм)
K1895.19800661414	12000	1xM5	14	14	10	24	40	66	25	16	10	6
K1895.19800661415	12000	1xM5	14	15	10	24	40	66	25	16	10	6
K1895.19800661416	12000	1xM5	14	16	10	24	40	66	25	16	10	6
K1895.19800661515	12000	1xM5	15	15	10	24	40	66	25	16	10	6
K1895.19800661516	12000	1xM5	15	16	10	24	40	66	25	16	10	6
K1895.19800661616	12000	1xM5	16	16	10	24	40	66	25	16	10	6
K1895.24800781616	8500	1xM5	16	16	16	28	55	78	30	18	10	6
K1895.24800781818	8500	1xM5	18	18	16	28	55	78	30	18	10	6
K1895.24800781819	8500	1xM5	18	19	16	28	55	78	30	18	10	6
K1895.24800781820	8500	1xM5	18	20	16	28	55	78	30	18	10	6
K1895.24800781825	8500	1xM5	18	25	16	28	55	78	30	18	10	6
K1895.24800781919	8500	1xM5	19	19	16	28	55	78	30	18	10	6
K1895.24800781920	8500	1xM5	19	20	16	28	55	78	30	18	10	6
K1895.24800781925	8500	1xM5	19	25	16	28	55	78	30	18	10	6
K1895.24800782020	8500	1xM5	20	20	16	28	55	78	30	18	10	6
K1895.24800782025	8500	1xM5	20	25	16	28	55	78	30	18	10	6
K1895.24800782525	8500	1xM5	25	25	16	28	55	78	30	18	10	6
K1895.28800902020	7200	1xM6	20	20	20	38	65	90	35	20	15	11
K1895.28800902424	7200	1xM6	24	24	20	38	65	90	35	20	15	11
K1895.28800902828	7200	1xM6	28	28	20	38	65	90	35	20	15	11
K1895.28800903232	7200	1xM6	32	32	20	38	65	90	35	20	15	11
K1895.14920350606	16000	1xM4	6	6	6	16	30	35	11	13	5	3
K1895.14920350808	16000	1xM4	8	8	6	16	30	35	11	13	5	3
K1895.14920350810	16000	1xM4	8	10	6	16	30	35	11	13	5	3
K1895.14920350812	16000	1xM4	8	12	6	16	30	35	11	13	5	3
K1895.14920350814	16000	1xM4	8	14	6	16	30	35	11	13	5	3
K1895.14920351010	16000	1xM4	10	10	6	16	30	35	11	13	5	3
K1895.14920351012	16000	1xM4	10	12	6	16	30	35	11	13	5	3
K1895.14920351014	16000	1xM4	10	14	6	16	30	35	11	13	5	3
K1895.14920351212	16000	1xM4	12	12	6	16	30	35	11	13	5	3
K1895.14920351214	16000	1xM4	12	14	6	16	30	35	11	13	5	3
K1895.14920351414	16000	1xM4	14	14	6	16	30	35	11	13	5	3
K1895.19920661010	12000	1xM5	10	10	10	24	40	66	25	16	10	6
K1895.19920661212	12000	1xM5	12	12	10	24	40	66	25	16	10	6
K1895.19920661214	12000	1xM5	12	14	10	24	40	66	25	16	10	6
K1895.19920661215	12000	1xM5	12	15	10	24	40	66	25	16	10	6
K1895.19920661216	12000	1xM5	12	16	10	24	40	66	25	16	10	6
K1895.19920661414	12000	1xM5	14	14	10	24	40	66	25	16	10	6
K1895.19920661415	12000	1xM5	14	15	10	24	40	66	25	16	10	6
K1895.19920661416	12000	1xM5	14	16	10	24	40	66	25	16	10	6
K1895.19920661515	12000	1xM5	15	15	10	24	40	66	25	16	10	6
K1895.19920661516	12000	1xM5	15	16	10	24	40	66	25	16	10	6
K1895.19920661616	12000	1xM5	16	16	10	24	40	66	25	16	10	6
K1895.24920781616	8500	1xM5	16	16	16	28	55	78	30	18	10	6
K1895.24920781818	8500	1xM5	18	18	16	28	55	78	30	18	10	6
K1895.24920781819	8500	1xM5	18	19	16	28	55	78	30	18	10	6
K1895.24920781820	8500	1xM5	18	20	16	28	55	78	30	18	10	6
K1895.24920781825	8500	1xM5	18	25	16	28	55	78	30	18	10	6
K1895.24920781919	8500	1xM5	19	19	16	28	55	78	30	18	10	6
K1895.24920781920	8500	1xM5	19	20	16	28	55	78	30	18	10	6
K1895.24920781925	8500	1xM5	19	25	16	28	55	78	30	18	10	6
K1895.24920782020	8500	1xM5	20	20	16	28	55	78	30	18	10	6
K1895.24920782025	8500	1xM5	20	25	16	28	55	78	30	18	10	6
K1895.24920782525	8500	1xM5	25	25	16	28	55	78	30	18	10	6
K1895.28920902020	7200	1xM6	20	20	20	38	65	90	35	20	15	11
K1895.28920902424	7200	1xM6	24	24	20	38	65	90	35	20	15	11
K1895.28920902828	7200	1xM6	28	28	20	38	65	90	35	20	15	11
K1895.28920903232	7200	1xM6	32	32	20	38	65	90	35	20	15	11
K1895.38921142020	6000	1xM8	20	20	20	45	80	114	45	24	15	25
K1895.38921142828	6000	1xM8	28	28	20	45	80	114	45	24	15	25
K1895.38921143232	6000	1xM8	32	32	20	45	80	114	45	24	15	25

Эластомерные кулачковые муфты с установочными штифтами, нержавеющая сталь

Обзор изделий

Номер заказа	макс. частота вращения об/мин	C (ISO 4029)	D1 (H7)	D2 (H7)	D1/D2 мин.	D1/D2 макс.	D4	L	L1	L2	L3	Момент затяжки для болтов (Нм)
K1895.38921143838	6000	1xM8	38	38	20	45	80	114	45	24	15	25
K1895.42921262020	4800	1xM8	20	20	20	55	95	126	50	26	20	25
K1895.42921263232	4800	1xM8	32	32	20	55	95	126	50	26	20	25
K1895.42921263838	4800	1xM8	38	38	20	55	95	126	50	26	20	25
K1895.42921264545	4800	1xM8	45	45	20	55	95	126	50	26	20	25
K1895.14980350606	16000	1xM4	6	6	6	16	30	35	11	13	5	3
K1895.14980350808	16000	1xM4	8	8	6	16	30	35	11	13	5	3
K1895.14980350810	16000	1xM4	8	10	6	16	30	35	11	13	5	3
K1895.14980350812	16000	1xM4	8	12	6	16	30	35	11	13	5	3
K1895.14980350814	16000	1xM4	8	14	6	16	30	35	11	13	5	3
K1895.14980351010	16000	1xM4	10	10	6	16	30	35	11	13	5	3
K1895.14980351012	16000	1xM4	10	12	6	16	30	35	11	13	5	3
K1895.14980351014	16000	1xM4	10	14	6	16	30	35	11	13	5	3
K1895.14980351212	16000	1xM4	12	12	6	16	30	35	11	13	5	3
K1895.14980351214	16000	1xM4	12	14	6	16	30	35	11	13	5	3
K1895.14980351414	16000	1xM4	14	14	6	16	30	35	11	13	5	3
K1895.19980661010	12000	1xM5	10	10	10	24	40	66	25	16	10	6
K1895.19980661212	12000	1xM5	12	12	10	24	40	66	25	16	10	6
K1895.19980661214	12000	1xM5	12	14	10	24	40	66	25	16	10	6
K1895.19980661215	12000	1xM5	12	15	10	24	40	66	25	16	10	6
K1895.19980661216	12000	1xM5	12	16	10	24	40	66	25	16	10	6
K1895.19980661414	12000	1xM5	14	14	10	24	40	66	25	16	10	6
K1895.19980661415	12000	1xM5	14	15	10	24	40	66	25	16	10	6
K1895.19980661416	12000	1xM5	14	16	10	24	40	66	25	16	10	6
K1895.19980661515	12000	1xM5	15	15	10	24	40	66	25	16	10	6
K1895.19980661516	12000	1xM5	15	16	10	24	40	66	25	16	10	6
K1895.19980661616	12000	1xM5	16	16	10	24	40	66	25	16	10	6
K1895.24980781616	8500	1xM5	16	16	16	28	55	78	30	18	10	6
K1895.24980781818	8500	1xM5	18	18	16	28	55	78	30	18	10	6
K1895.24980781819	8500	1xM5	18	19	16	28	55	78	30	18	10	6
K1895.24980781820	8500	1xM5	18	20	16	28	55	78	30	18	10	6
K1895.24980781825	8500	1xM5	18	25	16	28	55	78	30	18	10	6
K1895.24980781919	8500	1xM5	19	19	16	28	55	78	30	18	10	6
K1895.24980781920	8500	1xM5	19	20	16	28	55	78	30	18	10	6
K1895.24980781925	8500	1xM5	19	25	16	28	55	78	30	18	10	6
K1895.24980782020	8500	1xM5	20	20	16	28	55	78	30	18	10	6
K1895.24980782025	8500	1xM5	20	25	16	28	55	78	30	18	10	6
K1895.24980782525	8500	1xM5	25	25	16	28	55	78	30	18	10	6
K1895.28980902020	7200	1xM6	20	20	20	38	65	90	35	20	15	11
K1895.28980902424	7200	1xM6	24	24	20	38	65	90	35	20	15	11
K1895.28980902828	7200	1xM6	28	28	20	38	65	90	35	20	15	11
K1895.28980903232	7200	1xM6	32	32	20	38	65	90	35	20	15	11
K1895.38981142020	6000	1xM8	20	20	20	45	80	114	45	24	15	25
K1895.38981142828	6000	1xM8	28	28	20	45	80	114	45	24	15	25
K1895.38981143232	6000	1xM8	32	32	20	45	80	114	45	24	15	25
K1895.38981143838	6000	1xM8	38	38	20	45	80	114	45	24	15	25
K1895.42981262020	4800	1xM8	20	20	20	55	95	126	50	26	20	25
K1895.42981263232	4800	1xM8	32	32	20	55	95	126	50	26	20	25
K1895.42981263838	4800	1xM8	38	38	20	55	95	126	50	26	20	25
K1895.42981264545	4800	1xM8	45	45	20	55	95	126	50	26	20	25