

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Шина и бегунок, подшипниковая сталь.

Шарики, подшипниковая сталь.

Обойма для шариков из обычной стали.

Исполнение:

Шина, бегунок и обойма для шариков оцинкованные.

Дорожки с индуктивной закалкой.

Шарики закаленные.

Указание для заказа:

Продается поштучно.

Указание:


Линейный шарикоподшипник состоит из направляющей шины и бегунка, который перемещается внутри обоймы для шариков в направляющей шине. Предпочтительно, чтобы положение установки было горизонтальным.

Внутренние упоры служат для ограничения обоймы. В случае нагруженной системы следует предусмотреть внешние упоры.

Для крепления шины используйте винты с потайной головкой по DIN EN ISO 10642 класса прочности 10.9.

Максимальная скорость перемещения составляет 0,8 м/с.

Температура эксплуатации: от -30 °C до +170 °C.

Линейный шарикоподшипник с внутренними бегунками, сталь, макс. нагрузка 3959 кг
Чертежи

Обзор изделий
Линейный шарикоподшипник с внутренними бегунками, сталь, макс. нагрузка 3959 кг

Номер заказа	Размер	B	B1	Ход S	D для болта	D1	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	R	S1=каретка	COY H	COZ H	Mx Нм	My Нм	Mz Нм	Количество отверстий
K2022.280600130	28	28	15	30	M5	M5 13	12,25	7,5	130	20	10	20	1	60	60	3480	2436	17,1	24	35	3
K2022.280600210	28	28	15	110	M5	M5 13	12,25	7,5	210	20	10	20	1	60	60	3480	2436	17,1	24	35	3
K2022.280600290	28	28	15	190	M5	M5 13	12,25	7,5	290	20	10	20	1	60	60	3480	2436	17,1	24	35	3
K2022.280600370	28	28	15	270	M5	M5 13	12,25	7,5	370	20	10	20	1	60	60	3480	2436	17,1	24	35	3
K2022.280800290	28	28	15	170	M5	M5 13	12,25	7,5	290	20	10	20	1	80	80	4640	3248	22,7	43	62	4
K2022.280800370	28	28	15	250	M5	M5 13	12,25	7,5	370	20	10	20	1	80	80	4640	3248	22,7	43	62	4
K2022.280800450	28	28	15	330	M5	M5 13	12,25	7,5	450	20	10	20	1	80	80	4640	3248	22,7	43	62	4
K2022.280800610	28	28	15	490	M5	M5 13	12,25	7,5	610	20	10	20	1	80	80	4640	3248	22,7	43	62	4
K2022.281300290	28	28	15	120	M5	M5 13	12,25	7,5	290	20	25	80	1	130	130	7540	5278	36,9	114	163	2
K2022.281300370	28	28	15	200	M5	M5 13	12,25	7,5	370	20	25	80	1	130	130	7540	5278	36,9	114	163	2
K2022.281300450	28	28	15	280	M5	M5 13	12,25	7,5	450	20	25	80	1	130	130	7540	5278	36,9	114	163	2
K2022.281300610	28	28	15	440	M5	M5 13	12,25	7,5	610	20	25	80	1	130	130	7540	5278	36,9	114	163	2
K2022.281300690	28	28	15	520	M5	M5 13	12,25	7,5	690	20	25	80	1	130	130	7540	5278	36,9	114	163	2
K2022.282100450	28	28	15	200	M5	M5 13	12,25	7,5	450	20	25	80	1	210	210	12180	8526	59,7	298	426	3
K2022.282100610	28	28	15	360	M5	M5 13	12,25	7,5	610	20	25	80	1	210	210	12180	8526	59,7	298	426	3
K2022.282101010	28	28	15	760	M5	M5 13	12,25	7,5	1010	20	25	80	1	210	210	12180	8526	59,7	298	426	3
K2022.351300290	35	35	15,8	110	M6	M6 17	16	10	290	25	25	80	2	130	130	9750	6825	47,2	148	211	2
K2022.351300450	35	35	15,8	270	M6	M6 17	16	10	450	25	25	80	2	130	130	9750	6825	47,2	148	211	2
K2022.351300770	35	35	15,8	590	M6	M6 17	16	10	770	25	25	80	2	130	130	9750	6825	47,2	148	211	2

Линейный шарикоподшипник с внутренними бегунками, сталь, макс. нагрузка 3959 кг
Обзор изделий

Номер заказа	Размер	B	B1	Ход S	D для болта	D1	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	R	S1=каретка	COY H	COZ H	Mx Hм	My Hм	Mz Hм	Количество отверстий
K2022.352100450	35	35	15,8	190	M6	M6	17	16	10	450	25	25	80	2	210	15750	11025	76,3	386	551	3
K2022.352100690	35	35	15,8	430	M6	M6	17	16	10	690	25	25	80	2	210	15750	11025	76,3	386	551	3
K2022.352101010	35	35	15,8	750	M6	M6	17	16	10	1010	25	25	80	2	210	15750	11025	76,3	386	551	3
K2022.352900610	35	35	15,8	270	M6	M6	17	16	10	610	25	25	80	2	290	21750	15225	105,3	736	1051	4
K2022.352900930	35	35	15,8	590	M6	M6	17	16	10	930	25	25	80	2	290	21750	15225	105,3	736	1051	4
K2022.352901330	35	35	15,8	990	M6	M6	17	16	10	1330	25	25	80	2	290	21750	15225	105,3	736	1051	4
K2022.432100450	43	43	23	190	M8	M8	22	21	13,5	450	25	25	80	2,5	210	22470	15729	155,1	551	786	3
K2022.432100690	43	43	23	430	M8	M8	22	21	13,5	690	25	25	80	2,5	210	22470	15729	155,1	551	786	3
K2022.432101010	43	43	23	750	M8	M8	22	21	13,5	1010	25	25	80	2,5	210	22470	15729	155,1	551	786	3
K2022.433700770	43	43	23	350	M8	M8	22	21	13,5	770	25	25	80	2,5	370	39590	27713	273,2	1709	2441	5
K2022.433701010	43	43	23	590	M8	M8	22	21	13,5	1010	25	25	80	2,5	370	39590	27713	273,2	1709	2441	5
K2022.433701490	43	43	23	1070	M8	M8	22	21	13,5	1490	25	25	80	2,5	370	39590	27713	273,2	1709	2441	5