Parafusos com haste transversal e manípulo fixo ou solto, DIN 6304 e DIN 6306

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:
Aço.

Versão:
peça brunida, pino de pressão endurecido.

Indicação:
Nos parafusos de haste transversal com manípulo solto, o manípulo pode ser deslocado, sendo mantido pela mola de pressão em qualquer posição. Os anéis restringem o deslocamento. Na versão com manipulo fixo, este é comprimido na peça.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Parafusos com haste transversal com manípulo fixo ou solto DIN 6304 e DIN 6306

Código do artigo	Versão 1	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L5	Z2	mín. α
K0756.106X40	manípulo fixo	M6	12	5	4,5	40	10	50	30	6	7°
K0756.106X50	manípulo fixo	M6	12	5	4,5	50	10	50	40	6	7°
K0756.108X50	manípulo fixo	M8	14	6	6	50	12	60	35	7,5	4°

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Parafusos com haste transversal e manípulo fixo ou solto, DIN 6304 e DIN 6306

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Versão 1	D1	D2	D3	D4	L1	L2	L3	L5	Z2	mín. α
K0756.108X60	manípulo fixo	M8	14	6	6	60	12	60	45	7,5	4°
K0756.110X60	manípulo fixo	M10	18	8	8	60	14	80	40	9	3°
K0756.110X70	manípulo fixo	M10	18	8	8	70	14	80	50	9	3°
K0756.112X70	manípulo fixo	M12	20	10	8	70	18	100	50	10	3°
K0756.112X80	manípulo fixo	M12	20	10	8	80	18	100	60	10	3°
K0756.116X75	manípulo fixo	M16	24	12	12	75	20	120	55	12	5°
K0756.116X90	manípulo fixo	M16	24	12	12	90	20	120	70	12	5°
K0756.116X110	manípulo fixo	M16	24	12	12	110	20	120	90	12	5°
K0756.120X75	manípulo fixo	M20	30	16	15,5	75	28	140	55	14	4°
K0756.120X90	manípulo fixo	M20	30	16	15,5	90	28	140	70	14	4°
K0756.120X110	manípulo fixo	M20	30	16	15,5	110	28	140	90	14	4°
K0756.210X40	manípulo solto	M10	18	8	8	40	32	80	30	9	3°
K0756.210X50	manípulo solto	M10	18	8	8	50	32	80	40	9	3°
K0756.212X50	manípulo solto	M12	20	10	8	50	35	100	40	10	3°
K0756.212X60	manípulo solto	M12	20	10	8	60	35	100	50	10	3°
K0756.216X55	manípulo solto	M16	24	13	12	55	40	120	45	12	5°
K0756.216X70	manípulo solto	M16	24	13	12	70	40	120	60	12	5°
K0756.216X90	manípulo solto	M16	24	13	12	90	40	120	80	12	5°
K0756.220X55	manípulo solto	M20	30	16	15,5	55	45	140	45	14	4°
K0756.220X70	manípulo solto	M20	30	16	15,5	70	45	140	60	14	4°
K0756.220X90	manípulo solto	M20	30	16	15,5	90	45	140	80	14	4°

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG