


Опоры регулируемые из нержавеющей стали, форма А

Описание товара/фотография продукта

**Описание****Материал:**

Опорные диски, полиамид.

Установочный винт, нержавеющая сталь.

Плата антискольжения (нитрильный каучук) 70 по Шору.

Исполнение:

Опорные диски, синий RAL 5005.

Установочные винты, без покрытия.

Плата антискольжения, цвет черный.

Указание:

Регулируемые опоры из нержавеющей стали и полиамида, по заказу – с противоскользящей пластиной. Противоскользящая пластина поглощает вибрации и предотвращает скольжение опоры.

Указанные в таблице значения нагрузки получены в результате ряда испытаний, в ходе которых на центр ходового винта вертикально по отношению к диску накладывался статичный груз. Радиально воздействующие силы, подобные тем, что возникают при вибрациях или тряске, влияют на допустимую нагрузку и не учитывались при вычислении указанных значений.

По запросу:

Винты установочные, нержавеющая сталь 1.4401.

Опорные диски, черный.

С наклоном 30°.


Принадлежности:

Шестигранные гайки K0700.

Указание на чертеже:

Форма А без пластины антискольжения

Форма В с пластиной антискольжения



Опоры регулируемые из нержавеющей стали, форма А

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	H	H1	H2	L	SW	Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке)
K2323.12106512X100	A	65	M12	29	139	39	100	10	13
K2323.12106512X150	A	65	M12	29	189	39	150	10	13
K2323.12106512X50	A	65	M12	29	89	39	50	10	13
K2323.12106516X100	A	65	M16	29	139	39	100	13	18
K2323.12106516X150	A	65	M16	29	189	39	150	13	18
K2323.12106516X200	A	65	M16	29	239	39	200	13	18
K2323.12108316X100	A	83	M16	25	135	35	100	13	20
K2323.12108316X150	A	83	M16	25	185	35	150	13	20
K2323.12108316X200	A	83	M16	25	235	35	200	13	20
K2323.12108320X100	A	83	M20	25	137	37	100	17	20
K2323.12108320X150	A	83	M20	25	187	37	150	17	20
K2323.12108320X200	A	83	M20	25	237	37	200	17	20
K2323.12110316X100	A	103	M16	27	137	37	100	13	30
K2323.12110316X150	A	103	M16	27	187	37	150	13	30
K2323.12110316X200	A	103	M16	27	237	37	200	13	30
K2323.12110320X100	A	103	M20	27	139	39	100	17	30
K2323.12110320X150	A	103	M20	27	189	39	150	17	30
K2323.12110320X200	A	103	M20	27	239	39	200	17	30
K2323.12110324X100	A	103	M24	27	139	39	100	20	30
K2323.12110324X150	A	103	M24	27	189	39	150	20	30
K2323.12110324X200	A	103	M24	27	239	39	200	20	30