


Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг, форма В

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Шины из стали.

Сепараторы шарикоподшипников из стали.

Шары из стали.

Исполнение:

Шины оцинкованные.

Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.

Шары закаленные.

Указание для заказа:

Продается попарно.

Указание:

Ход телескопических шин с полным выдвижением примерно равен монтажной длине, что позволяет обеспечить повышенный уровень комфорта и облегчить доступ. Задействовав разблокирующий рычаг, можно легко вынуть выдвижной ящик и снять его с направляющей. Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимально допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении.

Не подходит для горизонтального монтажа.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать 2,5 мм; в противном случае возникает риск столкновения с другими деталями шин.

Форма А:

Благодаря механизму демпфирования при задвигании телескопические шины мягко амортизируются и автоматически перемещаются в конечное положение. Указанные значения грузоподъемности относятся к максимальному значению при 80 000 циклов.

Форма В:

При приложении легкого давления телескопические шины выдвигаются самостоятельно и практически без шума. Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 80 000 циклов.

Форма С:

Фиксация в открытом и закрытом положениях.

Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 10 000 или 80 000 циклов.

Форма D:

Фиксация в закрытом положении.

Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 80 000 циклов.

Форма Е:

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг, форма В**Описание товара/фотография продукта**

Благодаря механизму автоматического втягивания при закрывании телескопические шины самостоятельно перемещаются в конечное положение. Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 10 000 или 80 000 циклов.

Диапазон температур:

Форма А:

от +10 °C до +40 °C.

Форма В:

от -20 °C до +70 °C.

Форма С:

от -20 °C до +70 °C.

Форма D:

от -20 °C до +70 °C.

Преимущества:

Мягкое закрывание

Механизм Push-to-Open

Автоматическое втягивание

Фиксация в открытом и закрытом положениях

Фронтальный быстросъемный механизм

Принадлежности:

Стальной монтажный уголок для телескопических шин K2393

Указание на чертеже:

Форма В:

1) Монтажное отверстие на K2381.2040022, K2381.2050022, K2381.2060022, K2381.2040035, K2381.2050035 и K2381.2060035 отсутствует

Форма С:

1) Монтажное отверстие на K2381.30600, K2381.30650 и K2381.30700 имеется

2) Монтажное отверстие на K2381.30250 отсутствует

Форма D:

1) Монтажное отверстие на K2381.40148, K2381.40199

и K2381.40250 отсутствует

2) Монтажное отверстие на K2381.40600, K2381.40650

и K2381.40700 имеется


3) Монтажное отверстие на K2381.30600 и K2381.30650 отсутствует

Форма E:

1) Монтажное отверстие на K2381.5040027, K2381.5050027, K2381.5040041 и K2381.5050041 отсутствует

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг, форма В

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Усилие активации N	монтаж	Тип изделия	Грузоподъемность пары (80 000 циклов), кг	Вид упаковки
K2381.2030022	B	Push to open	22	Боковой монтаж	Стандарт	42	1 шт. = 1 пара
K2381.2035022	B	Push to open	22	Боковой монтаж	Стандарт	43	1 шт. = 1 пара
K2381.2040022	B	Push to open	22	Боковой монтаж	Стандарт	44	1 шт. = 1 пара
K2381.2045022	B	Push to open	22	Боковой монтаж	Стандарт	45	1 шт. = 1 пара
K2381.2050022	B	Push to open	22	Боковой монтаж	Стандарт	45	1 шт. = 1 пара
K2381.2055022	B	Push to open	22	Боковой монтаж	Стандарт	45	1 шт. = 1 пара
K2381.2060022	B	Push to open	22	Боковой монтаж	Стандарт	45	1 шт. = 1 пара
K2381.2065022	B	Push to open	22	Боковой монтаж	Стандарт	44	1 шт. = 1 пара
K2381.2070022	B	Push to open	22	Боковой монтаж	Стандарт	43	1 шт. = 1 пара
K2381.2030035	B	Push to open	35	Боковой монтаж	Стандарт	42	1 шт. = 1 пара
K2381.2035035	B	Push to open	35	Боковой монтаж	Стандарт	43	1 шт. = 1 пара
K2381.2040035	B	Push to open	35	Боковой монтаж	Стандарт	44	1 шт. = 1 пара
K2381.2045035	B	Push to open	35	Боковой монтаж	Стандарт	45	1 шт. = 1 пара
K2381.2050035	B	Push to open	35	Боковой монтаж	Стандарт	45	1 шт. = 1 пара
K2381.2055035	B	Push to open	35	Боковой монтаж	Стандарт	45	1 шт. = 1 пара
K2381.2060035	B	Push to open	35	Боковой монтаж	Стандарт	45	1 шт. = 1 пара
K2381.2065035	B	Push to open	35	Боковой монтаж	Стандарт	44	1 шт. = 1 пара
K2381.2070035	B	Push to open	35	Боковой монтаж	Стандарт	43	1 шт. = 1 пара

Номер заказа	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	H	Ход S	L
K2381.2030022	35	-	-	-	-	-	-	-	192	12,7	45,7	305	300
K2381.2035022	35	224	-	-	128	-	-	-	242	12,7	45,7	356	350
K2381.2040022	35	224	288	-	128	-	-	-	292	12,7	45,7	406	400
K2381.2045022	35	224	320	-	128	-	320	-	342	12,7	45,7	457	450
K2381.2050022	35	224	384	-	128	-	320	-	392	12,7	45,7	508	500
K2381.2055022	35	224	416	-	128	224	416	-	442	12,7	45,7	559	550
K2381.2060022	35	224	352	480	128	224	416	-	492	12,7	45,7	610	600
K2381.2065022	35	224	352	512	128	224	416	512	542	12,7	45,7	660	650
K2381.2070022	35	224	352	544	128	224	416	512	592	12,7	45,7	711	700
K2381.2030035	35	-	-	-	-	-	-	-	192	12,7	45,7	305	300
K2381.2035035	35	224	-	-	128	-	-	-	242	12,7	45,7	356	350
K2381.2040035	35	224	288	-	128	-	-	-	292	12,7	45,7	406	400
K2381.2045035	35	224	320	-	128	-	320	-	342	12,7	45,7	457	450
K2381.2050035	35	224	384	-	128	-	320	-	392	12,7	45,7	508	500
K2381.2055035	35	224	416	-	128	224	416	-	442	12,7	45,7	559	550
K2381.2060035	35	224	352	480	128	224	416	-	492	12,7	45,7	610	600
K2381.2065035	35	224	352	512	128	224	416	512	542	12,7	45,7	660	650
K2381.2070035	35	224	352	544	128	224	416	512	592	12,7	45,7	711	700

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение,
грузоподъемность до 50 кг, форма В

Обзор изделий
