

Passa-cabos de EPDM

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:
EPDM.

Versão:
preto.

Indicação:


Os passa-cabos são usados para o roteamento de cabos em armários de distribuição, carcaças e caixas de fusíveis. Eles permitem que os cabos passem por tomadas e aberturas sem nenhum problema. Eles são fáceis de utilizar e oferecem proteção contra bordas afiadas. Além disso, o uso de passa-cabos proporciona um certo alívio de tração para os cabos.

O EPDM tem uma resistência muito boa ao desgaste, mesmo quando exposto a raios UV e ozônio (por exemplo, em exteriores). Outras qualidades do EPDM são sua alta elasticidade e boa resistência química. O EPDM é resistente ao oxigênio e a ácidos diluídos, mas não a produtos de óleo mineral.

Faixa de temperatura:

-40 °C até +125 °C.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Passa-cabos de EPDM

Código do artigo	D	Medidas de montagem D1	D2	H	S
K2255.02005010	2	5	8	4	1
K2255.02005015	2	5	8	4,5	1,5
K2255.02005020	2	5	8	5	2
K2255.03005010	3	5	8	4	1
K2255.03005015	3	5	8	4,5	1,5
K2255.03005020	3	5	8	5	2

Passa-cabos de EPDM

Visão geral dos artigos

Código do artigo	D	Medidas de montagem D1	D2	H	S
K2255.03007015	3	7	10	6,1	1,5
K2255.04008010	4	8	11	5	1
K2255.04008020	4	8	11	6	2
K2255.04008030	4	8	11	7	3
K2255.06008010	6	8	11	5	1
K2255.06008020	6	8	11	6	2
K2255.06009010	6	9	12	5	1
K2255.06009015	6	9	12	5,5	1,5
K2255.06009020	6	9	12	6	2
K2255.06009030	6	9	12	7	3
K2255.06009040	6	9	12	8	4
K2255.06010010	6	10	14	6	1
K2255.06010015	6	10	14	6,5	1,5
K2255.06010020	6	10	14	7	2
K2255.06010030	6	10	14	8	3
K2255.08010010	8	10	14	6	1
K2255.08010015	8	10	14	6,5	1,5
K2255.08010020	8	10	14	7	2
K2255.08010030	8	10	14	8	3
K2255.08011010	8	11	16	6	1
K2255.08011020	8	11	16	7	2
K2255.08011030	8	11	16	8	3
K2255.08011040	8	11	16	9	4
K2255.08012010	8	12	16	6	1
K2255.08012020	8	12	16	7	2
K2255.08012030	8	12	16	8	3
K2255.08012040	8	12	16	9	4
K2255.10012010	10	12	16	6	1
K2255.10012015	10	12	16	6,5	1,5
K2255.10012020	10	12	16	7	2
K2255.10012030	10	12	16	8	3
K2255.11014010	11	14	18	6	1
K2255.11014020	11	14	18	7	2
K2255.11014030	11	14	18	8	3
K2255.11015010	11	15	20	6	1
K2255.11015020	11	15	20	7	2
K2255.11015030	11	15	20	8	3
K2255.11015040	11	15	20	9	4
K2255.12018010	12	18	22	6	1
K2255.12018020	12	18	22	7	2
K2255.12018030	12	18	22	8	3
K2255.12018040	12	18	22	9	4
K2255.16022010	16	22	27	7	1
K2255.16022015	16	22	27	7,5	1,5
K2255.16022020	16	22	27	8	2
K2255.16022030	16	22	27	9	3
K2255.16022040	16	22	27	10	4
K2255.21027010	21	27	34	9	1
K2255.21027020	21	27	34	10	2
K2255.21027030	21	27	34	11	3
K2255.21027040	21	27	34	12	4
K2255.31040010	31	40	48	12	1
K2255.31040020	31	40	48	13	2
K2255.31040030	31	40	48	14	3
K2255.31040040	31	40	48	15	4
K2255.41052010	41	52	60	13	1
K2255.41052020	41	52	60	14	2
K2255.41052030	41	52	60	15	3
K2255.41052040	41	52	60	16	4

