

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибовидной ручкой, фиксирующим пазом и контргайкой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из легко обрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Грибовидная ручка из термопласта.

Исполнение:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт незакаленный и шлифованный, без покрытия.


Рукоятка, цвет черно-серый RAL 7021 или ярко-красный RAL 3020.

По запросу:

Специальное исполнение.

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибовидной ручкой, фиксирующим пазом и контргайкой

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Поверхность корпуса	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L2	Ход S	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K0631.8903	D	Сталь	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	4	10
K0631.8004	D	Сталь	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
K0631.8105	D	Сталь	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
K0631.8206	D	Сталь	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
K0631.8308	D	Сталь	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
K0631.8410	D	Сталь	Закаленный	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
K0631.890384	D	Сталь	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	4	10
K0631.800484	D	Сталь	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
K0631.810584	D	Сталь	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
K0631.820684	D	Сталь	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
K0631.830884	D	Сталь	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
K0631.841084	D	Сталь	Закаленный	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
K0631.18903	D	нержавеющая сталь	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	4	10
K0631.18004	D	нержавеющая сталь	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
K0631.18105	D	нержавеющая сталь	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
K0631.18206	D	нержавеющая сталь	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14
K0631.18308	D	нержавеющая сталь	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
K0631.18410	D	нержавеющая сталь	незакалённый	чёрно-серый RAL 7021	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32
K0631.1890384	D	нержавеющая сталь	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	10	0,8	4	10
K0631.1800484	D	нержавеющая сталь	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	13	1	4	12
K0631.1810584	D	нержавеющая сталь	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	17	1,3	5	12
K0631.1820684	D	нержавеющая сталь	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	19	1,8	6	14

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибовой ручкой, фиксирующим пазом и контргайкой

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Поверхность корпуса	Цвет компонента	D	D1	D2	L	L1	L2	Ход S	SW1	SW2	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K0631.1830884	D	нержавеющая сталь	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	24	2,3	14	28
K0631.1841084	D	нержавеющая сталь	незакалённый	ярко-красный RAL 3020	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	30	2,8	15	32