

Штифты установочные с внутренней резьбой, форма С, с лыской**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Сталь цементируемая.


Исполнение:

закаленный и шлифованный (HRC 60 ±2).

Указание:


Установочные штифты облегчают процесс подгонки, так как они имеют соответствующую форму. В комбинации с закаленными зажимными втулками K1095 они позволяют быстро, точно и без сильного износа сменить заготовку.

Исполнения D1 = 5 и D1 = 6 не имеют внутренней резьбы.



Штифты установочные с внутренней резьбой, форма С, с лыской

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 1	D1	D2	H	H1	H2	G	R	B	T
K1094.405	C	укороченное исполнение	5	3	8	3	5	-	1,50	-	-
K1094.406	C	укороченное исполнение	6	4	10	4	6	-	1,80	-	-
K1094.408	C	укороченное исполнение	8	6	11,4	6	7,4	M2,5	2,5	2,5	5
K1094.410	C	укороченное исполнение	10	7	13,7	7	9,7	M2,5	3	3,0	5
K1094.412	C	укороченное исполнение	12	8	16	8	12	M3	3,5	3,5	6
K1094.416	C	укороченное исполнение	16	12	20	12	15	M4	5	5	8
K1094.420	C	укороченное исполнение	20	14	25,5	14	19,5	M5	6	6	10
K1094.505	C	удлиненное исполнение	5	3	10	3	5	-	1,50	-	-
K1094.506	C	удлиненное исполнение	6	4	12	4	6	-	1,80	-	-
K1094.508	C	удлиненное исполнение	8	6	17,4	6	7,4	M2,5	2,5	2,5	5
K1094.510	C	удлиненное исполнение	10	7	21,7	7	9,7	M2,5	3	3,0	5
K1094.512	C	удлиненное исполнение	12	8	24	8	12	M3	3,5	3,5	6
K1094.516	C	удлиненное исполнение	16	12	29	12	15	M4	5	5	8
K1094.520	C	удлиненное исполнение	20	14	35,5	14	19,5	M5	6	6	10