

# Magnete (Flachgreifer) aus SmCo Form A

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

#### Werkstoff:

Gehäuse Stahl.  
Magnetkern SmCo.

#### Ausführung:

Gehäuse verzinkt.

#### Hinweis:

Flachgreifer, geschirmtes System. Flachgreifer mit SmCo-Kern haben eine drei- bis fünfmal höhere Haftkraft gegenüber AlNiCo bzw. Hartferrit-Greifern.


#### Temperaturbereich:

max. 200 °C.

#### Zeichnungshinweis:

1) Haftfläche

## Zeichnungen



## Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	H	Haftkraft N
K0550.01	A	6 ±0,15	4,5	5
K0550.02	A	8 ±0,15	4,5	11
K0550.03	A	10 ±0,15	4,5	20
K0550.04	A	13 ±0,15	4,5	40
K0550.05	A	16 ±0,15	4,5	60
K0550.06	A	20 ±0,15	6	90
K0550.07	A	25 ±0,15	7	150
K0550.08	A	32 ±0,20	7	220