

Spannzangen für Außen- oder Innenspannung

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff, Ausführung:

Hochfestes Aluminium, rot (Außenspannung) oder farblos (Innenspannung) eloxiert.

Hinweis:

Spannzange zum Spannen von Außen- oder Innenkonturen. In die Spannzange wird die Kontur des zu spannenden Werkstücks eingebracht. Es sind Freiformflächen und asymmetrische Konturen möglich.


Spannbereich 0,2 mm.

Bei der Ausführung Spannzange für Innenspannung wird der Zugkonus K0502.1024 benötigt.

Zubehör:

Zugkonus K0502.1024

Zeichnungen



Die Werkstückbreite „B“ sollte maximal 90% des Spannzangendurchmessers betragen.
In Sonderfällen kann das Werkstück auch über die Spannzange hinausragen.

Spannzangen für Außen- oder Innenspannung

Artikelübersicht

Spannzangen für Außen- oder Innenspannung

Bestellnummer	Ausführung 2	Spannbereich min. - max.	Einfrästiefe min. / max.	Werkstückgewicht max. kg
K0502.116030	für Außenspannung	Ø 30 - Ø 140	1-20	25
K0502.216030	für Innenspannung	Ø 30 - Ø 140	1-20	25