

Бугельные ручки из нержавеющей стали 1.4301 или 1.4404, овальный профиль 21x13, монтаж с обратной стороны

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Эти бугельные ручки отличаются особой прочностью, их можно использовать там, где требуется надежное управление и устойчивость к коррозии.

Материал:

Нержавеющая сталь 1.4301 или 1.4404.


Исполнение:

полированный или с пескоструйной обработкой.

Монтаж:

С обратной стороны.

Чертежи



Обзор изделий

Бугельные ручки, нержавеющая сталь, овальные

Номер заказа	Вид стали	Поверхность корпуса	A	B	B1	D	H	L	T	Допустимая нагрузка Н
K1640.100160061	1.4301	отпескоструенный	100	21	13	M6	50	113	12	1000
K1640.112160061	1.4301	отпескоструенный	112	21	13	M6	50	125	12	1000
K1640.120160061	1.4301	отпескоструенный	120	21	13	M6	50	133	12	1000
K1640.128160061	1.4301	отпескоструенный	128	21	13	M6	50	141	12	1000
K1640.160160061	1.4301	отпескоструенный	160	21	13	M6	50	173	12	1000
K1640.100161061	1.4301	полированный	100	21	13	M6	50	113	12	1000
K1640.112161061	1.4301	полированный	112	21	13	M6	50	125	12	1000
K1640.120161061	1.4301	полированный	120	21	13	M6	50	133	12	1000
K1640.128161061	1.4301	полированный	128	21	13	M6	50	141	12	1000
K1640.160161061	1.4301	полированный	160	21	13	M6	50	173	12	1000
K1640.100160062	1.4404	с пескоструйной обработкой	100	21	13	M6	50	113	12	1000
K1640.112160062	1.4404	с пескоструйной обработкой	112	21	13	M6	50	125	12	1000
K1640.120160062	1.4404	с пескоструйной обработкой	120	21	13	M6	50	133	12	1000
K1640.128160062	1.4404	с пескоструйной обработкой	128	21	13	M6	50	141	12	1000
K1640.160160062	1.4404	с пескоструйной обработкой	160	21	13	M6	50	173	12	1000
K1640.100161062	1.4404	полированные	100	21	13	M6	50	113	12	1000
K1640.112161062	1.4404	полированные	112	21	13	M6	50	125	12	1000
K1640.120161062	1.4404	полированные	120	21	13	M6	50	133	12	1000

Бугельные ручки из нержавеющей стали 1.4301 или 1.4404, овальный профиль 21x13, монтаж с обратной стороны

Обзор изделий

Номер заказа	Вид стали	Поверхность корпуса	A	B	B1	D	H	L	T	Допустимая нагрузка Н
K1640.128161062	1.4404	полированные	128	21	13	M6	50	141	12	1000
K1640.160161062	1.4404	полированные	160	21	13	M6	50	173	12	1000