

Magnete rund (Stabgreifer) aus NdFeB, Form A

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse Messing.
Magnetkern NdFeB (Neodym).

Ausführung:

Gehäuse glatt.

Hinweis:

Glatte Ausführung, geschirmtes System.

Neodym-Stabgreifer dürfen auf keinen Fall direkt im Eisen eingepresst werden, da sonst Haftkraftverluste durch magnetischen Kurzschluss eintreten.

Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6.

Die Stabgreifer der Form A können ohne Minderung der Haftkraft um das Maß „H1“ gekürzt werden.

Temperaturbereich:

max. 80 °C.


Montage:

Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden.

Zeichnungshinweis:

1) Haftfläche

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	H	H1	Haftkraft N	Abstand zu Eisenwandungen mm
K1395.106	A	6	20	10	10	1,5
K1395.108	A	8	20	10	25	1,5

Magnete rund (Stabgreifer) aus NdFeB, Form A**Artikelübersicht**

Bestellnummer	Form	D	H	H1	Haftkraft N	Abstand zu Eisenwandungen mm
K1395.110	A	10	20	8	45	2
K1395.113	A	13	20	6	70	2,5
K1395.116	A	16	20	2	150	3
K1395.120	A	20	25	5	280	4
K1395.125	A	25	35	7	450	5
K1395.132	A	32	40	4,5	700	6