

Aufspannwinkel mit und ohne T-Nuten Grauguss

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen




Beschreibung


Werkstoff:
GJL 250 gegläht.

Auf Anfrage:
Weitere Nutbreiten.

Zeichnungshinweis:
Bearbeitete Flächen: +0,2 mm/ +0,5 mm
Unbearbeitete Flächen: ±2 mm



Zeichnungen



Artikelübersicht

Aufspannwinkel mit und ohne T-Nuten, Grauguss

Aufspannwinkel mit und ohne T-Nuten Grauguss

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	L	L1	B	H	H1	S	S1	A	X	T-Nut
K1451.100125	ohne Nut	100	40	100	125	-	20	10	-	10	-
K1451.125160	ohne Nut	125	100	100	160	-	20	10	-	10	-
K1451.200250	ohne Nut	200	120	125	250	-	30	15	-	15	-
K1451.250300	ohne Nut	250	200	150	300	-	40	20	-	20	-
K1451.320370	ohne Nut	320	280	200	370	-	50	25	-	25	-
K1451.400450	ohne Nut	400	280	265	450	-	60	30	-	30	-
K1451.500550	ohne Nut	500	360	315	550	-	70	35	-	35	-
K1451.3203701	mit T-Nut	320	280	200	370	65	50	25	80	25	14
K1451.4004501	mit T-Nut	400	280	265	450	75	60	30	100	30	18
K1451.5005501	mit T-Nut	500	360	315	550	75	70	35	100	35	18