

Болты с шестигранной головкой с хвостовиком согласно DIN 931/ISO 4014**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Сталь, нержавеющая сталь A2 или нержавеющая сталь A4.

Исполнение:

Сталь, класс прочности 8.8, без покрытия (черная) или гальванически оцинкованная.

Сталь, класс прочности 10.9, без покрытия (черная) или гальванически оцинкованная.


Сталь, класс прочности 12.9, без покрытия (черная).

Нержавеющая сталь A2-70, без покрытия.

Нержавеющая сталь A4-70, без покрытия.


По запросу:

Размеры раствора ключа согласно DIN ISO 272.



Болты с шестигранной головкой с хвостовиком согласно DIN 931/ISO 4014

Чертежи



Обзор изделий

Болты с шестигранной головкой, с хвостовиком согласно DIN 931/ISO 4014

Номер заказа	Материал основы	Класс прочности	Поверхность корпуса	D	L	Ls мин.	Lg макс.	E	K	SW	DIN	ISO
K0870.03X30	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M3	30	15,5	18	6,01	2	5,5	DIN 931	-
K0870.03X35	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M3	35	20,5	23	6,01	2	5,5	DIN 931	-
K0870.03X40	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M3	40	25,5	28	6,01	2	5,5	DIN 931	-
K0870.04X25	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M4	25	7,5	11	7,66	2,8	7	DIN 931	-
K0870.04X30	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M4	30	12,5	16	7,66	2,8	7	DIN 931	-
K0870.04X35	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M4	35	17,5	21	7,66	2,8	7	DIN 931	-
K0870.04X40	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M4	40	22,5	26	7,66	2,8	7	DIN 931	-
K0870.04X45	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M4	45	27,5	31	7,66	2,8	7	DIN 931	-
K0870.04X50	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M4	50	32,5	36	7,66	2,8	7	DIN 931	-
K0870.05X25	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M5	25	5	9	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.05X30	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M5	30	10	14	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.05X35	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M5	35	15	19	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.05X40	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M5	40	20	24	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.05X45	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M5	45	25	29	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.05X50	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M5	50	30	34	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.05X60	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M5	60	39	44	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.06X30	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M6	30	7	12	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.06X35	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M6	35	12	17	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.06X40	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M6	40	17	22	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.06X45	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M6	45	22	27	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.06X50	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M6	50	27	32	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.06X60	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M6	60	37	42	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.06X70	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M6	70	47	52	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.08X35	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M8	35	6,75	13	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.08X40	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M8	40	11,75	18	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.08X45	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M8	45	16,75	23	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.08X50	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M8	50	21,75	28	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.08X60	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M8	60	31,75	38	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.08X70	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M8	70	41,75	48	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.08X80	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M8	80	51,75	58	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.10X40	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M10	40	6,5	14	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.10X45	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M10	45	11,5	19	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.10X50	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M10	50	16,5	24	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.10X60	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M10	60	26,5	34	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.10X70	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M10	70	36,5	44	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.10X80	Сталь	8.8	зачищенный (черный)	M10	80	46,5	54	18,9	6,4	17	DIN 931	-

Болты с шестигранной головкой с хвостовиком согласно DIN 931/ISO 4014

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Класс прочности	Поверхность корпуса	D	L	Ls мин.	Lg макс.	E	K	SW	DIN	ISO
K0870.10X90	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M10	90	56,5	64	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.10X100	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M10	100	66,5	74	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.12X45	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M12	45	6,25	15	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.12X50	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M12	50	11,25	20	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.12X60	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M12	60	21,25	30	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.12X70	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M12	70	31,25	40	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.12X80	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M12	80	41,25	50	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.12X90	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M12	90	51,25	60	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.12X100	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M12	100	61,25	70	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.12X110	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M12	110	71,25	80	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.12X120	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M12	120	81,25	90	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.16X60	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M16	60	12	22	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.16X70	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M16	70	22	32	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.16X80	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M16	80	32	42	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.16X90	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M16	90	42	52	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.16X100	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M16	100	52	62	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.16X110	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M16	110	62	72	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.16X120	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M16	120	72	82	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.20X70	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M20	70	11,5	24	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.20X80	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M20	80	21,5	34	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.20X90	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M20	90	31,5	44	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.20X100	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M20	100	41,5	54	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.20X110	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M20	110	51,5	64	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.20X120	Сталь	8.8	защищенный (черный)	M20	120	61,5	74	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.403X30	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M3	30	15,5	18	6,01	2	5,5	DIN 931	-
K0870.403X35	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M3	35	20,5	23	6,01	2	5,5	DIN 931	-
K0870.403X40	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M3	40	25,5	28	6,01	2	5,5	DIN 931	-
K0870.404X25	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M4	25	7,5	11	7,66	2,8	7	DIN 931	-
K0870.404X30	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M4	30	12,5	16	7,66	2,8	7	DIN 931	-
K0870.404X35	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M4	35	17,5	21	7,66	2,8	7	DIN 931	-
K0870.404X40	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M4	40	22,5	26	7,66	2,8	7	DIN 931	-
K0870.404X45	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M4	45	27,5	31	7,66	2,8	7	DIN 931	-
K0870.404X50	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M4	50	32,5	36	7,66	2,8	7	DIN 931	-
K0870.405X25	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M5	25	5	9	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.405X30	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M5	30	10	14	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.405X35	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M5	35	15	19	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.405X40	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M5	40	20	24	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.405X45	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M5	45	25	29	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.405X50	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M5	50	30	34	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.405X60	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M5	60	39	44	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.406X30	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M6	30	7	12	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.406X35	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M6	35	12	17	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.406X40	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M6	40	17	22	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.406X45	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M6	45	22	27	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.406X50	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M6	50	27	32	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.406X60	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M6	60	37	42	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.406X70	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M6	70	47	52	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.408X35	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M8	35	6,75	13	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.408X40	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M8	40	11,75	18	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.408X45	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M8	45	16,75	23	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.408X50	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M8	50	21,75	28	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.408X60	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M8	60	31,75	38	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.408X70	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M8	70	41,75	48	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.408X80	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M8	80	51,75	58	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.410X40	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M10	40	6,5	14	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.410X45	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M10	45	11,5	19	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.410X50	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M10	50	16,5	24	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.410X60	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M10	60	26,5	34	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.410X70	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M10	70	36,5	44	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.410X80	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M10	80	46,5	54	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.410X90	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M10	90	56,5	64	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.410X100	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M10	100	66,5	74	18,9	6,4	17	DIN 931	-

Болты с шестигранной головкой с хвостовиком согласно DIN 931/ISO 4014

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Класс прочности	Поверхность корпуса	D	L	Ls мин.	Lg макс.	E	K	SW	DIN	ISO
K0870.412X45	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M12	45	6,25	15	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.412X50	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M12	50	11,25	20	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.412X60	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M12	60	21,25	30	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.412X70	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M12	70	31,25	40	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.412X80	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M12	80	41,25	50	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.412X90	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M12	90	51,25	60	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.412X100	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M12	100	61,25	70	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.412X110	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M12	110	71,25	80	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.412X120	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M12	120	81,25	90	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.416X60	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M16	60	12	22	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.416X70	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M16	70	22	32	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.416X80	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M16	80	32	42	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.416X90	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M16	90	42	52	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.416X100	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M16	100	52	62	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.416X110	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M16	110	62	72	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.416X120	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M16	120	72	82	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.420X70	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M20	70	11,5	24	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.420X80	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M20	80	21,5	34	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.420X90	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M20	90	31,5	44	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.420X100	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M20	100	41,5	54	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.420X110	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M20	110	51,5	64	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.420X120	Сталь	8.8	гальванически оцинкован	M20	120	61,5	74	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.305X25	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M5	25	5	9	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.305X30	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M5	30	10	14	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.305X35	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M5	35	15	19	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.305X40	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M5	40	20	24	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.305X45	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M5	45	25	29	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.305X50	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M5	50	30	34	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.305X60	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M5	60	39	44	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.306X30	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M6	30	7	12	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.306X35	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M6	35	12	17	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.306X40	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M6	40	17	22	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.306X45	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M6	45	22	27	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.306X50	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M6	50	27	32	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.306X60	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M6	60	37	42	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.306X70	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M6	70	47	52	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.308X35	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M8	35	6,75	13	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.308X40	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M8	40	11,75	18	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.308X45	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M8	45	16,75	23	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.308X50	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M8	50	21,75	28	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.308X60	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M8	60	31,75	38	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.308X70	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M8	70	41,75	48	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.308X80	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M8	80	51,75	58	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.310X40	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M10	40	6,5	14	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.310X45	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M10	45	11,5	19	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.310X50	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M10	50	16,5	24	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.310X60	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M10	60	26,5	34	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.310X70	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M10	70	36,5	44	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.310X80	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M10	80	46,5	54	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.310X90	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M10	90	56,5	64	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.310X100	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M10	100	66,5	74	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.312X45	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M12	45	6,25	15	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.312X50	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M12	50	11,25	20	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.312X60	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M12	60	21,25	30	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.312X70	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M12	70	31,25	40	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.312X80	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M12	80	41,25	50	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.312X90	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M12	90	51,25	60	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.312X100	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M12	100	61,25	70	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.312X110	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M12	110	71,25	80	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.312X120	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M12	120	81,25	90	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.316X60	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M16	60	12	22	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.316X70	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M16	70	22	32	26,75	10	24	DIN 931	-

Болты с шестигранной головкой с хвостовиком согласно DIN 931/ISO 4014

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Класс прочности	Поверхность корпуса	D	L	Ls мин.	Lg макс.	E	K	SW	DIN	ISO
K0870.316X80	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M16	80	32	42	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.316X90	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M16	90	42	52	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.316X100	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M16	100	52	62	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.316X110	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M16	110	62	72	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.316X120	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M16	120	72	82	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.320X70	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M20	70	11,5	24	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.320X80	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M20	80	21,5	34	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.320X90	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M20	90	31,5	44	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.320X100	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M20	100	41,5	54	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.320X110	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M20	110	51,5	64	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.320X120	Сталь	10.9	защищенный (черный)	M20	120	61,5	74	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.506X30	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M6	30	7	12	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.506X35	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M6	35	12	17	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.506X40	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M6	40	17	22	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.506X45	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M6	45	22	27	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.506X50	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M6	50	27	32	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.506X60	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M6	60	37	42	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.506X70	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M6	70	47	52	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.508X35	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M8	35	6,75	13	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.508X40	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M8	40	11,75	18	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.508X45	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M8	45	16,75	23	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.508X50	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M8	50	21,75	28	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.508X60	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M8	60	31,75	38	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.508X70	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M8	70	41,75	48	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.508X80	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M8	80	51,75	58	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.510X40	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M10	40	6,5	14	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.510X45	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M10	45	11,5	19	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.510X50	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M10	50	16,5	24	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.510X60	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M10	60	26,5	34	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.510X70	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M10	70	36,5	44	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.510X80	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M10	80	46,5	54	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.510X90	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M10	90	56,5	64	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.510X100	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M10	100	66,5	74	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.512X45	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M12	45	6,25	15	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.512X50	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M12	50	11,25	20	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.512X60	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M12	60	21,25	30	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.512X70	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M12	70	31,25	40	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.512X80	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M12	80	41,25	50	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.512X90	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M12	90	51,25	60	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.512X100	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M12	100	61,25	70	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.512X110	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M12	110	71,25	80	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.512X120	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M12	120	81,25	90	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.516X60	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M16	60	12	22	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.516X70	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M16	70	22	32	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.516X80	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M16	80	32	42	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.516X90	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M16	90	42	52	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.516X100	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M16	100	52	62	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.516X110	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M16	110	62	72	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.516X120	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M16	120	72	82	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.520X70	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M20	70	11,5	24	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.520X80	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M20	80	21,5	34	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.520X90	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M20	90	31,5	44	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.520X100	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M20	100	41,5	54	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.520X110	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M20	110	51,5	64	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.520X120	Сталь	10.9	гальванически оцинкован	M20	120	61,5	74	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.210X40	Сталь	12.9	защищенный (черный)	M10	40	6,5	14	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.210X45	Сталь	12.9	защищенный (черный)	M10	45	11,5	19	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.210X50	Сталь	12.9	защищенный (черный)	M10	50	16,5	24	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.210X60	Сталь	12.9	защищенный (черный)	M10	60	26,5	34	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.210X70	Сталь	12.9	защищенный (черный)	M10	70	36,5	44	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.210X80	Сталь	12.9	защищенный (черный)	M10	80	46,5	54	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.210X90	Сталь	12.9	защищенный (черный)	M10	90	56,5	64	18,9	6,4	17	DIN 931	-

Болты с шестигранной головкой с хвостовиком согласно DIN 931/ISO 4014

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Класс прочности	Поверхность корпуса	D	L	Лs мин.	Лg макс.	E	K	SW	DIN	ISO
K0870.210X100	Сталь	12.9	зачищенный (черный)	M10	100	66,5	74	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.212X45	Сталь	12.9	зачищенный (черный)	M12	45	6,25	15	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.212X50	Сталь	12.9	зачищенный (черный)	M12	50	11,25	20	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.212X60	Сталь	12.9	зачищенный (черный)	M12	60	21,25	30	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.212X70	Сталь	12.9	зачищенный (черный)	M12	70	31,25	40	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.212X80	Сталь	12.9	зачищенный (черный)	M12	80	41,25	50	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.212X90	Сталь	12.9	зачищенный (черный)	M12	90	51,25	60	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.212X100	Сталь	12.9	зачищенный (черный)	M12	100	61,25	70	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.212X120	Сталь	12.9	зачищенный (черный)	M12	120	81,25	90	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.216X60	Сталь	12.9	зачищенный (черный)	M16	60	12	22	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.216X70	Сталь	12.9	зачищенный (черный)	M16	70	22	32	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.216X80	Сталь	12.9	зачищенный (черный)	M16	80	32	42	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.216X90	Сталь	12.9	зачищенный (черный)	M16	90	42	52	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.216X100	Сталь	12.9	зачищенный (черный)	M16	100	52	62	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.216X120	Сталь	12.9	зачищенный (черный)	M16	120	72	82	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.220X70	Сталь	12.9	зачищенный (черный)	M20	70	11,5	24	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.220X80	Сталь	12.9	зачищенный (черный)	M20	80	21,5	34	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.220X90	Сталь	12.9	зачищенный (черный)	M20	90	31,5	44	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.220X100	Сталь	12.9	зачищенный (черный)	M20	100	41,5	54	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.220X120	Сталь	12.9	зачищенный (черный)	M20	120	61,5	74	33,53	12,5	30	DIN 931	-
K0870.105X25	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M5	25	5	9	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.105X30	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M5	30	10	14	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.105X35	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M5	35	15	19	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.105X40	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M5	40	20	24	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.105X45	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M5	45	25	29	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.105X50	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M5	50	30	34	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.105X60	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M5	60	39	44	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.106X30	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M6	30	7	12	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.106X35	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M6	35	12	17	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.106X40	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M6	40	17	22	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.106X45	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M6	45	22	27	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.106X50	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M6	50	27	32	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.106X60	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M6	60	37	42	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.106X70	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M6	70	47	52	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.108X35	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M8	35	6,75	13	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.108X40	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M8	40	11,75	18	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.108X45	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M8	45	16,75	23	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.108X50	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M8	50	21,75	28	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.108X60	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M8	60	31,75	38	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.108X70	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M8	70	41,75	48	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.108X80	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M8	80	51,75	58	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.110X100	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M10	100	66,5	74	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.110X40	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M10	40	6,5	14	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.110X45	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M10	45	11,5	19	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.110X50	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M10	50	16,5	24	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.110X60	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M10	60	26,5	34	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.110X70	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M10	70	36,5	44	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.110X80	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M10	80	46,5	54	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.110X90	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M10	90	56,5	64	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.112X100	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M12	100	61,25	70	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.112X110	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M12	110	71,25	80	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.112X120	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M12	120	81,25	90	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.112X45	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M12	45	6,25	15	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.112X50	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M12	50	11,25	20	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.112X60	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M12	60	21,25	30	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.112X70	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M12	70	31,25	40	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.112X80	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M12	80	41,25	50	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.112X90	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M12	90	51,25	60	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.116X100	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M16	100	52	62	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.116X110	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M16	110	62	72	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.116X120	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M16	120	72	82	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.116X60	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M16	60	12	22	26,75	10	24	DIN 931	-

Болты с шестигранной головкой с хвостовиком согласно DIN 931/ISO 4014

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Класс прочности	Поверхность корпуса	D	L	Ls мин.	Lg макс.	E	K	SW	DIN	ISO
K0870.116X70	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M16	70	22	32	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.116X80	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M16	80	32	42	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.116X90	нержавеющая сталь A2	70	зачищенный	M16	90	42	52	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.605X30	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M5	30	10	14	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.605X35	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M5	35	15	19	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.605X40	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M5	40	20	24	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.605X45	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M5	45	25	29	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.605X50	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M5	50	30	34	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.605X60	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M5	60	39	44	8,79	3,5	8	DIN 931	-
K0870.606X30	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M6	30	7	12	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.606X35	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M6	35	12	17	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.606X40	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M6	40	17	22	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.606X45	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M6	45	22	27	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.606X50	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M6	50	27	32	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.606X60	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M6	60	37	42	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.606X70	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M6	70	47	52	11,05	4	10	DIN 931	-
K0870.608X35	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M8	35	6,75	13	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.608X40	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M8	40	11,75	18	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.608X45	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M8	45	16,75	23	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.608X50	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M8	50	21,75	28	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.608X60	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M8	60	31,75	38	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.608X70	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M8	70	41,75	48	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.608X80	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M8	80	51,75	58	14,38	5,3	13	DIN 931	-
K0870.610X40	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M10	40	6,5	14	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.610X45	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M10	45	11,5	19	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.610X50	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M10	50	16,5	24	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.610X60	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M10	60	26,5	34	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.610X70	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M10	70	36,5	44	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.610X80	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M10	80	46,5	54	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.610X90	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M10	90	56,5	64	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.610X100	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M10	100	66,5	74	18,9	6,4	17	DIN 931	-
K0870.612X45	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M12	45	6,25	15	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.612X50	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M12	50	11,25	20	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.612X60	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M12	60	21,25	30	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.612X70	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M12	70	31,25	40	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.612X80	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M12	80	41,25	50	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.612X90	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M12	90	51,25	60	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.612X100	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M12	100	61,25	70	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.612X110	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M12	110	71,25	80	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.612X120	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M12	120	81,25	90	21,1	7,5	19	DIN 931	-
K0870.616X60	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M16	60	12	22	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.616X70	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M16	70	22	32	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.616X80	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M16	80	32	42	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.616X90	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M16	90	42	52	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.616X100	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M16	100	52	62	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.616X110	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M16	110	62	72	26,75	10	24	DIN 931	-
K0870.616X120	нержавеющая сталь A4	70	зачищенный	M16	120	72	82	26,75	10	24	DIN 931	-