

Болты с проушиной, тип 48, обыкновенная или нержавеющая сталь

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь или нержавеющая сталь A2.

Исполнение:


Оцинкованная сталь.

Нержавеющая сталь A2, без покрытия.

Указание:

Болты с проушиной из обыкновенной или нержавеющей стали гарантируют надежное решение для разнообразных задач крепежа в промышленных условиях. Благодаря точному производству и прочной конструкции они обеспечивают надежное соединение даже в сложных условиях. Проушина на конце болта позволяет легко крепить тросы, цепи или другие узлы. Простые в установке и обладающие высокой несущей способностью, наши болты с проушиной являются идеальным выбором для использования в машиностроении.

Чертежи



Обзор изделий

Болты с проушиной, тип 48, обыкновенная или нержавеющая сталь

Номер заказа	Материал основы	Поверхность корпуса	D	D1	D2	L	L1	макс. допустимая нагрузка кг
K2184.003011	Сталь	гальванически оцинкован	5	M3	2,6	11	10	7,5
K2184.003016	Сталь	гальванически оцинкован	5	M3	2,6	16	15	7,5
K2184.004011	Сталь	гальванически оцинкован	6	M4	3,5	11	10	12,5
K2184.004016	Сталь	гальванически оцинкован	6	M4	3,5	16	15	12,5
K2184.004021	Сталь	гальванически оцинкован	6	M4	3,5	21	20	12,5
K2184.004026	Сталь	гальванически оцинкован	6	M4	3,5	26	25	12,5
K2184.004032	Сталь	гальванически оцинкован	6	M4	3,5	32	30	12,5
K2184.004042	Сталь	гальванически оцинкован	6	M4	3,5	42	40	12,5
K2184.005016	Сталь	гальванически оцинкован	8	M5	4,4	16	15	20
K2184.005021	Сталь	гальванически оцинкован	8	M5	4,4	21	20	20
K2184.005026	Сталь	гальванически оцинкован	8	M5	4,4	26	25	20

Болты с проушиной, тип 48, обыкновенная или нержавеющая сталь

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Поверхность корпуса	D	D1	D2	L	L1	макс. допустимая нагрузка кг
K2184.005032	Сталь	гальванически оцинкован	8	M5	4,4	32	30	20
K2184.005042	Сталь	гальванически оцинкован	8	M5	4,4	42	40	20
K2184.005052	Сталь	гальванически оцинкован	8	M5	4,4	52	50	20
K2184.005062	Сталь	гальванически оцинкован	8	M5	4,4	62	60	20
K2184.006011	Сталь	гальванически оцинкован	10	M6	5,2	11	10	35
K2184.006016	Сталь	гальванически оцинкован	10	M6	5,2	16	15	35
K2184.006021	Сталь	гальванически оцинкован	10	M6	5,2	21	20	35
K2184.006026	Сталь	гальванически оцинкован	10	M6	5,2	26	25	35
K2184.006032	Сталь	гальванически оцинкован	10	M6	5,2	32	30	35
K2184.006042	Сталь	гальванически оцинкован	10	M6	5,2	42	40	35
K2184.006052	Сталь	гальванически оцинкован	10	M6	5,2	52	50	35
K2184.006062	Сталь	гальванически оцинкован	10	M6	5,2	62	60	35
K2184.006072	Сталь	гальванически оцинкован	10	M6	5,2	72	70	35
K2184.006082	Сталь	гальванически оцинкован	10	M6	5,2	82	80	35
K2184.008021	Сталь	гальванически оцинкован	12	M8	7	21	20	50
K2184.008026	Сталь	гальванически оцинкован	12	M8	7	26	25	50
K2184.008032	Сталь	гальванически оцинкован	12	M8	7	32	30	50
K2184.008042	Сталь	гальванически оцинкован	12	M8	7	42	40	50
K2184.008052	Сталь	гальванически оцинкован	12	M8	7	52	50	50
K2184.008062	Сталь	гальванически оцинкован	12	M8	7	62	60	50
K2184.008082	Сталь	гальванически оцинкован	12	M8	7	82	80	50
K2184.008102	Сталь	гальванически оцинкован	12	M8	7	102	100	50
K2184.010032	Сталь	гальванически оцинкован	14	M10	8,9	32	30	100
K2184.010042	Сталь	гальванически оцинкован	14	M10	8,9	42	40	100
K2184.010052	Сталь	гальванически оцинкован	14	M10	8,9	52	50	100
K2184.010062	Сталь	гальванически оцинкован	14	M10	8,9	62	60	100
K2184.010072	Сталь	гальванически оцинкован	14	M10	8,9	72	70	100
K2184.010082	Сталь	гальванически оцинкован	14	M10	8,9	82	80	100
K2184.012102	Сталь	гальванически оцинкован	18	M12	10,6	102	100	175
K2184.104011	нержавеющая сталь A2	защищенный	6	M4	3,5	11	10	12,5
K2184.104016	нержавеющая сталь A2	защищенный	6	M4	3,5	16	15	12,5
K2184.104021	нержавеющая сталь A2	защищенный	6	M4	3,5	21	20	12,5
K2184.104032	нержавеющая сталь A2	защищенный	6	M4	3,5	32	30	12,5
K2184.105016	нержавеющая сталь A2	защищенный	8	M5	4,4	16	15	20
K2184.105021	нержавеющая сталь A2	защищенный	8	M5	4,4	21	20	20
K2184.105032	нержавеющая сталь A2	защищенный	8	M5	4,4	32	30	20
K2184.105042	нержавеющая сталь A2	защищенный	8	M5	4,4	42	40	20
K2184.106016	нержавеющая сталь A2	защищенный	10	M6	5,2	16	15	35
K2184.106021	нержавеющая сталь A2	защищенный	10	M6	5,2	21	20	35
K2184.106026	нержавеющая сталь A2	защищенный	10	M6	5,2	26	25	35
K2184.106032	нержавеющая сталь A2	защищенный	10	M6	5,2	32	30	35
K2184.106042	нержавеющая сталь A2	защищенный	10	M6	5,2	42	40	35
K2184.106052	нержавеющая сталь A2	защищенный	10	M6	5,2	52	50	35
K2184.106062	нержавеющая сталь A2	защищенный	10	M6	5,2	62	60	35
K2184.108021	нержавеющая сталь A2	защищенный	12	M8	7	21	20	50
K2184.108026	нержавеющая сталь A2	защищенный	12	M8	7	26	25	50
K2184.108032	нержавеющая сталь A2	защищенный	12	M8	7	32	30	50
K2184.108042	нержавеющая сталь A2	защищенный	12	M8	7	42	40	50
K2184.108052	нержавеющая сталь A2	защищенный	12	M8	7	52	50	50
K2184.108062	нержавеющая сталь A2	защищенный	12	M8	7	62	60	50
K2184.110042	нержавеющая сталь A2	защищенный	14	M10	8,9	42	40	100
K2184.110072	нержавеющая сталь A2	защищенный	14	M10	8,9	72	70	100