

Dadi esagonali per pressacavi

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Poliammide (PA6).

Ottone.

Acciaio inox 1.4301.

Versione:

Plastica grigio chiaro RAL 7035.

Ottone nichelato.

Acciaio inox non trattato.


Nota:

Dado esagonale con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. Per il fissaggio sicuro di Pressacavi e accessori.

Range di temperatura:

da -40 °C a +100 °C (plastica). Da -60 °C a +200°C (metallo).

Disegni



Sintesi articoli

Dadi esagonali per pressacavi

N. ordine	Materiale corpo base	D	H	SW1	Coppia di serraggio max. su SW1 Nm
K2250.012150	poliammide	M12X1,5	5	17	1,5
K2250.016150	poliammide	M16x1,5	5	22	2,5
K2250.020150	poliammide	M20X1,5	6	27	3,5
K2250.025150	poliammide	M25x1,5	6	32	5

Dadi esagonali per pressacavi

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	D	H	SW1	Coppia di serraggio max. su SW1 Nm
K2250.032150	poliammide	M32x1,5	7	41	5
K2250.040150	poliammide	M40X1,5	7	50	7,5
K2250.11215	ottone	M12X1,5	2,8	15	3,5
K2250.11615	ottone	M16x1,5	2,8	19	3,5
K2250.12015	ottone	M20X1,5	3	24	3,5
K2250.12515	ottone	M25x1,5	3,5	30	6,7
K2250.13215	ottone	M32x1,5	4	36	12
K2250.14015	ottone	M40X1,5	5	46	13,5
K2250.21215	acciaio inox	M12X1,5	2,8	14	3,5
K2250.21615	acciaio inox	M16x1,5	2,8	19	3,5
K2250.22015	acciaio inox	M20X1,5	3	24	3,5
K2250.22515	acciaio inox	M25x1,5	3,5	30	6,7
K2250.23215	acciaio inox	M32x1,5	4	36	12
K2250.24015	acciaio inox	M40X1,5	5	46	13,5