

Dadi ad alette

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio (forma tedesca testa da ghisa malleabile M12) o acciaio inox A2.

Versione:

Acciaio e ghisa malleabile a zincatura galvanica.

Acciaio inox non trattato.

Nota:


I dadi ad alette possono essere fissati e (quasi sempre) svitati manualmente senza l'ausilio di utensili.

Nota disegno:

DE = forma tedesca simile a DIN 315

AM = forma americana

Disegni



Sintesi articoli

Dadi ad alette

N. ordine	Forma	Materiale corpo base	A max.	D	D2 max.	H	H1
K2344.104	DE	acciaio	20	M4	8	10,5	4,6
K2344.105	DE	acciaio	26	M5	11	13	6,5
K2344.106	DE	acciaio	33	M6	13	17	8
K2344.108	DE	acciaio	39	M8	16	20	10
K2344.110	DE	acciaio	51	M10	20	25	12
K2344.112	DE	ghisa malleabile	65	M12	23	33,5	14
K2344.116	DE	ghisa malleabile	73	M16	29	37,5	17
K2344.120	DE	ghisa malleabile	90	M20	35	46,5	21
K2344.1104	DE	acciaio inox A2	20	M4	8	10,5	4,6
K2344.1105	DE	acciaio inox A2	26	M5	11	13	6,5
K2344.1106	DE	acciaio inox A2	33	M6	13	17	8
K2344.1108	DE	acciaio inox A2	39	M8	16	20	10
K2344.1110	DE	acciaio inox A2	51	M10	20	25	12
K2344.1112	DE	acciaio inox A2	65	M12	23	33,5	14
K2344.1116	DE	acciaio inox A2	73	M16	29	37,5	17
K2344.1120	DE	acciaio inox A2	90	M20	35	46,5	21
K2344.204	AM	acciaio	18,5	M4	8	8,8	3
K2344.205	AM	acciaio	22	M5	11	10,5	4
K2344.206	AM	acciaio	26,8	M6	13	12,9	4,9
K2344.208	AM	acciaio	30,3	M8	14	14,8	5,4
K2344.210	AM	acciaio	35,3	M10	16,5	17,3	6,3

Dadi ad alette

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Materiale corpo base	A max.	D	D2 max.	H	H1
K2344.212	AM	acciaio	47,5	M12	22,5	22,5	7,9
K2344.1204	AM	acciaio inox A2	18,5	M4	8	8,8	3
K2344.1205	AM	acciaio inox A2	22	M5	11	10,5	4
K2344.1206	AM	acciaio inox A2	26,8	M6	13	12,9	4,9
K2344.1208	AM	acciaio inox A2	30,3	M8	14	14,8	5,4
K2344.1210	AM	acciaio inox A2	35,3	M10	16,5	17,3	6,3
K2344.1212	AM	acciaio inox A2	47,5	M12	22,5	22,5	7,9