Hierros de sujeción con tornillos

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción

Material:
Acero para temple y revenido.
Tornillos 8.8 tratados en caliente.

Versión:
Hierros de sujeción lacados. Tornillos bruñidos.

Indicación:
"F" depende de la profundidad de ranura según DIN 650.

Planos



Nuestros productos

Hierros de sujeción con tornillos

Referencia	L	A	B	B1	E1	E2	F	G Para ranura en T	D	D1	F kN
K0003.1010	80	15	30	12	15	30	8-32	10	M10x80	M10	13,9
K0003.1212	100	20	40	14	21	40	10-40	12	M12x100	M12	20,2
K0003.1214	100	20	40	14	21	40	10-38	14	M12x100	M12	20,2
K0003.1616	125	25	50	18	26	45	13-49	16	M16x125	M16	37,8
K0003.1618	125	25	50	18	26	45	13-46	18	M16x125	M16	37,8
K0003.2020	160	30	60	22	30	60	16-65	20	M20x160	M20	58,8
K0003.2022	160	30	60	22	30	60	16-65	22	M20x160	M20	58,8

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG