


Volante com cabo cilíndrico reversível

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Corpo básico do volante em termoplástico.

Cubo e eixo do manipulador em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4404.

Versão:

Termoplástico cinza escuro.

Peças de aço brunidas.

Aço inoxidável, superfície sem tratamento.

Indicação:


A tampa de cobertura do cubo é fornecida desmontada.

Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através de uma união por chaveta, usando um pino transversal ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.

Nas versões com furo transversal, a fixação é realizada com o pino roscado parafusado ISO 4027 (DIN 914).


Exemplo de montagem, veja item K0256.

Desenhos



Volante com cabo cilíndrico reversível

Desenhos



Visão geral dos artigos

Volante com cabo cilíndrico reversível

Código do artigo	Versão	Versão 2	Material dos componentes	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	A	A1	H	H2	L	L1	L2	L3	B3	T
K0258.108008	furo de ajuste	-	aço	25	80	8H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
K0258.108010	furo de ajuste	-	aço	25	80	10H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
K0258.108012	furo de ajuste	-	aço	25	80	12H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
K0258.210010	furo de ajuste	-	aço	28	100	10H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	-	-
K0258.210012	furo de ajuste	-	aço	28	100	12H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	-	-
K0258.312512	furo de ajuste	-	aço	35	125	12H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
K0258.312514	furo de ajuste	-	aço	35	125	14H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
K0258.312516	furo de ajuste	-	aço	35	125	16H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
K0258.416014	furo de ajuste	-	aço	45	160	14H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	-	-
K0258.416016	furo de ajuste	-	aço	45	160	16H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	-	-
K0258.10800802	furo de ajuste com ranhura	-	aço	25	80	8H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	2	9
K0258.10801003	furo de ajuste com ranhura	-	aço	25	80	10H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	3	11,4
K0258.10801204	furo de ajuste com ranhura	-	aço	25	80	12H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	4	13,8
K0258.21001003	furo de ajuste com ranhura	-	aço	28	100	10H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	3	11,4
K0258.21001204	furo de ajuste com ranhura	-	aço	28	100	12H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	4	13,8
K0258.31251204	furo de ajuste com ranhura	-	aço	35	125	12H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	4	13,8
K0258.31251405	furo de ajuste com ranhura	-	aço	35	125	14H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	5	16,3
K0258.31251605	furo de ajuste com ranhura	-	aço	35	125	16H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	5	18,3
K0258.41601405	furo de ajuste com ranhura	-	aço	45	160	14H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	5	16,3
K0258.41601605	furo de ajuste com ranhura	-	aço	45	160	16H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	5	18,3
K0258.1080086	furo de ajuste	com furo transversal	aço	25	80	8H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-
K0258.1080106	furo de ajuste	com furo transversal	aço	25	80	10H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-
K0258.1080126	furo de ajuste	com furo transversal	aço	25	80	12H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-
K0258.2100106	furo de ajuste	com furo transversal	aço	28	100	10H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	-	-
K0258.2100126	furo de ajuste	com furo transversal	aço	28	100	12H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	-	-
K0258.3125126	furo de ajuste	com furo transversal	aço	35	125	12H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
K0258.3125146	furo de ajuste	com furo transversal	aço	35	125	14H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
K0258.3125166	furo de ajuste	com furo transversal	aço	35	125	16H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
K0258.4160146	furo de ajuste	com furo transversal	aço	45	160	14H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	-	-
K0258.4160166	furo de ajuste	com furo transversal	aço	45	160	16H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	-	-
K0258.108008026	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço	25	80	8H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	2	9
K0258.108010036	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço	25	80	10H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	3	11,4
K0258.108012046	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço	25	80	12H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	4	13,8
K0258.210010036	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço	28	100	10H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	3	11,4
K0258.210012046	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço	28	100	12H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	4	13,8
K0258.312512046	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço	35	125	12H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	4	13,8
K0258.312514056	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço	35	125	14H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	5	16,3
K0258.312516056	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço	35	125	16H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	5	18,3
K0258.416014056	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço	45	160	14H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	5	16,3
K0258.416016056	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço	45	160	16H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	5	18,3
K0258.0108008	furo de ajuste	sem furo transversal	aço inoxidável	25	80	8H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
K0258.0108010	furo de ajuste	sem furo transversal	aço inoxidável	25	80	10H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
K0258.0108012	furo de ajuste	sem furo transversal	aço inoxidável	25	80	12H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	-	-
K0258.0210010	furo de ajuste	sem furo transversal	aço inoxidável	28	100	10H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	-	-

Volante com cabo cilíndrico reversível

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Versão	Versão 2	Material dos componentes	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	A	A1	H	H2	L	L1	L2	L3	B3	T
K0258.0210012	furo de ajuste	sem furo transversal	aço inoxidável	28	100	12H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	-	-
K0258.0312512	furo de ajuste	sem furo transversal	aço inoxidável	35	125	12H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
K0258.0312514	furo de ajuste	sem furo transversal	aço inoxidável	35	125	14H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
K0258.0312516	furo de ajuste	sem furo transversal	aço inoxidável	35	125	16H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
K0258.0416014	furo de ajuste	sem furo transversal	aço inoxidável	45	160	14H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	-	-
K0258.0416016	furo de ajuste	sem furo transversal	aço inoxidável	45	160	16H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	-	-
K0258.010800802	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço inoxidável	25	80	8H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	2	9
K0258.010801003	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço inoxidável	25	80	10H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	3	11,4
K0258.010801204	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço inoxidável	25	80	12H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	74,6	13	40	36,7	4	13,8
K0258.021001003	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço inoxidável	28	100	10H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	3	11,4
K0258.021001204	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço inoxidável	28	100	12H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	90,1	13	49	43,5	4	13,8
K0258.031251204	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço inoxidável	35	125	12H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	4	13,8
K0258.031251405	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço inoxidável	35	125	14H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	5	16,3
K0258.031251605	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço inoxidável	35	125	16H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	108,8	18,5	59,5	52,1	5	18,3
K0258.041601405	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço inoxidável	45	160	14H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	5	16,3
K0258.041601605	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço inoxidável	45	160	16H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	143,5	18,5	83	63,8	5	18,3
K0258.01080086	furo de ajuste	com furo transversal	aço inoxidável	25	80	8H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-
K0258.01080106	furo de ajuste	com furo transversal	aço inoxidável	25	80	10H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-
K0258.01080126	furo de ajuste	com furo transversal	aço inoxidável	25	80	12H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	-	-
K0258.02100106	furo de ajuste	com furo transversal	aço inoxidável	28	100	10H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	-	-
K0258.02100126	furo de ajuste	com furo transversal	aço inoxidável	28	100	12H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	-	-
K0258.03125126	furo de ajuste	com furo transversal	aço inoxidável	35	125	12H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
K0258.03125146	furo de ajuste	com furo transversal	aço inoxidável	35	125	14H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
K0258.03125166	furo de ajuste	com furo transversal	aço inoxidável	35	125	16H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	-	-
K0258.04160146	furo de ajuste	com furo transversal	aço inoxidável	45	160	14H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	-	-
K0258.04160166	furo de ajuste	com furo transversal	aço inoxidável	45	160	16H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	-	-
K0258.0108008026	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço inoxidável	25	80	8H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	2	9
K0258.0108010036	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço inoxidável	25	80	10H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	3	11,4
K0258.0108012046	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço inoxidável	25	80	12H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	74,6	13	40	36,7	4	13,8
K0258.0210010036	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço inoxidável	28	100	10H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	3	11,4
K0258.0210012046	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço inoxidável	28	100	12H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	90,1	13	49	43,5	4	13,8
K0258.0312512046	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço inoxidável	35	125	12H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	4	13,8
K0258.0312514056	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço inoxidável	35	125	14H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	5	16,3
K0258.0312516056	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço inoxidável	35	125	16H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	108,8	18,5	59,5	52,1	5	18,3
K0258.0416014056	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço inoxidável	45	160	14H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	5	16,3
K0258.0416016056	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço inoxidável	45	160	16H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	143,5	18,5	83	63,8	5	18,3