

Manivelas com cabo cilíndrico reversível

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Manivela e cabo termoplásticos.

Cubo e eixo do cabo em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4404.

Versão:

Termoplástico cinza escuro.

Peças de aço brunidas.

Aço inoxidável, superfície sem tratamento.

Indicação:

A tampa de cobertura do cubo é fornecida desmontada.

As manivelas podem ser fixadas axialmente a um eixo através de união por chaveta, utilizando um pino transversal ou por meio de um parafuso cilíndrico DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.

Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o pino roscado parafusado ISO 4027 (DIN 914).


Acessórios:

Parafusos cilíndricos K1160 com sextavado interno, cabeça baixa DIN 6912.

Indicação de desenho:

1) Posição do furo transversal deslocada 90° em relação ao rasgo de chaveta


Desenhos



Manivelas com cabo cilíndrico reversível

Desenhos

DIN 6885-1



Visão geral dos artigos

Manivelas com cabo cilíndrico reversível

Código do artigo	Versão 1	Versão 2	Material dos componentes	A	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2	B3	SW	T
K0266.1108	furo de ajuste	sem furo transversal	aço	80	24	8	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	-	-	-
K0266.1110	furo de ajuste	sem furo transversal	aço	80	24	10	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	-	-	-
K0266.1210	furo de ajuste	sem furo transversal	aço	100	29	10	-	105,2	49	35,5	13	-	129	15,7	-	-	-
K0266.1212	furo de ajuste	sem furo transversal	aço	100	29	12	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	-	-	-
K0266.1312	furo de ajuste	sem furo transversal	aço	125	36	12	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	-	-	-
K0266.1314	furo de ajuste	sem furo transversal	aço	125	36	14	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	-	-	-
K0266.11086	furo de ajuste	com furo transversal	aço	80	24	8	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	-	-	-
K0266.11106	furo de ajuste	com furo transversal	aço	80	24	10	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	-	-	-
K0266.12106	furo de ajuste	com furo transversal	aço	100	29	10	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	-	-	-
K0266.12126	furo de ajuste	com furo transversal	aço	100	29	12	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	-	-	-
K0266.13126	furo de ajuste	com furo transversal	aço	125	36	12	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	-	-	-
K0266.13146	furo de ajuste	com furo transversal	aço	125	36	14	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	-	-	-
K0266.01108	furo de ajuste	sem furo transversal	aço inoxidável	80	24	8	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	-	-	-
K0266.01110	furo de ajuste	sem furo transversal	aço inoxidável	80	24	10	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	-	-	-
K0266.01210	furo de ajuste	sem furo transversal	aço inoxidável	100	29	10	-	105,2	49	35,5	13	-	129	15,7	-	-	-
K0266.01212	furo de ajuste	sem furo transversal	aço inoxidável	100	29	12	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	-	-	-
K0266.01312	furo de ajuste	sem furo transversal	aço inoxidável	125	36	12	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	-	-	-
K0266.01314	furo de ajuste	sem furo transversal	aço inoxidável	125	36	14	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	-	-	-
K0266.011086	furo de ajuste	com furo transversal	aço inoxidável	80	24	8	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	-	-	-
K0266.011106	furo de ajuste	com furo transversal	aço inoxidável	80	24	10	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	-	-	-
K0266.012106	furo de ajuste	com furo transversal	aço inoxidável	100	29	10	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	-	-	-
K0266.012126	furo de ajuste	com furo transversal	aço inoxidável	100	29	12	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	-	-	-
K0266.013126	furo de ajuste	com furo transversal	aço inoxidável	125	36	12	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	-	-	-
K0266.013146	furo de ajuste	com furo transversal	aço inoxidável	125	36	14	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	-	-	-
K0266.110802	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço	80	24	8	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	2	-	9
K0266.111003	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço	80	24	10	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	3	-	11,4
K0266.121003	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço	100	29	10	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	3	-	11,4
K0266.121204	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço	100	29	12	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	4	-	13,8
K0266.131204	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço	125	36	12	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	4	-	13,8
K0266.131405	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço	125	36	14	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	5	-	16,3
K0266.1108026	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço	80	24	8	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	2	-	9
K0266.1110036	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço	80	24	10	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	3	-	11,4
K0266.1210036	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço	100	29	10	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	3	-	11,4
K0266.1212046	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço	100	29	12	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	4	-	13,8
K0266.1312046	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço	125	36	12	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	4	-	13,8
K0266.1314056	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço	125	36	14	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	5	-	16,3
K0266.0110802	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço inoxidável	80	24	8	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	2	-	9
K0266.0111003	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço inoxidável	80	24	10	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	3	-	11,4
K0266.0121003	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço inoxidável	100	29	10	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	3	-	11,4
K0266.0121204	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço inoxidável	100	29	12	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	4	-	13,8
K0266.0131204	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço inoxidável	125	36	12	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	4	-	13,8
K0266.0131405	furo de ajuste com ranhura	sem furo transversal	aço inoxidável	125	36	14	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	5	-	16,3
K0266.01108026	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço inoxidável	80	24	8	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	2	-	9
K0266.01110036	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço inoxidável	80	24	10	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	3	-	11,4

Manivelas com cabo cilíndrico reversível

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Versão 1	Versão 2	Material dos componentes	A	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2	B3	SW	T
K0266.01210036	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço inoxidável	100	29	10	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	3	-	11,4
K0266.01212046	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço inoxidável	100	29	12	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	4	-	13,8
K0266.01312046	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço inoxidável	125	36	12	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	4	-	13,8
K0266.01314056	furo de ajuste com ranhura	com furo transversal	aço inoxidável	125	36	14	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	5	-	16,3
K0266.2108	furo quadrado	sem furo transversal	aço	80	24	-	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	-	8	-
K0266.2110	furo quadrado	sem furo transversal	aço	80	24	-	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	-	10	-
K0266.2210	furo quadrado	sem furo transversal	aço	100	29	-	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	-	10	-
K0266.2212	furo quadrado	sem furo transversal	aço	100	29	-	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	-	12	-
K0266.2312	furo quadrado	sem furo transversal	aço	125	36	-	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	-	12	-
K0266.2314	furo quadrado	sem furo transversal	aço	125	36	-	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	-	14	-
K0266.21086	furo quadrado	com furo transversal	aço	80	24	-	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	-	8	-
K0266.21106	furo quadrado	com furo transversal	aço	80	24	-	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	-	10	-
K0266.22106	furo quadrado	com furo transversal	aço	100	29	-	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	-	10	-
K0266.22126	furo quadrado	com furo transversal	aço	100	29	-	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	-	12	-
K0266.23126	furo quadrado	com furo transversal	aço	125	36	-	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	-	12	-
K0266.23146	furo quadrado	com furo transversal	aço	125	36	-	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	-	14	-