

Опоры подвижные, Форма G, с посадочным основанием, шар с лыской, ровный

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус — закаленная сталь, шар — подшипниковая сталь 1.2067.

Исполнение:

Корпус — закалённый и фосфатированный.

Шар — закалённый.


Указание:

Эти подвижные опоры служат в качестве упоров и подложек при производстве различных приспособлений и механизмов.

Шар защищён от прокручивания.

* Считается только при соблюдении обязательной минимальной глубины отверстия.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D1	D2	D3	H	T	Ø шар	Посадочное отверстие	Допустимая нагрузка макс. кН (только при статической нагрузке)
K0282.403	G	12	M3	7,2	11	3,5	10	Ø 12 H7X6 min.	10*
K0282.404	G	18	M4	10,5	17	4,4	16	Ø 18 H7X8 min.	25*
K0282.405	G	28	M5	20	25	6,3	25	Ø 28 H7X13 min.	90*