



## Быстросъемные муфты с угловым и радиальным выравниванием смещения

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Исполнение:

Муфта из азотированной стали, цвет черный.

Кулачок и подпятник из улучшенной и фосфатированной стали.

Гайка из фосфатированной стали.

Контргайка, цвет черный.


#### Указание:

Регулируемые по оси без зазора быстросъемные муфты с угловым и радиальным выравниванием смещения, для различных вариантов применения, например, при неориентированном линейном перемещении. Компактный тип конструкции без незакрепленных деталей. Муфта устанавливается и демонтируется через Т-образный паз, дополнительная ручная регулировка не требуется.

Быстросъемная муфта может соединяться со всеми стандартными пневмо- и гидроцилиндрами с помощью соединительной резьбы.

Муфта не передает крутящий момент.

### Чертежи



### Обзор изделий

#### Быстросъемные муфты с угловым и радиальным выравниванием смещения

| Номер заказа | D        | D1   | D2  | L   | L1 | L2   | L3 | L4 | L5   | SW | SW1 | SW2 | SW3 | Компенсация радиального смещения<br>X макс. | Макс. допустимые<br>растягивающая нагрузка и<br>усилие сжатия, кН |
|--------------|----------|------|-----|-----|----|------|----|----|------|----|-----|-----|-----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| K0711.06     | M6       | 24,5 | 9,6 | 52  | 14 | 9,5  | 13 | 29 | 18,5 | 22 | 19  | 8   | 5   | 0,6                                         | 2,5                                                               |
| K0711.08     | M8       | 30   | 15  | 63  | 18 | 11,5 | 16 | 33 | 23,5 | 27 | 24  | 13  | 7   | 0,6                                         | 4,5                                                               |
| K0711.10     | M10      | 44   | 21  | 81  | 22 | 16   | 24 | 43 | 30,5 | 41 | 36  | 18  | 12  | 0,7                                         | 6,5                                                               |
| K0711.101    | M10X1,25 | 44   | 21  | 81  | 22 | 16   | 24 | 43 | 30,5 | 41 | 36  | 18  | 12  | 0,7                                         | 6,5                                                               |
| K0711.12     | M12      | 44   | 21  | 85  | 26 | 16   | 24 | 43 | 34,5 | 41 | 36  | 18  | 12  | 0,7                                         | 10                                                                |
| K0711.121    | M12X1,25 | 44   | 21  | 85  | 26 | 16   | 24 | 43 | 34,5 | 41 | 36  | 18  | 12  | 0,7                                         | 10                                                                |
| K0711.16     | M16      | 60   | 32  | 121 | 34 | 26   | 34 | 62 | 45   | 55 | 46  | 27  | 18  | 1                                           | 18                                                                |
| K0711.161    | M16x1,5  | 60   | 32  | 121 | 34 | 26   | 34 | 62 | 45   | 55 | 46  | 27  | 18  | 1                                           | 18                                                                |
| K0711.20     | M20      | 60   | 32  | 129 | 42 | 26   | 34 | 62 | 53   | 55 | 46  | 27  | 18  | 1                                           | 30                                                                |
| K0711.201    | M20X1,5  | 60   | 32  | 129 | 42 | 26   | 34 | 62 | 53   | 55 | 46  | 27  | 18  | 1                                           | 30                                                                |

