

Т-образные рукоятки из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



Описание


Материал:

Нержавеющая сталь 1.4308.

Исполнение:

полированная электролитическим способом или подвергнутая дробеструйной обработке.

Чертежи



Обзор изделий

Т-образные рукоятки из нержавеющей стали

Номер заказа	Поверхность корпуса	A	B	D	D3	H	H1	T
K1203.55061	отпескоструенный	55,2	12,3	M6	14	32,9	21	12
K1203.55081	отпескоструенный	55,2	12,3	M8	14	32,9	21	12
K1203.65061	отпескоструенный	65,3	14	M6	16	37	22,7	16
K1203.65081	отпескоструенный	65,3	14	M8	16	37	22,7	16
K1203.65101	отпескоструенный	65,3	14	M10	16	37	22,7	16
K1203.75101	отпескоструенный	75,3	17,8	M10	20	41,2	24,9	16
K1203.75121	отпескоструенный	75,3	17,8	M12	20	41,2	24,9	16
K1203.55062	электролитически полированный	55,2	12,3	M6	14	32,9	21	12
K1203.55082	электролитически полированный	55,2	12,3	M8	14	32,9	21	12
K1203.65062	электролитически полированный	65,3	14	M6	16	37	22,7	16
K1203.65082	электролитически полированный	65,3	14	M8	16	37	22,7	16
K1203.65102	электролитически полированный	65,3	14	M10	16	37	22,7	16
K1203.75102	электролитически полированный	75,3	17,8	M10	20	41,2	24,9	16
K1203.75122	электролитически полированный	75,3	17,8	M12	20	41,2	24,9	16

