

Устройство прижимное бугельное горизонтальное с кронштейном, форма А**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Сталь или нержавеющей сталь.

Исполнение:

Сталь оцинкованная.

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Полимерная ручка маслостойкая.


Указание:

Зажимы бугельные подходят прежде всего для быстрого запираания и укрепления крышек и клапанов.

Для каждой конструкции возможно индивидуальная настройка перемещение запирающего бугеля.

Устройство прижимное бугельное горизонтальное с кронштейном, форма А

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Усилие от руки FH - Н	Тяговое усилие F1 Н	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	B3	B5	D	D1	D2	H	Перемещение L мин.	Перемещение L макс.	L1	Ход зажима L2
K1261.01600	A	Сталь	100	1600	26,2	15,9	6	9,9	19,8	5,2	28,2	19	13	2	4,4	4	4,4	31,3	82,5	112,5	10,4	30
K1261.11600	A	нержавеющая сталь	100	1600	26,2	15,9	6	9,9	19,8	5,2	28,2	19	13	2	4,4	4	4,4	31,3	82,5	112,5	10,4	30