

**Направляющие и неподвижные ролики из листовой стали, с полиамидным колесом, усиленная конструкция, подшипники скольжения и шарикоподшипники**

Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Корпус из усиленной листовой стали. Колеса из высококачественного полиамида PA 6.

#### Исполнение:

Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с тяжелой вилкой и опорной пластиной, соединение и фиксация очень прочным центровым болтом. Поворотный венец дополнительно усилен закаленными вкладышами подшипника специальной формы.

#### Указание:


Благодаря закаленным вкладышам подшипников ролики обладают особой ударопрочностью. Колеса обладают высокой износостойкостью. Привинченная ось колеса.

Направляющие и неподвижные ролики из листовой стали, с полиамидным колесом, усиленная конструкция, подшипники скольжения и шарикоподшипники

Чертежи

Поворотный ролик

Неподвижный ролик



## Обзор изделий

Направляющие и неподвижные ролики из листовой стали, с полиамидным колесом, усиленная конструкция, подшипники скольжения и шарикоподшипники

# Направляющие и неподвижные ролики из листовой стали, с полиамидным колесом, усиленная конструкция, подшипники скольжения и шарикоподшипники

## Обзор изделий

| Номер заказа | Обозначение        | Исполнение 1                   | Установка колеса     | A  | B  | B1 | B2 | B3  | D   | D1 | H   | L   | L1  | R     | Допустимая нагрузка, кг |
|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-------|-------------------------|
| K1772.075321 | Ролик              | без стопорной системы          | подшипник скольжения | -  | 32 | 60 | -  | 85  | 75  | 9  | 118 | 100 | 80  | -     | 300                     |
| K1772.075324 | Ролик              | без стопорной системы          | шарикоподшипник      | -  | 32 | 60 | -  | 85  | 75  | 9  | 118 | 100 | 80  | -     | 300                     |
| K1772.100371 | Ролик              | без стопорной системы          | подшипник скольжения | -  | 37 | 60 | -  | 85  | 100 | 9  | 140 | 100 | 80  | -     | 500                     |
| K1772.100374 | Ролик              | без стопорной системы          | шарикоподшипник      | -  | 37 | 60 | -  | 85  | 100 | 9  | 140 | 100 | 80  | -     | 500                     |
| K1772.125401 | Ролик              | без стопорной системы          | подшипник скольжения | -  | 40 | 60 | -  | 85  | 125 | 9  | 165 | 100 | 80  | -     | 700                     |
| K1772.125404 | Ролик              | без стопорной системы          | шарикоподшипник      | -  | 40 | 60 | -  | 85  | 125 | 9  | 165 | 100 | 80  | -     | 700                     |
| K1772.150501 | Ролик              | без стопорной системы          | подшипник скольжения | -  | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | -     | 800                     |
| K1772.150504 | Ролик              | без стопорной системы          | шарикоподшипник      | -  | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | -     | 800                     |
| K1772.07532  | Направляющий ролик | без стопорной системы          | подшипник скольжения | 45 | 32 | 60 | -  | 85  | 75  | 9  | 118 | 100 | 80  | 82,5  | 300                     |
| K1772.075323 | Направляющий ролик | без стопорной системы          | шарикоподшипник      | 45 | 32 | 60 | -  | 85  | 75  | 9  | 118 | 100 | 80  | 82,5  | 300                     |
| K1772.10037  | Направляющий ролик | без стопорной системы          | подшипник скольжения | 45 | 37 | 60 | -  | 85  | 100 | 9  | 140 | 100 | 80  | 95    | 500                     |
| K1772.100373 | Направляющий ролик | без стопорной системы          | шарикоподшипник      | 45 | 37 | 60 | -  | 85  | 100 | 9  | 140 | 100 | 80  | 95    | 500                     |
| K1772.12540  | Направляющий ролик | без стопорной системы          | подшипник скольжения | 45 | 40 | 60 | -  | 85  | 125 | 9  | 165 | 100 | 80  | 107,5 | 700                     |
| K1772.125403 | Направляющий ролик | без стопорной системы          | шарикоподшипник      | 45 | 40 | 60 | -  | 85  | 125 | 9  | 165 | 100 | 80  | 107,5 | 700                     |
| K1772.15050  | Направляющий ролик | без стопорной системы          | подшипник скольжения | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140   | 800                     |
| K1772.150503 | Направляющий ролик | без стопорной системы          | шарикоподшипник      | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140   | 800                     |
| K1772.075322 | Направляющий ролик | со стопорной системой stop-top | подшипник скольжения | 45 | 32 | 60 | -  | 85  | 75  | 9  | 118 | 100 | 80  | 82,5  | 300                     |
| K1772.075325 | Направляющий ролик | со стопорной системой stop-top | шарикоподшипник      | 45 | 32 | 60 | -  | 85  | 75  | 9  | 118 | 100 | 80  | 82,5  | 300                     |
| K1772.100372 | Направляющий ролик | со стопорной системой stop-top | подшипник скольжения | 45 | 37 | 60 | -  | 85  | 100 | 9  | 140 | 100 | 80  | 95    | 500                     |
| K1772.100375 | Направляющий ролик | со стопорной системой stop-top | шарикоподшипник      | 45 | 37 | 60 | -  | 85  | 100 | 9  | 140 | 100 | 80  | 95    | 500                     |
| K1772.125402 | Направляющий ролик | со стопорной системой stop-top | подшипник скольжения | 45 | 40 | 60 | -  | 85  | 125 | 9  | 165 | 100 | 80  | 107,5 | 700                     |
| K1772.125405 | Направляющий ролик | со стопорной системой stop-top | шарикоподшипник      | 45 | 40 | 60 | -  | 85  | 125 | 9  | 165 | 100 | 80  | 107,5 | 700                     |
| K1772.150502 | Направляющий ролик | со стопорной системой stop-top | подшипник скольжения | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140   | 800                     |
| K1772.150505 | Направляющий ролик | со стопорной системой stop-top | шарикоподшипник      | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140   | 800                     |