


Pies del dispositivo con rosca interior

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Cuerpo de acero para temple y revenido.

Versión:

Cuerpo tratado en caliente y bruñido.

Superficies de apoyo templadas por cementación.

Indicación:

Los pies del dispositivo se utilizan para soportar piezas de trabajo y dispositivos brutos y tratados. Además, sirven como topes y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.

Indicación sobre el dibujo:

Forma A: Superficie plana endurecida


Forma B: Superficie plana pulida y endurecida

Forma C: Superficie convexa endurecida

Forma D: Superficie serrada tratada en caliente

Pies del dispositivo con rosca interior

Planos



Nuestros productos

Pies del dispositivo con rosca interior

Referencia	Forma	D	E	G	H	R	T	SW
K0301.106X20	A	9,5	2	M6	20	-	12	10
K0301.106X40	A	9,5	2	M6	40	-	12	10
K0301.110X32	A	16,5	3	M10	32	-	18	17
K0301.110X63	A	16,5	3	M10	63	-	18	17
K0301.112X32	A	18,5	3	M12	32	-	18	19
K0301.112X63	A	18,5	3	M12	63	-	18	19
K0301.116X50	A	23	4	M16	50	-	24	24
K0301.116X100	A	23	4	M16	100	-	24	24
K0301.206X20	B	9,5	2	M6	20	-	12	10
K0301.206X40	B	9,5	2	M6	40	-	12	10
K0301.210X32	B	16,5	3	M10	32	-	18	17
K0301.210X63	B	16,5	3	M10	63	-	18	17
K0301.212X32	B	18,5	3	M12	32	-	18	19
K0301.212X63	B	18,5	3	M12	63	-	18	19
K0301.216X50	B	23	4	M16	50	-	24	24

Pies del dispositivo con rosca interior

Nuestros productos

Referencia	Forma	D	E	G	H	R	T	SW
K0301.216X100	B	23	4	M16	100	-	24	24
K0301.306X20	C	9,5	-	M6	20	15	12	10
K0301.306X40	C	9,5	-	M6	40	15	12	10
K0301.310X32	C	16,5	-	M10	32	30	18	17
K0301.310X63	C	16,5	-	M10	63	30	18	17
K0301.312X32	C	18,5	-	M12	32	35	18	19
K0301.312X63	C	18,5	-	M12	63	35	18	19
K0301.316X50	C	23	-	M16	50	40	24	24
K0301.316X100	C	23	-	M16	100	40	24	24
K0301.406X20	D	9,5	-	M6	20	-	12	10
K0301.406X40	D	9,5	-	M6	40	-	12	10
K0301.410X32	D	16,5	-	M10	32	-	18	17
K0301.410X63	D	16,5	-	M10	63	-	18	17
K0301.412X32	D	18,5	-	M12	32	-	18	19
K0301.412X63	D	18,5	-	M12	63	-	18	19
K0301.416X50	D	23	-	M16	50	-	24	24
K0301.416X100	D	23	-	M16	100	-	24	24