

Pino de guia

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Pinos de aço temperado.

Botão recartilhado de aço temperado.

Versão:

Pino temperado e retificado.

Botão recartilhado temperado e brunido.

Indicação:

O comprimento do pino de fixação deve ser adaptado à peça de trabalho pelo cliente.

A dimensão C define o comprimento do pino de fixação no estado não usinado.

A dimensão C deve ser ajustada pelo cliente de acordo com a espessura da peça de trabalho.

A dimensão da rosca J deve então ser cortada no pino de guia.

Observar o desenho de montagem para determinar o comprimento do pino de fixação.


Após a usinagem do pino de fixação no comprimento total correto, o botão recartilhado é preso ao pino de guia com os dois pinos sem cabeça e travado.

Acessórios:

para:


K0910.3240... para K0910.005050 e K0910.006050,

K0910.4050... para K0910.008080 e K0910.010080



Pino de guia

Desenhos



Visão geral dos artigos

Pino de guia

Código do artigo	A	B	C	D	E	F	G	H	J	T
K0910.005050	5	5	50	10	10	17	3	M3	M3x4	3
K0910.006050	5	6	50	10	10	17	3	M3	M3x4	3
K0910.008080	8	8	80	16	15	22	4,3	M5	M5x5	4,5
K0910.010080	8	10	80	16	15	22	4,3	M5	M5x5	4,5