

Шайбы для винтов с тяжелыми зажимными втулками DIN 7349

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь, нержавеющая сталь A2 или нержавеющая сталь A4.

Исполнение:

Сталь оцинкованная или без покрытия.


Нержавеющая сталь A2 без покрытия.

Нержавеющая сталь A4 без покрытия.

Указание:

Шайбы для винтов с тяжелыми установочными втулками соответствуют стандарту DIN. Они подходят для винтов, которые используются с тяжелыми установочными втулками, потому что они особенно толстые.

Чертежи



Обзор изделий

Шайбы для винтов с тяжелыми зажимными втулками DIN 7349

Номер заказа	Материал основы	Поверхность корпуса	D1	D2	H	для болтов
K1968.030	Сталь	зачищенный	3,2	9	1	M3
K1968.040	Сталь	зачищенный	4,3	12	1,6	M4
K1968.050	Сталь	зачищенный	5,3	15	2	M5
K1968.060	Сталь	зачищенный	6,4	17	3	M6
K1968.080	Сталь	зачищенный	8,4	21	4	M8
K1968.100	Сталь	зачищенный	10,5	25	4	M10
K1968.120	Сталь	зачищенный	13	30	6	M12
K1968.140	Сталь	зачищенный	15	36	6	M14
K1968.160	Сталь	зачищенный	17	40	6	M16
K1968.180	Сталь	зачищенный	19	44	8	M18
K1968.200	Сталь	зачищенный	21	44	8	M20
K1968.220	Сталь	зачищенный	23	50	8	M22
K1968.240	Сталь	зачищенный	25	50	10	M24
K1968.270	Сталь	зачищенный	28	60	10	M27
K1968.300	Сталь	зачищенный	31	68	10	M30
K1968.031	Сталь	гальванически оцинкован	3,2	9	1	M3
K1968.041	Сталь	гальванически оцинкован	4,3	12	1,6	M4
K1968.051	Сталь	гальванически оцинкован	5,3	15	2	M5
K1968.061	Сталь	гальванически оцинкован	6,4	17	3	M6
K1968.081	Сталь	гальванически оцинкован	8,4	21	4	M8
K1968.101	Сталь	гальванически оцинкован	10,5	25	4	M10

Шайбы для винтов с тяжелыми зажимными втулками DIN 7349

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Поверхность корпуса	D1	D2	H	для болтов
K1968.121	Сталь	гальванически оцинкован	13	30	6	M12
K1968.141	Сталь	гальванически оцинкован	15	36	6	M14
K1968.161	Сталь	гальванически оцинкован	17	40	6	M16
K1968.181	Сталь	гальванически оцинкован	19	44	8	M18
K1968.201	Сталь	гальванически оцинкован	21	44	8	M20
K1968.221	Сталь	гальванически оцинкован	23	50	8	M22
K1968.241	Сталь	гальванически оцинкован	25	50	10	M24
K1968.271	Сталь	гальванически оцинкован	28	60	10	M27
K1968.301	Сталь	гальванически оцинкован	31	68	10	M30
K1968.1030	нержавеющая сталь A2	зачищенный	3,2	9	1	M3
K1968.1040	нержавеющая сталь A2	зачищенный	4,3	12	1,6	M4
K1968.1050	нержавеющая сталь A2	зачищенный	5,3	15	2	M5
K1968.1060	нержавеющая сталь A2	зачищенный	6,4	17	3	M6
K1968.1080	нержавеющая сталь A2	зачищенный	8,4	21	4	M8
K1968.1100	нержавеющая сталь A2	зачищенный	10,5	25	4	M10
K1968.1120	нержавеющая сталь A2	зачищенный	13	30	6	M12
K1968.1140	нержавеющая сталь A2	зачищенный	15	36	6	M14
K1968.1160	нержавеющая сталь A2	зачищенный	17	40	6	M16
K1968.1180	нержавеющая сталь A2	зачищенный	19	44	8	M18
K1968.1200	нержавеющая сталь A2	зачищенный	21	44	8	M20
K1968.1220	нержавеющая сталь A2	зачищенный	23	50	8	M22
K1968.1240	нержавеющая сталь A2	зачищенный	25	50	10	M24
K1968.6080	нержавеющая сталь A4	зачищенный	8,4	21	4	M8
K1968.6100	нержавеющая сталь A4	зачищенный	10,5	25	4	M10
K1968.6120	нержавеющая сталь A4	зачищенный	13	30	6	M12
K1968.6160	нержавеющая сталь A4	зачищенный	17	40	6	M16
K1968.6200	нержавеющая сталь A4	зачищенный	21	44	8	M20
K1968.6240	нержавеющая сталь A4	зачищенный	25	50	10	M24