

Cilindro de apoio

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Aço temperado.

Versão:

Corpo básico brunido.

Pino de pressão endurecido e brunido.

Indicação de desenho:

J = Parafuso de montagem


L = Posicionador esférico

M = Pino roscado com sextavado interno

1) Base para parafuso


2) Porca sextavada

3) Posicionador esférico



Cilindro de apoio

Desenhos



Visão geral dos artigos

Cilindro de apoio

Código do artigo	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	SW	F N	Força de mola inicial F1 aprox. N	Força de mola final F2 aprox. N
K0922.06039	28	14	33	39	10	14,1	22	M6	M6x12	M6x16	M4x8	4	4000	10	22
K0922.08052	35	19	42	52	15	18,8	28,5	M8	M8x16	M8x20	M4x8	5	6000	10	27
K0922.12070	50	26	60	70	17	28,5	42	M12	M12x24	M12x30	M5x12	8	9000	15	30
K0922.16080	60	33	70	80	22	26,5	47	M16	M16x32	M12x30	M5x15	10	9000	15	35