

Болты призонные с насадкой идентичные, ISO 7379

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь или нержавеющая сталь A2.


Исполнение:

Коэффициент прочности 12.9. Диаметр штока шлифованный, чистый. Нержавеющая сталь или сталь, вороненая/улучшенная.

Указание:

Призонные болты с насадкой могут больше, чем обычные болты: они считаются конструктивным элементом для разнообразных задач. Зачастую использование призонных болтов с насадкой обеспечивает экономичное решение, так как такие болты упрощают сложные конструкции. Призонные болты с насадкой позволяют добиться эффектов рационализации, имеющих решающее значение.

Чертежи



Обзор изделий

Болты призонные с насадкой, идентичные, ISO 7379

Номер заказа	Материал основы	D1	D	D2	B	K	SW	L1
K0705.04X04	Сталь	4	M3	7	7	3	2	4
K0705.04X05	Сталь	4	M3	7	7	3	2	5
K0705.04X06	Сталь	4	M3	7	7	3	2	6
K0705.04X08	Сталь	4	M3	7	7	3	2	8
K0705.04X10	Сталь	4	M3	7	7	3	2	10
K0705.04X12	Сталь	4	M3	7	7	3	2	12
K0705.04X16	Сталь	4	M3	7	7	3	2	16
K0705.04X20	Сталь	4	M3	7	7	3	2	20
K0705.04X25	Сталь	4	M3	7	7	3	2	25
K0705.04X30	Сталь	4	M3	7	7	3	2	30
K0705.05X05	Сталь	5	M4	9	8	4	2,5	5
K0705.05X06	Сталь	5	M4	9	8	4	2,5	6
K0705.05X12	Сталь	5	M4	9	8	4	2,5	12
K0705.05X16	Сталь	5	M4	9	8	4	2,5	16
K0705.05X20	Сталь	5	M4	9	8	4	2,5	20
K0705.05X25	Сталь	5	M4	9	8	4	2,5	25
K0705.05X08	Сталь	5	M4	9	8	4	2,5	8
K0705.05X10	Сталь	5	M4	9	8	4	2,5	10
K0705.05X30	Сталь	5	M4	9	8	4	2,5	30
K0705.05X40	Сталь	5	M4	9	8	4	2,5	40
K0705.06X10	Сталь	6	M5	10	9,5	4,5	3	10
K0705.06X12	Сталь	6	M5	10	9,5	4,5	3	12

Болты призонные с насадкой идентичные, ISO 7379

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	D1	D	D2	B	K	SW	L1
K0705.06X16	Сталь	6	M5	10	9,5	4,5	3	16
K0705.06X20	Сталь	6	M5	10	9,5	4,5	3	20
K0705.06X25	Сталь	6	M5	10	9,5	4,5	3	25
K0705.06X30	Сталь	6	M5	10	9,5	4,5	3	30
K0705.06X35	Сталь	6	M5	10	9,5	4,5	3	35
K0705.06X40	Сталь	6	M5	10	9,5	4,5	3	40
K0705.06X45	Сталь	6	M5	10	9,5	4,5	3	45
K0705.06X50	Сталь	6	M5	10	9,5	4,5	3	50
K0705.06X55	Сталь	6	M5	10	9,5	4,5	3	55
K0705.06X60	Сталь	6	M5	10	9,5	4,5	3	60
K0705.06X65	Сталь	6	M5	10	9,5	4,5	3	65
K0705.06X70	Сталь	6	M5	10	9,5	4,5	3	70
K0705.06X80	Сталь	6	M5	10	9,5	4,5	3	80
K0705.08X16	Сталь	8	M6	13	11	5,5	4	16
K0705.08X20	Сталь	8	M6	13	11	5,5	4	20
K0705.08X25	Сталь	8	M6	13	11	5,5	4	25
K0705.08X30	Сталь	8	M6	13	11	5,5	4	30
K0705.08X40	Сталь	8	M6	13	11	5,5	4	40
K0705.08X45	Сталь	8	M6	13	11	5,5	4	45
K0705.08X50	Сталь	8	M6	13	11	5,5	4	50
K0705.08X55	Сталь	8	M6	13	11	5,5	4	55
K0705.08X60	Сталь	8	M6	13	11	5,5	4	60
K0705.08X65	Сталь	8	M6	13	11	5,5	4	65
K0705.08X70	Сталь	8	M6	13	11	5,5	4	70
K0705.08X80	Сталь	8	M6	13	11	5,5	4	80
K0705.08X90	Сталь	8	M6	13	11	5,5	4	90
K0705.08X100	Сталь	8	M6	13	11	5,5	4	100
K0705.10X16	Сталь	10	M8	16	13	7	5	16
K0705.10X20	Сталь	10	M8	16	13	7	5	20
K0705.10X25	Сталь	10	M8	16	13	7	5	25
K0705.10X30	Сталь	10	M8	16	13	7	5	30
K0705.10X35	Сталь	10	M8	16	13	7	5	35
K0705.10X40	Сталь	10	M8	16	13	7	5	40
K0705.10X45	Сталь	10	M8	16	13	7	5	45
K0705.10X50	Сталь	10	M8	16	13	7	5	50
K0705.10X55	Сталь	10	M8	16	13	7	5	55
K0705.10X60	Сталь	10	M8	16	13	7	5	60
K0705.10X65	Сталь	10	M8	16	13	7	5	65
K0705.10X70	Сталь	10	M8	16	13	7	5	70
K0705.10X80	Сталь	10	M8	16	13	7	5	80
K0705.10X90	Сталь	10	M8	16	13	7	5	90
K0705.10X100	Сталь	10	M8	16	13	7	5	100
K0705.12X100	Сталь	12	M10	18	16	9	6	100
K0705.12X16	Сталь	12	M10	18	16	9	6	16
K0705.12X20	Сталь	12	M10	18	16	9	6	20
K0705.12X25	Сталь	12	M10	18	16	9	6	25
K0705.12X30	Сталь	12	M10	18	16	9	6	30
K0705.12X35	Сталь	12	M10	18	16	8	6	35
K0705.12X40	Сталь	12	M10	18	16	9	6	40
K0705.12X45	Сталь	12	M10	18	16	8	6	45
K0705.12X50	Сталь	12	M10	18	16	9	6	50
K0705.12X55	Сталь	12	M10	18	16	8	6	55
K0705.12X60	Сталь	12	M10	18	16	9	6	60
K0705.12X65	Сталь	12	M10	18	16	8	6	65
K0705.12X70	Сталь	12	M10	18	16	9	6	70
K0705.12X80	Сталь	12	M10	18	16	9	6	80
K0705.12X90	Сталь	12	M10	18	16	9	6	90
K0705.16X100	Сталь	16	M12	24	18	11	8	100
K0705.16X120	Сталь	16	M12	24	18	11	8	120
K0705.16X25	Сталь	16	M12	24	18	11	8	25
K0705.16X30	Сталь	16	M12	24	18	11	8	30
K0705.16X35	Сталь	16	M12	24	18	11	8	35

Болты призонные с насадкой идентичные, ISO 7379

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	D1	D	D2	B	K	SW	L1
K0705.16X40	Сталь	16	M12	24	18	11	8	40
K0705.16X45	Сталь	16	M12	24	18	11	8	45
K0705.16X50	Сталь	16	M12	24	18	11	8	50
K0705.16X55	Сталь	16	M12	24	18	11	8	55
K0705.16X60	Сталь	16	M12	24	18	11	8	60
K0705.16X65	Сталь	16	M12	24	18	11	8	65
K0705.16X70	Сталь	16	M12	24	18	11	8	70
K0705.16X80	Сталь	16	M12	24	18	11	8	80
K0705.16X90	Сталь	16	M12	24	18	11	8	90
K0705.20X30	Сталь	20	M16	30	22	14	10	30
K0705.20X35	Сталь	20	M16	30	22	14	10	35
K0705.20X40	Сталь	20	M16	30	22	14	10	40
K0705.20X45	Сталь	20	M16	30	22	14	10	45
K0705.20X50	Сталь	20	M16	30	22	14	10	50
K0705.20X55	Сталь	20	M16	30	22	14	10	55
K0705.20X60	Сталь	20	M16	30	22	14	10	60
K0705.20X65	Сталь	20	M16	30	22	14	10	65
K0705.20X70	Сталь	20	M16	30	22	14	10	70
K0705.20X80	Сталь	20	M16	30	22	14	10	80
K0705.20X90	Сталь	20	M16	30	22	14	10	90
K0705.20X100	Сталь	20	M16	30	22	14	10	100
K0705.20X120	Сталь	20	M16	30	22	14	10	120
K0705.24X50	Сталь	24	M20	36	27	16	12	50
K0705.24X55	Сталь	24	M20	36	27	16	12	55
K0705.24X60	Сталь	24	M20	36	27	16	12	60
K0705.24X65	Сталь	24	M20	36	27	16	12	65
K0705.24X70	Сталь	24	M20	36	27	16	12	70
K0705.24X80	Сталь	24	M20	36	27	16	12	80
K0705.24X90	Сталь	24	M20	36	27	16	12	90
K0705.24X100	Сталь	24	M20	36	27	16	12	100
K0705.104X04	нержавеющая сталь A2	4	M3	7	7	3	2	4
K0705.104X05	нержавеющая сталь A2	4	M3	7	7	3	2	5
K0705.104X06	нержавеющая сталь A2	4	M3	7	7	3	2	6
K0705.104X08	нержавеющая сталь A2	4	M3	7	7	3	2	8
K0705.104X10	нержавеющая сталь A2	4	M3	7	7	3	2	10
K0705.104X12	нержавеющая сталь A2	4	M3	7	7	3	2	12
K0705.104X16	нержавеющая сталь A2	4	M3	7	7	3	2	16
K0705.104X20	нержавеющая сталь A2	4	M3	7	7	3	2	20
K0705.105X05	нержавеющая сталь A2	5	M4	9	8	4	2,5	5
K0705.105X06	нержавеющая сталь A2	5	M4	9	8	4	2,5	6
K0705.105X08	нержавеющая сталь A2	5	M4	9	8	4	2,5	8
K0705.105X10	нержавеющая сталь A2	5	M4	9	8	4	2,5	10
K0705.105X12	нержавеющая сталь A2	5	M4	9	8	4	2,5	12
K0705.105X16	нержавеющая сталь A2	5	M4	9	8	4	2,5	16
K0705.105X20	нержавеющая сталь A2	5	M4	9	8	4	2,5	20
K0705.105X25	нержавеющая сталь A2	5	M4	9	8	4	2,5	25
K0705.105X30	нержавеющая сталь A2	5	M4	9	8	4	2,5	30
K0705.105X40	нержавеющая сталь A2	5	M4	9	8	4	2,5	40
K0705.106X10	нержавеющая сталь A2	6	M5	10	9,5	4,5	3	10
K0705.106X12	нержавеющая сталь A2	6	M5	10	9,5	4,5	3	12
K0705.106X16	нержавеющая сталь A2	6	M5	10	9,5	4,5	3	16
K0705.106X20	нержавеющая сталь A2	6	M5	10	9,5	4,5	3	20
K0705.106X25	нержавеющая сталь A2	6	M5	10	9,5	4,5	3	25
K0705.106X30	нержавеющая сталь A2	6	M5	10	9,5	4,5	3	30
K0705.106X40	нержавеющая сталь A2	6	M5	10	9,5	4,5	3	40
K0705.106X50	нержавеющая сталь A2	6	M5	10	9,5	4,5	3	50
K0705.106X60	нержавеющая сталь A2	6	M5	10	9,5	4,5	3	60
K0705.108X16	нержавеющая сталь A2	8	M6	13	11	5,5	4	16
K0705.108X20	нержавеющая сталь A2	8	M6	13	11	5,5	4	20
K0705.108X25	нержавеющая сталь A2	8	M6	13	11	5,5	4	25
K0705.108X30	нержавеющая сталь A2	8	M6	13	11	5,5	4	30
K0705.108X40	нержавеющая сталь A2	8	M6	13	11	5,5	4	40

Болты призонные с насадкой идентичные, ISO 7379

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	D1	D	D2	B	K	SW	L1
K0705.108X50	нержавеющая сталь A2	8	M6	13	11	5,5	4	50
K0705.108X60	нержавеющая сталь A2	8	M6	13	11	5,5	4	60
K0705.110X16	нержавеющая сталь A2	10	M8	16	13	7	5	16
K0705.110X20	нержавеющая сталь A2	10	M8	16	13	7	5	20
K0705.110X25	нержавеющая сталь A2	10	M8	16	13	7	5	25
K0705.110X30	нержавеющая сталь A2	10	M8	16	13	7	5	30
K0705.110X40	нержавеющая сталь A2	10	M8	16	13	7	5	40
K0705.110X50	нержавеющая сталь A2	10	M8	16	13	7	5	50
K0705.110X60	нержавеющая сталь A2	10	M8	16	13	7	5	60
K0705.110X70	нержавеющая сталь A2	10	M8	16	13	7	5	70
K0705.110X80	нержавеющая сталь A2	10	M8	16	13	7	5	80
K0705.110X90	нержавеющая сталь A2	10	M8	16	13	7	5	90
K0705.110X100	нержавеющая сталь A2	10	M8	16	13	7	5	100
K0705.112X16	нержавеющая сталь A2	12	M10	18	16	9	6	16
K0705.112X20	нержавеющая сталь A2	12	M10	18	16	9	6	20
K0705.112X25	нержавеющая сталь A2	12	M10	18	16	9	6	25
K0705.112X30	нержавеющая сталь A2	12	M10	18	16	9	6	30
K0705.112X40	нержавеющая сталь A2	12	M10	18	16	9	6	40
K0705.112X50	нержавеющая сталь A2	12	M10	18	16	9	6	50
K0705.112X60	нержавеющая сталь A2	12	M10	18	16	9	6	60
K0705.112X70	нержавеющая сталь A2	12	M10	18	16	9	6	70
K0705.112X80	нержавеющая сталь A2	12	M10	18	16	9	6	80
K0705.112X90	нержавеющая сталь A2	12	M10	18	16	9	6	90
K0705.112X100	нержавеющая сталь A2	12	M10	18	16	9	6	100
K0705.116X30	нержавеющая сталь A2	16	M12	24	18	11	8	30
K0705.116X40	нержавеющая сталь A2	16	M12	24	18	11	8	40
K0705.116X50	нержавеющая сталь A2	16	M12	24	18	11	8	50
K0705.116X60	нержавеющая сталь A2	16	M12	24	18	11	8	60
K0705.116X70	нержавеющая сталь A2	16	M12	24	18	11	8	70
K0705.116X80	нержавеющая сталь A2	16	M12	24	18	11	8	80
K0705.116X90	нержавеющая сталь A2	16	M12	24	18	11	8	90
K0705.116X100	нержавеющая сталь A2	16	M12	24	18	11	8	100
K0705.116X120	нержавеющая сталь A2	16	M12	24	18	11	8	120
K0705.120X30	нержавеющая сталь A2	20	M16	30	22	14	10	30
K0705.120X40	нержавеющая сталь A2	20	M16	30	22	14	10	40
K0705.120X50	нержавеющая сталь A2	20	M16	30	22	14	10	50
K0705.120X60	нержавеющая сталь A2	20	M16	30	22	14	10	60
K0705.120X70	нержавеющая сталь A2	20	M16	30	22	14	10	70
K0705.120X80	нержавеющая сталь A2	20	M16	30	22	14	10	80
K0705.120X90	нержавеющая сталь A2	20	M16	30	22	14	10	90
K0705.120X100	нержавеющая сталь A2	20	M16	30	22	14	10	100
K0705.120X120	нержавеющая сталь A2	20	M16	30	22	14	10	120