

Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибовой ручкой из нержавеющей стали и фиксирующим пазом

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Если вывод из зацепления происходит на долгий период времени и что бы при этом избежать возвращение штифта в исходное положение то нужно использовать форму С или форму D.

Материал:

Исполнение из нержавеющей стали A1:
резьбовая втулка и грибовая ручка 1.4305.
Стопорный штифт, закалённый 1.4034.
Стопорный штифт, незакалённый 1.4305.

Исполнение из нержавеющей стали A4:
резьбовая втулка, грибовая ручка и стопорный штифт 1.4404.

Исполнение:

Исполнение из нержавеющей стали A1:
резьбовая втулка и грибовая ручка, чистая.
Стопорный штифт, закалённый и шлифованный, чистый.
Стопорный штифт, незакалённый и шлифованный, чистый.

Исполнение из нержавеющей стали A4:
резьбовая втулка, чистая.
Грибовая ручка, чистая или с пескоструйной обработкой.
Стопорный штифт шлифованный, химически никелированный.
Стопорный штифт шлифованный, чистый.

Указание:

Используемые материалы обеспечивают универсальное применение.
При наличии чрезвычайно высоких требований к коррозионной устойчивости рекомендуется использовать упорные штифты из нержавеющей стали A4.

По запросу:


Специальное исполнение.

Принадлежности:

Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.

Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибовидной ручкой из нержавеющей стали и фиксирующим пазом

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Вид стали	Грибовидная ручка	Стопорный штифт	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Ход S	SW1	F x 30°	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н
K0632.003903	C	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
K0632.003004	C	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12
K0632.003105	C	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	5	12
K0632.003206	C	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	6	14
K0632.003308	C	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0632.003410	C	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	2,8	15	34
K0632.003412	C	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K0632.003516	C	нержавеющая сталь	1.4034	-	Закаленный	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46
K0632.113903	C	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
K0632.113004	C	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	6	12
K0632.113105	C	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	5	12
K0632.113206	C	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	6	14
K0632.113308	C	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0632.113410	C	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	2,8	15	34
K0632.113412	C	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K0632.113516	C	нержавеющая сталь	1.4305	-	незакаленный	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	46
K0632.063903	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	3	6,5
K0632.063004	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	7	15,5
K0632.063105	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	4	12,5
K0632.063206	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	7	14,5
K0632.063308	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0632.063410	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	2,8	15	30
K0632.063412	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39

Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из нержавеющей стали и фиксирующим пазом

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	Вид стали	Грибковая ручка	Стопорный штифт	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	Ход S	SW1	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K0632.063516	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	никелированный	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	40
K0632.173903	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	3	6,5
K0632.173004	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	7	15,5
K0632.173105	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	4	12,5
K0632.173206	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	7	14,5
K0632.173308	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0632.173410	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	2,8	15	30
K0632.173412	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K0632.173516	C	нержавеющая сталь	1.4404	зачищенный	зачищенный	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	40
K0632.0639031	C	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	3	6,5
K0632.0630041	C	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	7	15,5
K0632.0631051	C	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	4	12,5
K0632.0632061	C	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	7	14,5
K0632.0633081	C	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0632.0634101	C	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	2,8	15	30
K0632.0634121	C	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K0632.0635161	C	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	никелированный	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	40
K0632.1739031	C	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	3	M6x0,75	14	31,5	12	5	10	3,5	8	0,8	3	6,5
K0632.1730041	C	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	4	M8x1	18	38,5	15	6	13	4	10	1	7	15,5
K0632.1731051	C	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	5	M10x1	21	43,5	17	7	15	5	13	1,3	4	12,5
K0632.1732061	C	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	6	M12x1,5	25	51,7	20	8	17	6	14	1,8	7	14,5
K0632.1733081	C	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	8	M16x1,5	33	68	26	10	23	8	19	2,3	15	35
K0632.1734101	C	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	10	M20x1,5	33	74	28	12	25	10	22	2,8	15	30
K0632.1734121	C	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	12	M20x1,5	33	78	28	14	25	12	22	2,8	15	39
K0632.1735161	C	нержавеющая сталь	1.4404	отпескоструенный	зачищенный	16	M24x2	40	96	32	18	28	16	27	3,2	20	40