

Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и шариком, сталь

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Гильза из стали коэффициент прочности 5.8.


Шар из стали.

Пружина из пружинной стали класс D.


Исполнение:

вороненная гильза, закаленный шар.

Фиксация опоры



Чертежи



$$\begin{aligned} \alpha = 60^\circ, F' &= 1,732 \times F \\ \alpha = 90^\circ, F' &= F \\ \alpha = 120^\circ, F' &= 0,577 \times F \end{aligned}$$

Обзор изделий

Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и шариком, сталь

Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и шариком, сталь

Обзор изделий

Номер заказа	Упругость	Исполнение 1	D	D1	H	L	S	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл. Н
K0315.03	Стандартная	-	M3	1,5	0,4	9	1,5	1,5	3
K0315.04	Стандартная	-	M4	2,5	0,8	10	2	4	10
K0315.05	Стандартная	-	M5	3	0,9	14	2,5	6	11
K0315.06	Стандартная	-	M6	3,5	1	15	3	9	13
K0315.08	Стандартная	-	M8	5	1,5	18	4	15	30
K0315.10	Стандартная	-	M10	6	2	23	5	20	40
K0315.12	Стандартная	-	M12	8	2,5	26	6	30	55
K0315.16	Стандартная	-	M16	10	3,5	33	8	65	125
K0315.20	Стандартная	-	M20	12	4,5	43	10	80	160
K0315.24	Стандартная	-	M24	15	5,5	48	12	90	180
K0315.203	Повышенная	-	M3	1,5	0,4	9	1,5	5	7
K0315.204	Повышенная	-	M4	2,5	0,8	10	2	12	22
K0315.205	Повышенная	-	M5	3	0,9	14	2,5	19	30
K0315.206	Повышенная	-	M6	3,5	1	15	3	28	40
K0315.208	Повышенная	-	M8	5	1,5	18	4	47	73
K0315.210	Повышенная	-	M10	6	2	23	5	66	100
K0315.212	Повышенная	-	M12	8	2,5	26	6	66	120
K0315.216	Повышенная	-	M16	10	3,5	33	8	90	180
K0315.220	Повышенная	-	M20	12	4,5	43	10	115	240
K0315.224	Повышенная	-	M24	15	5,5	48	12	130	270
K0315.404	Стандартная	удлиненное исполнение	M4	2,5	0,8	16	2	4	10
K0315.405	Стандартная	удлиненное исполнение	M5	3	0,9	20	2,5	6	11
K0315.406	Стандартная	удлиненное исполнение	M6	3,5	1	25	3	9	13
K0315.408	Стандартная	удлиненное исполнение	M8	5	1,5	30	4	15	30
K0315.410	Стандартная	удлиненное исполнение	M10	6	2	35	5	20	40
K0315.412	Стандартная	удлиненное исполнение	M12	8	2,5	40	6	30	55
K0315.416	Стандартная	удлиненное исполнение	M16	10	3,5	45	8	65	125